Produktblad
2025-12-02
RSK nummer: 5887326
Xylem art. nr: 00- 844 40 60

Flygt Compit 901P

Pumpstationspaket C-901P-EA-IEL-18/M3069

Pumpstationspaket med 1x 3-fas tuggerpump och 1x styrskåp för inomhusmontage.

Pumpstationspaket med pump och inomhusautomatik. Försedd med betonglock Klass A

Pumpstationspaketet levereras med en 3-fas tuggerpump MP3069. Pumpbrunnen är utformad med bottenmonterad kopplingsfot och rörutlopp PEM 40 (SDR 11). Pumpstationspaketet är avsett för avloppspumpning där både högt flöde och hög tryckkapacitet eftersträvas. Compit 901P-MP3069 är en pumpstation med hög driftsäkerhet, med en kraftig Flygt tuggerpump. Medföljande automatikskåp har en plastkapsling avsedd för inomhusmontage och med funktionalitet för motionskörning, motorskydd, larm, larmlogg, larmutgång m.m.


Pumpstationspaketet klarar perioder av inflöde upp till ca 4 l/s förutsatt att pumpen har kapacitet att pumpa ut motsvarande flöde i ledningsnätet. Paketet med lock av PE material är lämpligt för förläggning i öppen markyta.

Alternativa pumpbrunnar kan också beställas med:


- PE-lock (lämpligt för förläggning i öppen markyta)
- Betonglock, Klass B (gångtrafik och parkeringsområden)
- Gjutjärnsbeteckning/ avlastningsplatta för körbara ytor, Klass D 40 ton.

Flygt Compit kan kompletteras med en kapbar förhöjningsdel i längd 1400 mm eller 750 mm som kan förlänga Compitstationen till en maxhöjd av 3000 mm respektive 2400 mm. Compit pumpstationspaket finns i flera olika utföranden med olika pumpkapaciteter för olika applikationer. Önskas optimal driftsäkerhet genom redundans finns pumpstationspaket för dubbelpumpsutförande.

Enkelpumpstation Flygt Compit C-901P-EA-IEL-18/M3069



Pump: Flygt MP 3069-250, 2,4kW, 5,1A





Styrning: Flygt Automatik FGC 211/S5 (inom-hus/plastkapsling), nivågivare och larmgivare ENM-10










Compit 901P, Enkelpumpstation C-901P-EA-IEL-18/M3069


Betäckning	A MÅTT [mm]	Artikelnummer
PE-lock	72	00-82 95 35
Betonglock, Klass A:	33 (standardleverans)	00-82 92 53
Betonglock, Klass B:	78	00-82 92 54
Gjutjärnslock. Klass D, 40 ton, inkl. avlastningsplatta	Kontakta Xylem för information	







Sprängskiss

	Optioner	Art.nr.	RSK nr.
 Förhöjning med förlängningsdel med gejdrör samt o-ringstätning	**Compit 901P-750, Förlängningsenhet 750mm** Förlänger till installationsdjup, 2355mm	00-85 08 21	5893019
	Compit 901P-1400, Förlängningsenhet 1400mm Förlänger till installationsdjup, 3000mm	00-85 08 22	5893018
	**Isolationsskiva** Isolationsskiva med förankringslist för förhöjningsdel.	00-654 09 08	—
	**Compit 901H/P Inloppstätning, d110mm rör** Håltagning/hålsåg 102-108mm krävs.	00-85 08 62	581 95 69
	Compit 901H/P Inloppstätning, d160mm rör Håltagning/hålsåg 152-158mm krävs.	00-85 08 63	581 95 70

	Övrig medföljande utrustning	Art.nr.	RSK nr.
	**Tätningshylsa för kabel, DN100-rör** Kabelanslutning, start- och manöverpanel	00-83 00 63	—
	**Rörkoppling** PE-koppling. PEM 40mm till PEM 50mm.	00-85 08 22	—
	**Verktyg för betonglock**	00-85 00 71	—

Xylem Water Solutions Sweden AB
Gesällvägen 33
174 53 Sundbyberg

Tel 010-603 50 00
sverige@xylem.com
xylem.com/sv-se

All information som presenteras i detta dokument anses vara tillförlitlig och i enlighet med vedertagen teknisk praxis. Xylem lämnar dock inga garantier för att denna information är fullständig. Användare är ansvariga för att utvärdera enskilda produkters lämplighet för specifika tillämpningar. Xylem kan inte hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av försäljning, återförsäljning eller felaktig användning av dess produkter. Kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2025 Xylem Inc. or its affiliate. All rights reserved. Flygt Compit is a trademark of Xylem or one of its subsidiaries.

xylem
Let's Solve Water