
Bedienungsanleitung
Operating Manual
Mode d'emploi
Instrucciones de operación

ba75472defs

BR MPP 350



1	Schutzkorb
2	Rotor
3	Gehäuse
4	Drehschalter


Batterierührer Seite 1
Battery-powered stirrer Page 5
Agitateur à pile Page 9
Agitador a baterías Página 13

Montage


1	Schutzkorb des armierten Sensors abschrauben.
2	Batterierührer aufschrauben.

Betrieb

Rührer ein- und ausschalten



Drehschalter in Richtung ON (rechts) drehen bis der Motor anläuft.




Drehschalter in Richtung OFF (links) drehen bis der Motor anhält.

Achtung
Wenn der BR MPP 350 in Salzwasser (Meerwasser, Brackwasser) eingesetzt wird, anschließend gründlich mit Leitungswasser (Süßwasser!) spülen und reinigen. Andernfalls kann es zu Korrosionsschäden kommen.


Wartung

Der Rührer ist weitgehend wartungsfrei. Die Wartung besteht nur im Austauschen der Batterie, wenn diese erschöpft ist.
Rührer gegebenenfalls mechanisch reinigen.


Batterie wechseln




Drehschalter nach links über die OFF-Stellung hinaus drehen.




Drehschalter weiterdrehen und vollständig lösen.



Batterie wechseln (Pluspol in Richtung Motor).



Drehschalter in den Schaft schrauben.



Hinweis
Führen Sie leere Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen einer dafür eingerichteten Rücknahmestelle zu.

Technische Daten

Typ	Batterierührer incl. Schutzkorb
geeignet für	MPP 350
Material	Schaft VA 1.4571 Schutzkorb POM Drehschalter POM
Durchmesser	41,5 mm
Länge incl. Schutzkorb	290 mm
Gewicht	730 g
Energieversorgung	1 x 1,5 V, Baby (C), IEC LR14
Laufzeit	> 24 h mit Alkalibatterie
Druckfestigkeit	IP 68 (10^6 Pa bzw. 10 bar) Der Batterierührer erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 3(3) der Richtlinie 97/23/EG ("Druckgeräterichtlinie").
Temperaturbereich	0 °C ... +50 °C