231124


Flygt pumpstationspaket Compit XL 5/ DXG 25-11

Flygt färdiga pumpstationspaket Compit XL-5 för dubbelpumpmontage, exklusive pumpstyrningsutrustning. Försedd med gjutjärnsbetäckning och avsedd för förläggning i grönyta (kan förläggas i trafikerad yta, Klass D, med kompletterande tyngdavlastande betongplatta).


Flygt Compit XL 5/ DXG 25-11 är avsedd för enklare behov av pumpning av grå- och spillvatten. Modellen finns i finns i 4 standardiserade pumpstationspaket med invändig röruppställning dn 50 och i höjd 3500mm alternativt 4500mm. Pumpstationspaketen är utrustade med tuggerpumpar, DXG 25-11 för avloppspumpning. Pumpstationspaketen levereras exkl. automationskåp och nivågivare.

Flygt Compit XL 5 pumpstationspaket är försedda med en teleskopisk gjutjärnsbetäckning och avsedda för förläggning i grönyta alternativt i hårdgjord yta med max belastning av gång och cykeltrafik, Klass A . Om stationen förses med en anpassad avlastningsplatta så kan brunnarna installeras i körbar yta med belastning, Klass D.

FLYGT Compit pumpstationspaket XL 5/ DXG 25-11



Flygt Compit XL5-35. Höjd 3500mm för dn 50 pumpar. Vikt exkl. pumpar: Ca 360Kg. Yttre volym ca 4000L



Flygt Compit XL5-45. Höjd 4500mm för dn 50 pumpar. Vikt exkl. pumpar: Ca 420Kg. Yttre volym ca 4900L.


PUMPSTATIONSPAKET	**C-XL5P-DC-XXX-35/DXG2511** **Produktkod: 01-459024** **RSK: 588 71 87**	**C-XL5P-DC-XXX-45/DXG 2511** **Produktkod: 01-459025** **RSK: 588 71 88**
PUMPBRUNN	C-XL5P-DC-XXX-35	C-XL5P-DC-XXX-45
PUMP	2x Flygt tuggerpump DXG 25-11.1 3x400V. 1,1kW/ 2,73A	
NIVÅREGLERING	Nivågivare och automation beställs separat	
ANVÄNDNING	Pumpstation för enklare pumpningsbehov av orensat avloppsvatten (spillvatten)	
ÖVRIGT	Tillverkad i polyeten (PE). Sumpvolym (inloppsrörets vg till botten) = 1630 L. Med bottenplatta som underlättar förankring. • XL 5-35 (H 3500 mm): Vikt utan pumpar ca 360 Kg. • XL 5-45 (H 4500 mm): Vikt utan pumpar 420 Kg. Anslutningar; Ventilation/ elkanalisation; 2x Ø110. 3 x Ø200mm alternativa inloppsröranslutningar. Utlopp PEM 63mm. Lock, d800, av gjutjärn på teleskopisk säte Pumpen installeras semipermanent mot kopplingsfot via gejdrör. Lyftkedja i RF stål. Rörgalleri PE. Avstängningsventil och kulbackventil av gjutjärn. Anslutningskoppling för inlopp, ventilation, utlopp och elkanalisation medföljer ej. Med ovan- eller undergjuten betongplatta med motsvarande vikt/ omfång; H: 220 x L: 2100 x B:2100 och vikt ca 1385 Kg, så motverkas uppflytning vid grundvattennivå lika med marknivå. Med motvikt av endast återfyllnadsmassor på förankringsplatta motverkas uppflytning vid grundvattennivå motsvarande 1450mm från pumpstationens botten.	

Komplett installationsfärdigt pumpstationspaket med tuggerpump DXG 25-11. Automatik och nivågivare tillkommer.




Compit XL 5-35 alt. XL 5- 45 med tuggerpump DXG 25-11

Pump; 1x Flygt DXG 25-11. 1,1kW. 2,73A




Flygt pumpstationspaket Compit XL 5. För dubbelpumpmontage


Compit XL 5, H:3500mm



Compit XL 5, H:4500mm




Compit XL 5-35 och XL 5-45




ALTERNATIVA INLOPPSPOSITIONER SAMT ALTERNATIVA ANSLUTNINGAR FÖR ELKANALISATION OCH VENTILATION.

HÖJDANPASSNING:

MAX SÄNKNING AV TELESKOP
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 3500, KAN SÄNKAS TILL 3300MM.
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 4500, KAN SÄNKAS TILL 4300MM.




MAX HÖJNING AV TELESKOP
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 3500, KAN HÖJAS TILL 3650MM.
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 4500, KAN HÖJAS TILL 4650MM.



COMPIT-XL5P-DC. Höjd 3500mm alt. 4500mm

PUMPBRUNN;




1. Gjutjärnsbetäckning dn800/ 40tn (Klass D). Pumpstationen får inte förläggas i vägyta med Klass D belastning utan anpassad, gjuten avlastningsplatta
2. Teleskopisk förhöjningsdel. Ej avsedd för justering av brunnens totalhöjd annat än marginellt. Med fallskyddsanordning och krokar för kabelupphängning.
3. 2 x d110mm anslutningar för ventilation alternativt elkanalisation
4. Mantel av styvt, dubbelskicktat, PE-rör med isolerande funktion .
5. Rörinstallation
6. Utloppsrör
7. 3x d200mm alternativa inloppsrör
8. Stabil förankringsplatta som med korrekt återfyllningsmaterial och metod förhindrar uppflytning. Vid besvärliga mark/vattenförhållanden kan plattan pågjutas med betong eller förankras i berggrund eller liknande.




Gjutjärnsbetäckning med teleskopisk funktion.

Fallskydd placerad i teleskopisk del.





RÖRINSTALLATION;



xylem
Let's Solve Water

xylem.com/se

Ring Xylem Kundsupport 010 – 603 50 00
för frågor om försäljning och service,
mån – fre kl 07.30 – 16.30
sverige@xyleminc.com

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.