


Flygt pumpstationspaket Compit XL 5/ DL 50-11

Flygt färdiga pumpstationspaket Compit XL-5 för dubbelpumpmontage, exklusive pumpstyrningsutrustning. Försedd med gjutjärnsbetäckning och avsedd för förläggning i grönyta (kan förläggas i trafikerad yta, Klass D, med kompletterande tyngdavlaster betongplatta).

Flygt Compit XL 5/ DL50-11 är avsedd främst för pumpning av dag- och dränvatten. Modellen finns i två standardiserade pumpstationspaket med invändig röruppställning dn 50 och i höjd 3500mm alternativt 4500mm. Pumpstationspaketen inkluderar två stycken dag-/dränvattenpumpar DL 50-11. Pumpstationspaketet levereras exkl. automationskåp och nivågivare.

Flygt Compit XL 5 pumpstationspaket är försedda med en teleskopisk gjutjärnsbetäckning och avsedda för förläggning i grönyta alternativt i hårdgjord yta med max belastning av gång och cykeltrafik, Klass A . Om stationen förses med en anpassad avlastningsplatta så kan brunnarna installeras i körbar yta med belastning, Klass D.

Flygt Compit pumpstationspaket XL 5/ DL 50-11




Flygt Compit XL5-35. Höjd 3500mm för dn 50 pumpar. Vikt exkl. pumpar: Ca 360Kg. Yttre volym ca 4000L

Flygt Compit XL5-45. Höjd 4500mm för dn 50 pumpar. Vikt exkl. pumpar: Ca 420Kg. Yttre volym ca 4900L.

PUMPSTATIONSPAKET	C-XL5P-DC-XXX-35/DL5011 Produktkod: 01-459018 RSK: 588 71 85	C-XL5P-DC-XXX-45/DL5011 Produktkod: 01-459019 RSK: 588 71 86
PUMPBRUNN	C-XL5P-DC-XXX-35	C-XL5P-DC-XXX-45
PUMP	2x Flygt grundvattenpump DL 50-11. 3x400V. 1,5kW/ 3,8A	
NIVÅREGLERING	Nivågivare och automation beställs separat	
ANVÄNDNING	Pumpstation för dag- eller dränvatten	
ÖVRIGT	<p>Tillverkad i polyeten (PE). Sumpvolym (inloppsrorets vg till botten) = 1630 L. Med bottenplatta som underlättar förankring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XL 5-35 (H 3500 mm): Vikt utan pumpar ca 360 Kg. • XL 5-45 (H 4500 mm): Vikt utan pumpar 420 Kg. <p>Anslutningar; Ventilation/ elkanalisation; 2x Ø110. 3 x Ø200mm alternativa inloppsroresanslutningar. Utlopp PEM 63mm. Lock, d800, av gjutjärn på teleskopisk säte</p> <p>Pumpen installeras semipermanent mot kopplingsfot via gejdorr. Lyftkedja i RF stål. Rörgalleri PE. Avstängningsventil och kulbackventil av gjutjärn. Anslutningskoppling för inlopp, ventilation, utlopp och elkanalisation medföljer ej.</p> <p>Med ovan- eller undergjutet betongplatta med motsvarande vikt/ omfång; H: 220 x L: 2100 x B:2100 och vikt ca 1385 Kg, så motverkas uppflytning vid grundvattennivå lika med marknivå. Med motvikt av endast återfyllnadsmassor på förankringsplatta motverkas uppflytning vid grundvattennivå motsvarande 1450mm från pumpstationens botten.</p>	


Komplett installationsfärdigt pumpstationspaket med dag-, dränvattenpump. Automatik och nivågivare tillkommer



Compit XL 5-35 alt. XL 5- 45 med dränpump DL 50-11




**Pump; 2x Flygt DL 50-11.
1,5kW. 3,8A**




Flygt pumpstationspaket Compit XL 5. För dubbelpumpmontage


Compit XL 5, H:3500mm



Compit XL 5, H:4500mm



Compit XL 5-35 och XL 5-45





ALTERNATIVA INLOPPSPPOSITIONER SAMT ALTERNATIVA ANSLUTNINGAR FÖR ELKANALISATION OCH VENTILATION.

HÖJDANPASSNING:


MAX SÄNKNING AV TELESKOP
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 3500, KAN SÄNKAS TILL 3300MM.
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 4500, KAN SÄNKAS TILL 4300MM.

MAX HÖJNING AV TELESKOP
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 3500, KAN HÖJAS TILL 3650MM.
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 4500, KAN HÖJAS TILL 4650MM.




COMPIT-XL5P-DC. Höjd 3500mm alt. 4500mm

PUMPBRUNN;



RÖRINSTALLATION;



xylem
Let's Solve Water

xylem.com/se

Ring Xylem Kundsupport 010 – 603 50 00

för frågor om försäljning och service,

mån – fre kl 07.30 – 16.30

sverige@xylem.com

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.