


13AI/BF (4 pôles)

Comparaison des performances

1 750 TR/MIN – 4 pôles

Pieds (mètres)



Roue précédente	Diamètre précédent de la roue	Roue actuelle	Diamètre actuel de la roue
A	13,06 po (331,724 mm)	A	13,06 po (331,724 mm)
B	12,75 po (323,850 mm)	B	12,75 po (323,850 mm)
C	11,88 po (301,752 mm)	C	12,25 po (311,150 mm)
D	11,38 po (289,052 mm)	D	11,75 po (298,450 mm)
E	9,88 po (250,952 mm)	E	11,25 po (285,750 mm)
F	9,38 po (238,252 mm)	F	10,75 po (273,050 mm)
-	-	G	10,25 po (260,350 mm)
-	-	H	9,50 po (241,300 mm)

Xylem Inc.

xylem.com/goulds

Ces informations sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. **Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.**

© 2026 Xylem Inc. ou sa filiale. Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.