

FLYGT Compit 901 H

Dubbelpumpstation 901H-DA-I/TL-M3069

Färdigt pumpstationspaket med dubbla tugger 3-fas pumpar och styrning för inomhusmontage

Compit dubbelpumpstation/betonglock 2 x 2,4kW. 3-fas 400V

Xylem prod.nr: 00-844 40 31

RSK nummer: 588 62 92

Pumpstationspaket Compit 901H med dubbla tuggerpumpar, MH3069. Pumpstationen är lämplig för installationer där man behöver både högt tryck och högt flöde. Rådgör med Xylem gällande applikation.

Compit dubbelpumpstation 901H-MH3069 är en pumpstation med hög driftsäkerhet. Stationen är utrustad med kraftiga Flygt pumpar som styrs av automatikskåp, FGC 323, som har plastkapsling avsedd för inomhusmontage. Automatikskåpet har funktioner för motionskörning, motorskydd, larm samt larmlogg mm. Automatikskåpet aktiveras av signal från tryckgivare LTU 601 (4-20mA) och larmvippa ENM-10.

Compit 901H med dubbla pumpar erbjuder säker pumpning i och med redundans om en av pumparna utsätts för driftstörning.

Compit pumpstationer klarar perioder av inflöde upp till max 4 l/s förutsatt att vald pump/pumpar kan pumpa ut motsvarande flöde i ledningsnätet. Pump väljs alltid efter behov och ledningsförutsättningar.


Compit 901 kan levereras i utförande för förläggning i/vid såväl öppna markytor som i körbara ytor. I vår standardleverans är stationen försedd med betonglock, Klass A, för förläggning i grönytor med max belastning motsvarande belastning från fotgängare eller cyklister. Compit 901 kan även erbjudas med betonglock, Klass B, för gångtrafik och parkeringsområden. Det finns en särskild pumpbrunn som är avsedd för körbar yta. Brunnens har en körbar betäckning av gjutjärn, Klass D, 40 ton samt förhöjning och tyngdavlastningsplatta. Kontakta Xylem för information.

Flygt Compit kan kompletteras med 2st alternativa kapbara förhöjningsdelar i längd 1400mm respektive 750mm som kan förlänga Compit till max höjd 3000mm alternativt till 2400mm.

Dubbelpumpstation Flygt Compit 901H-DB-I/TL-M3069

- Standardleverans med betonglock, klass A för gång/cykeltrafik
- 2x anslutning d110 för el alternativt ventilation
- 1x Medföljande inloppstätning, d110 mm och 1x d160mm (hålsåg krävs)
- Flera möjliga inloppsanslutningar (2x d110, 2x d160).
- Kraftig bottenkonstruktion. Anpassad Flygt TOP sump design
- Standardleverans med demonterbar fotring
- Avstängningsventil
- 2x backventil
- 2x gejdband
- Förhöjd rörkonsol
- Glidskoanslutning
- Pump, hängande i rörkrycka

Pump; 2x Flygt MH3069-250, 2,4kW, 5,1A



Styrning; Flygt Automatik FGC 323/S5 (inomhus/plastkapsling), nivåsensor LTU och larmgivare ENM-10




Compit 901H, Dubbelpumpstation 901H-DA-I/TL-M3069



Betäckning	A mått
PE lock:	72mm
Betonglock klass A:	33mm (standardleverans)
Betonglock klass B:	78mm
Gjutjärnslock. Klass A, 40 ton, inkl. avlastningsplatta	Kontakta Xylem för information (max installationsdjup får ej överstigas)

Spräng skiss

Anslutningskrycka 851018, komplett



*26) Genomföringshylsa för elkablage



Optioner

Art.nr.

RSK nr.



Förhöjning med förlängningsdel med gejdorr samt o-ringstättning

Compit 901P-750, Förlängningsenhet 750mm
Förlänger till installationsdjup, 2355mm

00-85 08 21

Compit 901P-1400, Förlängningsenhet 1400mm
Förlänger till installationsdjup, 3000mm

00-85 08 22



Isolationsskiva
Isolationsskiva med förankringslist för förhöjningsdel. (används främst när pumpbrunnen har plastlock)

00-654 09 08



Compit 901H/P Inloppstättning, d110mm rör
Håltagning/hålsåg 102-108mm krävs.

00-85 08 62

Compit 901H/P Inloppstättning, d160mm rör
Håltagning/hålsåg 152-158mm krävs.

00-85 08 63

Övrig medföljande utrustning

Art.nr.

RSK nr.



Tätningshylsa för kabel, DN100-rör
Kabelanslutning, start- och manöverpanel

00-83 00 63



Rörkoppling
PE-koppling. PEM 40mm till PEM 50mm.

00-84 67 86



Verktyg för betonglock

00-85 00 71

xylem
Let's Solve Water

Xylem Kundsupport för frågor om försäljning och service
mail: sverige@xylem.com

xylem.com/sv-se

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten - med rikstäckande säljkontor och serviceverkstäder