



Mode d'emploi de la bride d'isolement Bell & Gossett et du Check-Trol®

Brides d'isolement		Utilisation avec les circulateurs suivants			
Numéro de pièce	Dimensions	Bell & Gossett	Taco ①	Grundfos ②	Armstrong ③
101221LF	NPTI ¾ po	ecocirc® 20-18 et ecocirc+ 20-18, ecocirc XL 20-35, 36-45, 55-45, NRF/NBF/SSF, Rotors humides*, séries PL-30, PL-36, PL-55, PL-100, Série 100, PR et LR, 601, 602, 603, 604, 605, 606	005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0013, 0014, 110, 111, 112, 113, 007e, 0015e, 0018e, VR1816, VT2218	UP15-42, UP26-64, UP26-99, UP15-58, UP26-96, UPSe, Alpha2 15-55SF, Alpha 15-58, UPS43-44, UPS15-35	Astro 30, Astro 50, S-25, H-41, E7, E8, E9, H-51, H-52, 1050-1B, 1050-1¼B, Compass H, Astro2
101222LF	NPTI 1 po				
101223LF	NPTI 1¼ po				
101241LF	NPTI 1½ po				
101226LF	Sweat ¾ po				
101227LF	Sweat 1 po				
101228LF	Sweat 1¼ po				
101243LF	Sweat 1½ po				
101255LF	Press ¾ po				
101256LF	Press 1 po				
101257LF	Press 1¼ po				
101258LF	Press 1½ po				

* Non utilisable avec les modèles NRF/NBF-45.

Mode d'emploi de la bride d'isolement Bell & Gossett et du Check-Trol®

Check-Trol		Utilisation avec les circulateurs suivants			
Numéro de pièce	Dimensions	Bell & Gossett	Taco ①	Grundfos ②	Armstrong ③
101231LF 101232LF 101233LF 101245LF	NPTI ¾ po NPTI 1 po NPTI 1¼ po NPTI 1½ po	ecocirc 20-18 et ecocirc* 20-18, ecocirc XL 20-35, 36-45, 55-45, NRF/NBF/SSF, Rotors humides*, séries PL-30, PL-36, PL-55, PL-100, Série 100, PR et LR, 601, 602, 603, 604, 605, 606	005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0013, 0014, 110, 111, 112, 113, 007e, 0015e, 0018e, VR1816, VT2218	UP15-42, UP26-64, UP26-99, UP15-58, UP26-96, UPSe, Alpha2 15-55SF, Alpha 15-58, UPS43-44, UPS15-35	Astro 30, Astro 50, S-25, H-41, E7, E8, E9, H-51, H-52, 1050-1B, 1050-1¼B, Compass H, Astro2
101236LF 101237LF 101238LF 101247LF	Sweat ¾ po Sweat 1 po Sweat 1¼ po Sweat 1½ po				
101251LF 101252LF 101253LF 101254LF	Press ¾ po Press 1 po Press 1¼ po Press 1½ po				

① Taco est une marque déposée de Taco, Inc. | ② Grundfos est une marque déposée de Grundfos Pumps Corp. | ③ Armstrong est une marque déposée de S.A. Armstrong Limited.

* Non utilisable avec les modèles NFR/NBF-45.

Remarques : 601, 602, 603, H-51, 1050-1B utilisent des brides de 1 po | 604, 605, 606, H-52, 1050-1¼B utilisent des brides de 1¼ po

Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois 60053

Téléphone : (847) 966-3700
Fax : (847) 965-8379
www.xylem.com/bellgossett

Sous réserve de modifications sans préavis. Tous les renseignements présentés ici sont considérés comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2025 Xylem et Bell & Gossett sont des marques de commerce de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BG-UG FHD-18E_fr-CA 10/2025

xylem
Let's Solve Water