

Bomba inteligente serie e-80X/e-80SCX

Soluciones integradas de bomba, motor y variador de velocidad, impulsadas por hydrovar® X

Línea de productos e-80X/e-80SCX

Esta lista detalla la información de las piezas de repuesto para el motor-variador integrado hydrovar X para la línea de productos e-80X y e-80SCX. Para obtener información sobre las piezas de repuesto del extremo de la bomba, consulte la Lista de piezas estándar e-80 CP-114-PL.




Tabla 1: Kits de reemplazo disponibles

Artículo	Nombre de la pieza
1	Reemplazo del motor y el variador hydrovar X
2	Kit de reemplazo solo para variador hydrovar X
3	Kit de reemplazo de motor únicamente hydrovar X

Tabla 2: Kits de reemplazo para e-80X (motores de bastidor JM)

Información de hydrovar X						Número de pieza del kit de reemplazo			
Tipo de motor	Código del motor	Bastidor	HP	Velocidad	Voltaje	Motor+variador (artículo 1)	Solo variador (artículo 2)	Solo motor (artículo 3)	
EXM143-145JM/3.030BH4	130635811	143-145JM	3	Baja	200-240	100635811	KL55ANA	KL60AH0	
EXM143-145JM/4.030BH4	130635810		3	Baja		100635810		KL60AHZ	
EXM143-145JM/4.075BH2	130635410		7,5	Alta		100635410		KL60AF0	
EXM213-215JM/3.055CH4	130636611	213-215JM	5,5	Baja	200-240	100636611	KL55ANC	KL60AGL	
EXM213-215JM/3.075CH4	130636731		7,5			100636731		KL60AGN	
EXM213-215JM/3.075CH2	130637691		7,5			Alta		100637691	KL60AGH
EXM213-215JM/4.055CH4	130636610		5,5	Baja		380-480		100636610	KL60AGM
EXM213-215JM/4.075CH4	130636730		7,5					100636730	KL60AGP
EXM213-215JM/4.100CH2	130636250		10					Alta	100636250
EXM213-215JM/4.150CH2	130636370		15	100636370					KL60AGN

(continúa en la página siguiente)

Tabla 2: Kits de reemplazo para e-80X (motores de bastidor JM) (continuación)

Información de hydrovar X						Número de pieza del kit de reemplazo		
Tipo de motor	Código del motor	Bastidor	HP	Velocidad	Voltaje	Motor+variador (artículo 1)	Solo variador (artículo 2)	Solo motor (artículo 3)
EXM254-256JM/3.100DH4	130637451	254-256JM	10	Baja	200-240	100637451	KL55ANE	KL60AKX
EXM254-256JM/3.150DH4	130637571		15			100637571		KL60AHE
EXM254-256JM/3.150DH2	130637771		15	Alta		100637771		KL60AG7
EXM254-256JM/3.200DH2	130636971		20			100636971		KL60AHB
EXM254-256JM/4.100DH4	130637450		10	Baja	380-480	100637450		KL60AHC
EXM254-256JM/4.150DH4	130637570		15			100637570		KL60AHF
EXM254-256JM/4.200DH2	130636970		20	Alta	100636970	KL60AG9		
EXM254-256JM/4.250DH2	130637090		25		100637090	KL60AHD		
EXM254-256JM/4.300DH2	130637210		30		100637210	KL60AHE		

Tabla 3: Kits de reemplazo para e-80SCX (motores de bastidor TC)

Información de hydrovar X						Número de pieza del kit de reemplazo				
Tipo de motor	Código del motor	Bastidor	HP	Velocidad	Voltaje	Motor+variador (artículo 1)	Solo variador (artículo 2)	Solo motor (artículo 3)		
EXM143-145TC/3.030BH4	130635771	143-145TC	3	Baja	200-240	100635771	KL55ANA	KL60AH1		
EXM143-145TC/4.030BH4	130635770		3	Baja	380-480	100635770		KL60AFS		
EXM143-145TC/4.075BH2	130635370		7,5	Alta		100635370		KL60AFR		
EXM213-215TC/3.055CH4	130636571	213-215TC	5,5	Baja	200-240	100636571	KL55ANC	KL60AKF		
EXM213-215TC/3.075CH4	130636691		7,5			100636691		KL60AKP		
EXM213-215TC/3.075CH2	130636091		7,5	Alta		100636091		KL60AGA		
EXM213-215TC/4.055CH4	130636570		5,5	Baja	380-480	100636570		KL60AGD		
EXM213-215TC/4.075CH4	130636690		7,5			100636690		KL60AGF		
EXM213-215TC/4.100CH2	130636210		10	Alta	100636210	KL60AKR				
EXM213-215TC/4.150CH2	130636330		15		100636330	KL60AKT				
EXM254-256TC/3.100DH4	130637411		254-256TC	10	Baja	200-240		100637411	KL55ANE	KL60AKY
EXM254-256TC/3.150DH4	130637531			15				100637531		KL60AK1
EXM254-256TC/3.150DH2	130636811	15		Alta	100636811		KL60AGZ			
EXM254-256TC/3.200DH2	130636931	20			100636931	KL60AG1				
EXM254-256TC/4.100DH4	130637410	10		Baja	380-480	100637410	KL60AHQ			
EXM254-256TC/4.150DH4	130637530	15				100637530	KL60AG4			
EXM254-256TC/4.200DH2	130636930	20		Alta	100636930	KL60AG0				
EXM254-256TC/4.250DH2	130637050	25			100637050	KL60AG2				
EXM254-256TC/4.300DH2	130637170	30			100637170	KL60AK4				



Obtenga más información sobre las bombas inteligentes e-80X/e-80SCX

Seguridad cibernética de los productos de Xylem:

Xylem valora la seguridad de su sistema y la disponibilidad de sus servicios críticos. Para obtener más información sobre las prácticas de seguridad cibernética de Xylem o para comunicarse con el equipo de seguridad cibernética, acceda a xylem.com/security.

Xylem Inc.

www.xylem.com/bellgossett

Sujeto a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem, Bell & Gossett e Hydrovar son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. MODBUS es una marca comercial registrada de Schneider Electric USA, Inc. La palabra marca y los logotipos Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas por parte de Xylem, Inc. o sus filiales cuenta con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

