Bell & Gossett
xylem


Liste des pièces
HS-60C-PLfr-CA R3

Pièces du séparateur


Rolairtrol et sédiments séparateurs d'élimination



N° du modèle	Crépine
R-2	2-076-6-02-001-01
R-2 ½	2-076-6-02-001-01
R-3	2-076-6-00-901-03
R-4	2-076-6-00-901-04
R-5	2-076-6-00-901-05
R-6	2-076-6-00-901-06
R-8	2-076-6-00-901-08
R-10	2-076-6-00-901-10
R-12	2-076-6-00-901-12
Tailles 14 po (355,6 mm) et plus — consulter l'usine	



Série « R » avec crépine



Séparateurs d'air Rolairtrol série « R » fabriqués avant mars 2010 pour 2 po (50,8 mm) et 2 ½ po (63,5 mm), juin 2007 pour 3 po - 12 po (76,2-304,8 mm), septembre 2011 pour 14 po (355,6 mm) et 16 po (406,4 mm) et mai 2024 pour 18 po (457,2 mm) et plus.

Taille	Écran 1	Crépine++ 2	Joint de bride++ 3
2 po (50,8 mm)	T85167	T85733*	J94032
2 ½ po (63,5 mm)	T85170	T85733*	J94034
3 po (76,2 mm)	A01950	A01960	V29400
4 po (101,6 mm)	A01951	A01961	V33001
5 po (127 mm)	A01952	A01962	V33001
6 po (152,4 mm)	A01953	A01963	V35000
8 po (203,2 mm)	A01954	A01964	V36400
10 po (254 mm)	A01955	A01965	G85250
12 po (304,8 mm)	A01956	A01966	G87000
Tailles 14 po (355,6 mm) et plus — consulter l'usine			

++ Uniquement nécessaire pour les modèles avec crépine
Pièces de rechange recommandées par l'usine

xylem
Let's Solve Water

Séparateurs d'air Rolairtrol fabriqués avant avril 1974

Les anciennes crépines ne sont plus disponibles.
Les crépines de style actuel peuvent être modifiées pour s'adapter aux anciens modèles en réduisant la longueur de la crépine comme suit :

N° du modèle	1961 à juillet 1971	Août 1971 à mars 1974
R-2 R-2 ½	Communiquer avec l'usine	Utiliser la crépine actuelle*
R-3	1 1/16 po (27 mm)	1 1/8 po (28,6 mm)
R-4	1 7/8 po (47,6 mm)	1 13/16 po (46 mm)
R-5	2 3/4 po (69,8 mm)	2 3/4 po (69,8 mm)
R-6	2 3/8 po (60,3 mm)	2 7/8 po (73 mm)
R-8	2 po (50,8 mm)	2 ½ po (63,5 mm)
R10	3 15/16 po (100 mm)	5 3/8 po (136,5 mm)
R-12	Non disponible	7 ½ po (190 mm)

**Si vous remplacez une crépine conique, vous devez également commander un support d'adaptateur. Pour le support de 2 po (50,8 mm), commander le support T85734, pour le support de 2 ½ po (63,5 mm), commander un support T85737.*

Séparateurs d'élimination des sédiments



N° du modèle	Écran
SRS-3	A01950
SRS-4	A01951
SRS-5	A01952
SRS-6	A01953
SRS-8	A01954
SRS-10	A01955
SRS-12	A01956

En savoir plus sur les séparateurs d'air Rolairtrol

Xylem **xylem.com/bellgossett**

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Xylem et Bell & Gossett sont des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HS-60C-PLfr-CA R3 10/2026

xylem
Let's Solve Water