

239 Full Circle Repair Clamps
Double Band, Tapped, Alloy Bolts & Nuts

Nominal Size Inches	O.D. Range Inches	Width Inches	Catalog Number				List Price	Apx. Wgt. Lbs.
			3/4" NPT	3/4"CC	1"NPT	1" CC		
4	4.44 - 5.24	7.5	239-00045007-006	239-00045007-007	239-00045007-008	239-00045007-009	**$271.44**	19
		10	239-00045010-006	239-00045010-007	239-00045010-008	239-00045010-009	**338.03**	25
		12.5	239-00045012-006	239-00045012-007	239-00045012-008	239-00045012-009	**388.44**	31
		15	239-00045015-006	239-00045015-007	239-00045015-008	239-00045015-009	**468.68**	37
6	6.62 - 7.42	7.5	239-00066307-006	239-00066307-007	239-00066307-008	239-00066307-009	**304.42**	20
		10	239-00066310-006	239-00066310-007	239-00066310-008	239-00066310-009	**371.90**	27
		12.5	239-00066312-006	239-00066312-007	239-00066312-008	239-00066312-009	**420.27**	34
		15	239-00066315-006	239-00066315-007	239-00066315-008	239-00066315-009	**534.15**	39
6	6.84 - 7.64	7.5	239-00069007-006	239-00069007-007	239-00069007-008	239-00069007-009	**309.26**	21
		10	239-00069010-006	239-00069010-007	239-00069010-008	239-00069010-009	**377.65**	28
		12.5	239-00069012-006	239-00069012-007	239-00069012-008	239-00069012-009	**428.84**	34
		15	239-00069015-006	239-00069015-007	239-00069015-008	239-00069015-009	**534.80**	41
8	8.62 - 9.42	7.5	239-00086307-006	239-00086307-007	239-00086307-008	239-00086307-009	**334.91**	22
		10	239-00086310-006	239-00086310-007	239-00086310-008	239-00086310-009	**403.19**	30
		12.5	239-00086312-006	239-00086312-007	239-00086312-008	239-00086312-009	**462.99**	36
		15	239-00086315-006	239-00086315-007	239-00086315-008	239-00086315-009	**593.89**	43
8	8.99 - 9.79	7.5	239-00090507-006	239-00090507-007	239-00090507-008	239-00090507-009	**340.58**	22
		10	239-00090510-006	239-00090510-007	239-00090510-008	239-00090510-009	**411.73**	30
		12.5	239-00090512-006	239-00090512-007	239-00090512-008	239-00090512-009	**468.68**	37
		15	239-00090515-006	239-00090515-007	239-00090515-008	239-00090515-009	**598.49**	43
10	10.75 - 11.55	10	239-00107510-006	239-00107510-007	239-00107510-008	239-00107510-009	**517.07**	31
		12.5	239-00107512-006	239-00107512-007	239-00107512-008	239-00107512-009	**623.37**	40
		15	239-00107515-006	239-00107515-007	239-00107515-008	239-00107515-009	**739.11**	48
	11.10 - 11.90	10	239-00111010-006	239-00111010-007	239-00111010-008	239-00111010-009	**524.55**	34
		12.5	239-00111012-006	239-00111012-007	239-00111012-008	239-00111012-009	**704.80**	43
		15	239-00111015-006	239-00111015-007	239-00111015-008	239-00111015-009	**756.17**	48
12	12.75 - 13.55	10	239-00127510-006	239-00127510-007	239-00127510-008	239-00127510-009	**571.17**	34
		12.5	239-00127512-006	239-00127512-007	239-00127512-008	239-00127512-009	**695.40**	43
		15	239-00127515-006	239-00127515-007	239-00127515-008	239-00127515-009	**819.64**	50
12	13.20 - 14.00	10	239-00132010-006	239-00132010-007	239-00132010-008	239-00132010-009	**576.82**	35
		12.5	239-00132012-006	239-00132012-007	239-00132012-008	239-00132012-009	**699.27**	43
		15	239-00132015-006	239-00132015-007	239-00132015-008	239-00132015-009	**821.63**	50

Additional widths and tap sizes available upon request.
For use on HDPE spring washers are required



239 Full Circle Repair Clamps
Double Band, Tapped, Alloy Bolts & Nuts

Nominal Size Inches	O.D. Range Inches	Width Inches	Catalog Number 1 1/4" NPT	Catalog Number 1 1/2" NPT	List Price	Catalog Number 2" NPT	Catalog Number 2" CC	List Price	Apx. Wgt. Lbs.
4	4.44 - 5.24	7.5	239-00045007-010	239-00045007-012	**$294.83**	239-00045007-014	239-00045007-015	**$317.05**	19
		10	239-00045010-010	239-00045010-012	**361.42**	239-00045010-014	239-00045010-015	**383.64**	25
		12.5	239-00045012-010	239-00045012-012	**411.83**	239-00045012-014	239-00045012-015	**434.04**	31
		15	239-00045015-010	239-00045015-012	**492.07**	239-00045015-014	239-00045015-015	**514.28**	37
6	6.62 - 7.42	7.5	239-00066307-010	239-00066307-012	**327.81**	239-00066307-014	239-00066307-015	**350.02**	20
		10	239-00066310-010	239-00066310-012	**395.29**	239-00066310-014	239-00066310-015	**417.52**	28
		12.5	239-00066312-010	239-00066312-012	**443.67**	239-00066312-014	239-00066312-015	**465.89**	34
		15	239-00066315-010	239-00066315-012	**557.55**	239-00066315-014	239-00066315-015	**579.77**	39
6	6.84 - 7.64	7.5	239-00069007-010	239-00069007-012	**332.64**	239-00069007-014	239-00069007-015	**354.86**	20
		10	239-00069010-010	239-00069010-012	**401.05**	239-00069010-014	239-00069010-015	**423.28**	27
		12.5	239-00069012-010	239-00069012-012	**452.24**	239-00069012-014	239-00069012-015	**474.45**	34
		15	239-00069015-010	239-00069015-012	**558.18**	239-00069015-014	239-00069015-015	**580.41**	39
8	8.62 - 9.42	7.5	239-00086307-010	239-00086307-012	**354.80**	239-00086307-014	239-00086307-015	**380.51**	22
		10	239-00086310-010	239-00086310-012	**426.57**	239-00086310-014	239-00086310-015	**448.79**	30
		12.5	239-00086312-010	239-00086312-012	**486.38**	239-00086312-014	239-00086312-015	**508.60**	36
		15	239-00086315-010	239-00086315-012	**617.27**	239-00086315-014	239-00086315-015	**639.50**	43
8	8.99 - 9.79	7.5	239-00090507-010	239-00090507-012	**363.97**	239-00090507-014	239-00090507-015	**386.18**	22
		10	239-00090510-010	239-00090510-012	**435.12**	239-00090510-014	239-00090510-015	**457.34**	30
		12.5	239-00090512-010	239-00090512-012	**492.07**	239-00090512-014	239-00090512-015	**514.28**	37
		15	239-00090515-010	239-00090515-012	**621.87**	239-00090515-014	239-00090515-015	**644.10**	43
10	10.75 - 11.55	10	239-00107510-010	239-00107510-012	**540.46**	239-00107510-014	239-00107510-015	**562.68**	31
		12.5	239-00107512-010	239-00107512-012	**646.76**	239-00107512-014	239-00107512-015	**668.99**	40
		15	239-00107515-010	239-00107515-012	**762.50**	239-00107515-014	239-00107515-015	**784.73**	48
10	11.10 - 11.90	10	239-00111010-010	239-00111010-012	**547.94**	239-00111010-014	239-00111010-015	**570.16**	34
		12.5	239-00111012-010	239-00111012-012	**728.19**	239-00111012-014	239-00111012-015	**750.41**	43
		15	239-00111015-010	239-00111015-012	**779.56**	239-00111015-014	239-00111015-015	**801.78**	48
12	12.75 - 13.55	10	239-00127510-010	239-00127510-012	**594.55**	239-00127510-014	239-00127510-015	**616.78**	34
		12.5	239-00127512-010	239-00127512-012	**718.80**	239-00127512-014	239-00127512-015	**741.02**	43
		15	239-00127515-010	239-00127515-012	**843.03**	239-00127515-014	239-00127515-015	**865.26**	50
12	13.20 - 14.00	10	239-00132010-010	239-00132010-012	**600.21**	239-00132010-014	239-00132010-015	**622.43**	35
		12.5	239-00132012-010	239-00132012-012	**722.66**	239-00132012-014	239-00132012-015	**744.89**	43
		15	239-00132015-010	239-00132015-012	**845.02**	239-00132015-014	239-00132015-015	**867.24**	50

Additional widths and tap sizes available upon request. For use on HDPE spring washers are required



239 Full Circle Repair Clamps
Double Band, Tapped, 304 Stainless Steel Bolts & Nuts

Nominal Size Inches	O.D. Range Inches	Width Inches	Catalog Number				List Price	Apx. Wgt. Lbs.
			3/4" NPT	3/4" CC	1" NPT	1" CC		
4	4.44 - 5.24	7.5	239-00045007-106	239-00045007-107	239-00045007-108	239-00045007-109	**$363.14**	19
		10	239-00045010-106	239-00045010-107	239-00045010-108	239-00045010-109	**464.53**	25
		12.5	239-00045012-106	239-00045012-107	239-00045012-108	239-00045012-109	**515.25**	31
		15	239-00045015-106	239-00045015-107	239-00045015-108	239-00045007-109	**656.06**	37
6	6.62 - 7.42	7.5	239-00066307-106	239-00066307-107	239-00066307-108	239-00066307-109	**396.92**	20
		10	239-00066310-106	239-00066310-107	239-00066310-108	239-00066310-109	**498.33**	27
		12.5	239-00066312-106	239-00066312-107	239-00066312-108	239-00066312-109	**585.63**	34
		15	239-00066315-106	239-00066315-107	239-00066315-108	239-00066315-109	**701.13**	39
6	6.84 - 7.64	7.5	239-00069007-106	239-00069007-107	239-00069007-108	239-00069007-109	**399.72**	20
		10	239-00069010-106	239-00069010-107	239-00069010-108	239-00069010-109	**503.96**	27
		12.5	239-00069012-106	239-00069012-107	239-00069012-108	239-00069012-109	**591.26**	34
		15	239-00069015-106	239-00069015-107	239-00069015-108	239-00069015-109	**740.53**	39
8	8.62 - 9.42	7.5	239-00086307-106	239-00086307-107	239-00086307-108	239-00086307-109	**427.94**	22
		10	239-00086310-106	239-00086310-107	239-00086310-108	239-00086310-109	**534.92**	30
		12.5	239-00086312-106	239-00086312-107	239-00086312-108	239-00086312-109	**625.09**	36
		15	239-00086315-106	239-00086315-107	239-00086315-108	239-00086315-109	**791.24**	43
8	8.99 - 9.79	7.5	239-00090507-106	239-00090507-107	239-00090507-108	239-00090507-109	**439.15**	22
		10	239-00090510-106	239-00090510-107	239-00090510-108	239-00090510-109	**543.39**	30
		12.5	239-00090512-106	239-00090512-107	239-00090512-108	239-00090512-109	**633.52**	36
		15	239-00090515-106	239-00090515-107	239-00090515-108	239-00090515-109	**808.12**	43
10	10.75 - 11.55	10	239-00107510-106	239-00107510-107	239-00107510-108	239-00107510-109	**720.81**	31
		12.5	239-00107512-106	239-00107512-107	239-00107512-108	239-00107512-109	**792.88**	40
		15	239-00107515-106	239-00107515-107	239-00107515-108	239-00107515-109	**926.98**	48
10	11.10 - 11.90	10	239-00111010-106	239-00111010-107	239-00111010-108	239-00111010-109	**732.08**	34
		12.5	239-00111012-106	239-00111012-107	239-00111012-108	239-00111012-109	**834.34**	43
		15	239-00111015-106	239-00111015-107	239-00111015-108	239-00111015-109	**1030.66**	48
12	12.75 - 13.55	10	239-00127510-106	239-00127510-107	239-00127510-108	239-00127510-109	**774.35**	34
		12.5	239-00127512-106	239-00127512-107	239-00127512-108	239-00127512-109	**824.93**	43
		15	239-00127515-106	239-00127515-107	239-00127515-108	239-00127515-109	**1070.07**	50
12	13.20 - 14.00	10	239-00132010-106	239-00132010-107	239-00132010-108	239-00132010-109	**782.24**	35
		12.5	239-00132012-106	239-00132012-107	239-00132012-108	239-00132012-109	**828.80**	43
		15	239-00132015-106	239-00132015-107	239-00132015-108	239-00132015-109	**1081.34**	50

Additional widths and tap sizes available upon request. For use on HDPE spring washers are required.



239 Full Circle Repair Clamps
Double Band, Tapped, 304 Stainless Steel Bolts & Nuts

Nominal Size Inches	OD Range Inches	Width Inches	Catalog Number		List Price	Catalog Number		List Price	Apx. Wgt. Lbs.
			1 1/4" NPT	1 1/2" NPT		2" NPT	2" CC		
4	4.44 - 5.24	7.5	239-00045007-110	239-00045007-112	**$386.53**	239-00045007-114	239-00045007-115	**$408.75**	19
		10	239-00045010-110	239-00045010-112	**487.91**	239-00045010-114	239-00045010-115	**510.14**	25
		12.5	239-00045012-110	239-00045012-112	**538.64**	239-00045012-114	239-00045012-115	**560.87**	31
		15	239-00045015-110	239-00045015-112	**679.44**	239-00045015-114	239-00045015-115	**701.67**	37
6	6.62 - 7.42	7.5	239-00066307-110	239-00066307-112	**420.30**	239-00066307-114	239-00066307-115	**442.53**	20
		10	239-00066310-110	239-00066310-112	**521.72**	239-00066310-114	239-00066310-115	**543.95**	27
		12.5	239-00066312-110	239-00066312-112	**609.02**	239-00066312-114	239-00066312-115	**631.24**	34
		15	239-00066315-110	239-00066315-112	**724.52**	239-00066315-114	239-00066315-115	**746.74**	39
6	6.84 - 7.64	7.5	239-00069007-110	239-00069007-112	**423.12**	239-00069007-114	239-00069007-115	**445.35**	20
		10	239-00069010-110	239-00069010-112	**527.35**	239-00069010-114	239-00069010-115	**549.56**	27
		12.5	239-00069012-110	239-00069012-112	**614.65**	239-00069012-114	239-00069012-115	**636.87**	34
		15	239-00069015-110	239-00069015-112	**763.94**	239-00069015-114	239-00069015-115	**786.16**	39
8	8.62 - 9.42	7.5	239-00086307-110	239-00086307-112	**451.32**	239-00086307-114	239-00086307-115	**473.55**	22
		10	239-00086310-110	239-00086310-112	**558.32**	239-00086310-114	239-00086310-115	**580.53**	30
		12.5	239-00086312-110	239-00086312-112	**648.47**	239-00086312-114	239-00086312-115	**670.70**	36
		15	239-00086315-110	239-00086315-112	**814.64**	239-00086315-114	239-00086315-115	**836.85**	43
8	8.99 - 9.79	7.5	239-00090507-110	239-00090507-112	**462.55**	239-00090507-114	239-00090507-115	**484.75**	22
		10	239-00090510-110	239-00090510-112	**566.77**	239-00090510-114	239-00090510-115	**589.00**	30
		12.5	239-00090512-110	239-00090512-112	**656.91**	239-00090512-114	239-00090512-115	**679.13**	36
		15	239-00090515-110	239-00090515-112	**831.52**	239-00090515-114	239-00090515-115	**853.73**	43
10	10.75 - 11.55	10	239-00107510-110	239-00107510-112	**744.20**	239-00107510-114	239-00107510-115	**766.43**	31
		12.5	239-00107512-110	239-00107512-112	**776.30**	239-00107512-114	239-00107512-115	**798.51**	36
		15	239-00107515-110	239-00107515-112	**1045.59**	239-00107515-114	239-00107515-115	**1067.81**	48
10	11.10 - 11.90	10	239-00111010-110	239-00111010-112	**755.48**	239-00111010-114	239-00111010-115	**777.69**	34
		12.5	239-00111012-110	239-00111012-112	**857.72**	239-00111012-114	239-00111012-115	**879.95**	43
		15	239-00111015-110	239-00111015-112	**1054.04**	239-00111015-114	239-00111015-115	**1193.42**	48
12	12.75 - 13.55	10	239-00127510-110	239-00127510-112	**797.75**	239-00127510-114	239-00127510-115	**819.98**	34
		12.5	239-00127512-110	239-00127512-112	**848.32**	239-00127512-114	239-00127512-115	**870.54**	43
		15	239-00127515-110	239-00127515-112	**1093.46**	239-00127515-114	239-00127515-115	**1095.38**	50
12	13.20 - 14.00	10	239-00132010-110	239-00132010-112	**805.62**	239-00132010-114	239-00132010-115	**827.84**	34
		12.5	239-00132012-110	239-00132012-112	**852.19**	239-00132012-114	239-00132012-115	**874.41**	43
		15	239-00132015-110	239-00132015-112	**1104.74**	239-00132015-114	239-00132015-115	**1115.68**	50

Additional widths and tap sizes available upon request.
For use on HDPE spring washers are required