



Flygt TOP Ready-to-Go – kompletta pumpstationer med fast pris

Beställ ett kostnadseffektivt Ready-to-Go-paket – komplett med dubbla Concertor-pumpar, Nexicon-styrning, TOP Pumpbrunn och TOP Servicehus



Nyhet!

- Färdiga paketylösningar
- Snabb enkel beställning
- Allt som behövs ingår

TOP Ready-to-Go ger dig full kontroll över din beställning

Välj mellan tre prisvärda paket för de vanligaste behoven. Du beställer snabbt och enkelt – allt som behövs ingår.

TOP Ready-to-Go Small

- 2 st Flygt Concertor 6020 N80 avloppspumpar 2,2 kW
– designflöde upp till 20 l/s
- Flygt TOP Pumpbrunn ø 1600 mm med kopplingsfötter DN 80
- Flygt TOP Servicehus 2,5 x 3,0 m (invändigt)

TOP Ready-to-Go Medium

- 2 st Flygt Concertor 6020 N100 avloppspumpar 4 kW
– designflöde upp till 35 l/s
- Flygt TOP Pumpbrunn ø 2000 mm med kopplingsfötter DN 100
- Flygt TOP Servicehus 2,5 x 3,0 m (invändigt)

TOP Ready-to-Go Large

- 2 st Flygt Concertor 6030 N150 avloppspumpar 10,7 kW
– designflöde upp till 75 l/s
- Flygt TOP pumpbrunn ø 2000 mm med kopplingsfötter DN 150
- Flygt TOP servicehus 2,5 x 3,0 m (invändigt)

Allt detta ingår i Flygt TOP Ready-to-Go:

- **Flygt TOP Servicehus – tekniköverbyggnad av trä eller betong**

Välisolerat och ventilerat med allt som krävs för god arbetsmiljö och problemfri pumpdrift: Nexicon automatikskåp (se nedan); el-central; larm och nödstart; back- och avstängningsventiler; renspluggs-anslutning; telferbalk med vagn och lyftblock 500 kg; värme, ventilation och hygienvägg med handfat, tvåldispenser och genomströmningsvärmare; brutet vattensystem med spolslang – och mycket mer.

- **Flygt TOP Pumpbrunn av glasfiberarmerad plast eller betong**



Sumpen har ett djup på 4,5 m (+/- 0,5 m) och en bottendel utformad enligt vårt TOP-koncept som minimerar restmängder av fetter, slam och gaser. Robust konstruktion med en förväntad livslängd på 100 år oavsett vilket material ni väljer. Försedd med Flygt Nivågivare och frånlufts-ventilation. Pumpbrunnen är dessutom förberedd för luktreducerings-utrustning, automatisk spolning av sumpväggar samt omrörningsventil.

- **Dubbla Flygt Concertor avloppspumpar med inbyggd intelligens**

Till skillnad från pumpar med fasta prestandakurvor, arbetar Flygt Concertor i ett brett prestandafält. Välj själv rätt driftpunkt, eller låt pumpen automatiskt anpassa sig efter rådande förhållanden – för minskad energiförbrukning med upp till 70 %.

- **Nexicon Automatikskåp med förprogrammerad pumpstyrning**

Modulär flexibel design med inbyggd cybersäkerhet – enkelt att anpassa för framtida behov. Lätt att driftsätta och använda. Nexicon-skåpet är dessutom förberett för Flygt Avensor fjärrövervakning – för enklare drift-hantering och minskad risk för driftstopp.



Xylem Sverige huvudkontor
Gesällvägen 33
174 87 Sundbyberg

Tel 010-603 5000
sverige@xylem.com
xylem.com/se

För frågor om försäljning och service,
måndag – fredag kl 09 – 11 och 13–15*

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.

*) Fredagar mellan 1 maj och 30 september gäller följande öppettider: 09–11 och 13–14.30.

© 2025 Xylem Inc. or its affiliates. All rights reserved. Flygt, Lowara, Leopold, WTW, Sensus, Wedeco, Sanitaire, Godwin and MJK are trademarks of Xylem or one of its subsidiaries.

xylem
Let's Solve Water