Guía del usuario de la brida de aislamiento y Check-Trol® de Bell & Gossett

Bridas de aislamiento		Usar con los siguientes circuladores			
Número de pieza	Tamaños	Bell & Gossett	Taco ①	Grundfos ②	Armstrong ③
101221LF	NPTI de ¾”	ecocirc® 20-18 y ecocirc+ 20-18, ecocirc XL 20-35, 36-45, 55-45, NRF/NBF/SSF, rotores húmedos*, series PL-30, PL-36, PL-55, PL-100, Serie 100, PR y LR, 601, 602, 603, 604, 605, 606	005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0013, 0014, 110, 111, 112, 113, 007e, 0015e, 0018e, VR1816, VT2218	UP15-42, UP26-64, UP26-99, UP15-58, UP26-96, UPSe, Alpha2 15-55SF, Alpha 15-58, UPS43-44, UPS15-35	Astro 30, Astro 50, S-25, H-41, E7, E8, E9, H-51, H-52, 1050-1B, 1050-1¼B, Compass H, Astro2
101222LF	NPTI de 1”				
101223LF	NPTI de 1¼”				
101241LF	NPTI de 1½”				
101226LF	Sweat de ¾”				
101227LF	Sweat de 1”				
101228LF	Sweat de 1¼”				
101243LF	Sweat de 1½”				
101255LF	Prensa de ¾"				
101256LF	Prensa de 1"				
101257LF	Prensa de 1¼"				
101258LF	Prensa de 1½"				

*No debe usarse con NRF/NBF 45.

Guía del usuario de la brida de aislamiento y Check-Trol® de Bell & Gossett

Check-Trol		Usar con los siguientes circuladores			
Número de pieza	Tamaños	Bell & Gossett	Taco ①	Grundfos ②	Armstrong ③
101231LF 101232LF 101233LF 101245LF	NPTI de ¾” NPTI de 1” NPTI de 1¼” NPTI de 1½”	ecocirc 20-18 y ecocirc+ 20-18, ecocirc XL 20-35, 36-45, 55-45, NRF/NBF/SSF, rotores húmedos*, series PL-30, PL-36, PL-55, PL-100, serie 100, PR y LR, 601, 602, 603, 604, 605, 606	005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0013, 0014, 110, 111, 112, 113, 007e, 0015e, 0018e, VR1816, VT2218	UP15-42, UP26-64, UP26-99, UP15-58, UP26-96, UPSe, Alpha2 15-55SF, Alpha 15-58, UPS43-44, UPS15-35	Astro 30, Astro 50, S-25, H-41, E7, E8, E9, H-51, H-52, 1050-1B, 1050-1¼B, Compass H, Astro2
101236LF 101237LF 101238LF 101247LF	Sweat de ¾” Sweat de 1” Sweat de 1¼” Sweat de 1½”				
101251LF 101252LF 101253LF 101254LF	Prensa de ¾” Prensa de 1” Prensa de 1¼” Prensa de 1½”				

① Taco es una marca comercial registrada de Taco, Inc. | ② Grundfos es una marca comercial registrada de Grundfos Pumps Corp. | ③ Armstrong es una marca comercial registrada de S.A. Armstrong Limited.

*No debe usarse con NRF/NBF 45

Notas: 601, 602, 603, H-51, 1050-1B usan bridas de 1” | 604, 605, 606, H-52, 1050-1¼B usan bridas de 1¼”

Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois 60053

Teléfono: (847) 966-3700
Fax: (847) 965-8379
www.xylem.com/bellgossett

Sujeto a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem y Bell & Gossett son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños.

BG-UG FHD-18es-LA E 10/2025

xylem
Let’s Solve Water