



# LSP03/LSP07

## Bombas sumergibles de sumidero

Las bombas de sumidero LSP03/LSP07 están diseñadas y construidas para una mayor vida útil y mayor confiabilidad. La construcción resistente a la corrosión y de alta resistencia incluye carcasa, sujetadores y eje del motor de acero inoxidable, con un sello de reborde de doble laberinto para proteger aún más el motor. Disponible en versiones manuales o automáticas, con varias opciones de interruptores flotantes para aumentar la flexibilidad para una gama de aplicaciones residenciales que incluyen: drenaje de sótanos, transferencia de agua y desagüe.



### Características

- El motor se lubrica permanentemente para una vida útil prolongada y tiene capacidad para un funcionamiento continuo.
- El interruptor flotante es ajustable para varios niveles de líquido en versiones automáticas. Fácil de extraer para el funcionamiento directo de la bomba o el reemplazo del interruptor.
- La unidad completa es liviana, portátil y fácil de reparar.
- Disponible en versiones manual y automática. Consulte la página siguiente para ver los números de pedido específicos.
- Garantía estándar de tres (3) años/ GPDA de cuatro (4) años.


## Información del modelo

| N.° de pedido | HP                        | Voltios        | A            | Disyuntor mínimo          | Fase             | Estilo interruptor flotante | Longitud del cable | Conexión de descarga | Nivel mínimo encendido | Nivel mínimo apagado | Diámetro mínimo del tanque | Máx. Tamaño de sólidos | Peso de envío en lb (kg) |
|---------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| LSP0311       | 1/3                       | 115            | 2,9          | 10                        | 1                | Tapón/sin interruptor       | 10' (3,1 m)        | 1 1/2" (3,81 cm)     | Manual                 | Manual               | 9" (22,86 cm)              | 3/8"                   | 11 (5)                   |
| LSP0311A      |                           |                |              |                           |                  | De ángulo ancho integrado   |                    |                      | 11" (27,94 cm)         | 5" (12,7 cm)         | 12" (30,48 cm)             |                        |                          |
| LSP0311AT     |                           |                |              |                           |                  | Piggyback ángulo ancho      |                    |                      | 11" (27,94 cm)         | 5" (12,7 cm)         | 12" (30,48 cm)             |                        |                          |
| LSP0311AV     |                           |                |              |                           |                  | Piggyback vertical          |                    |                      | 8,5" (21,59 cm)        | 2"                   | 12" (30,48 cm)             |                        |                          |
| LSP0311F      |                           |                |              |                           |                  | Tapón/sin interruptor       | Manual             |                      | Manual                 | 9" (22,86 cm)        |                            |                        |                          |
| LSP0311AF     |                           |                |              |                           |                  | De ángulo ancho integrado   | 11" (27,94 cm)     |                      | 5" (12,7 cm)           | 12" (30,48 cm)       |                            |                        |                          |
| LSP0311ATF    | Piggyback de ángulo ancho | 11" (27,94 cm) | 5" (12,7 cm) |                           |                  | 12" (30,48 cm)              |                    |                      |                        |                      |                            |                        |                          |
| LSP0711F      | 3/4                       | 115            | 7,1          |                           |                  | Tapón/sin interruptor       | 20' (6,2 m)        |                      | Manual                 | Manual               | 9" (22,86 cm)              |                        | 15 (6,8)<br>Des          |
| LSP0711AF     |                           |                |              |                           |                  | De ángulo ancho integrado   |                    |                      | 12,5" (31,75 cm)       | 6,5" (16,51 cm)      | 12" (30,48 cm)             |                        |                          |
| LSP0711ATF    |                           |                |              |                           |                  | Piggyback de ángulo ancho   |                    |                      | 12,5" (31,75 cm)       | 6,5" (16,51 cm)      | 12" (30,48 cm)             |                        |                          |
| LSP0712F      |                           |                |              |                           |                  | Tapón/sin interruptor       |                    |                      | Manual                 | Manual               | 9" (22,86 cm)              |                        |                          |
| LSP0712AF     |                           |                |              |                           |                  | De ángulo ancho integrado   |                    |                      | 12,5" (31,75 cm)       | 6,5" (16,51 cm)      | 12" (30,48 cm)             |                        |                          |
| LSP0712ATF    |                           |                |              | Piggyback de ángulo ancho | 12,5" (31,75 cm) | 6,5" (16,51 cm)             |                    | 12" (30,48 cm)       |                        |                      |                            |                        |                          |

## Dimensiones

(Todas las dimensiones están en pulgadas. No utilizar para fines de construcción).



|         | F      | H     |
|---------|--------|-------|
| LSP03   | 9 3/4  | 7 5/8 |
| LSP07   | 11 1/4 | 9 1/8 |
| LSP03AV | 9 3/4  | 7 5/8 |



## Especificaciones

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tamaño de descarga           | NPT 1 1/2" (3,81 cm)                                          |
| Capacidades                  | Hasta 57 GPM                                                  |
| Carga máxima                 | 34 pies (10,3632 m) TDH                                       |
| Máximo de sólidos            | 3/8" (0,9525 cm) esférica                                     |
| Temperatura                  | Temperatura máxima del líquido 104° F (40°)                   |
| Inmersión máxima de la bomba | 10 pies (3,048 m) para LSP03<br>16 pies (4,8768 m) para LSP07 |

## Curva de desempeño



Canadian Standards Association  
Archivo n.º LR114251



Underwriters Laboratories  
Archivo n.º 83318



Xylem Inc. [www.xylem.com/goulds](http://www.xylem.com/goulds)

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem es una marca comercial registrada de Xylem Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

GWTLSPSS-120039es-LA R2 12/2025

**xylem**  
Let's Solve Water