



# Série 3886 (WS\_B)

## Pompes à eaux usées en fonte

Les pompes à eaux usées de la série 3886 (WS\_B) sont fabriquées avec une construction robuste en fonte pour une durabilité durable. Conçues pour des performances sans soucis, elles sont dotées d'un dôme moteur rempli d'huile qui assure un refroidissement et une fiabilité supérieurs. Avec un refoulement NPT de 2 po (5,08 cm) et la capacité de laisser passer des solides jusqu'à 2 po (5,08 cm), cette pompe « Complète. Fiable. Bleue. » assure un fonctionnement fiable pour une large gamme d'applications résidentielles.



### Caractéristiques

- Roue en fonte, semi-ouverte, équilibrée dynamiquement et imbouchable avec aubes de pompage arrière pour la protection du joint mécanique (une roue en bronze de silicium en option est disponible)
- Corps de type volute en fonte pour une efficacité maximale, conçu pour une installation facile
- Joint mécanique avec faces d'étanchéité en carbure de silicium contre carbure de silicium pour une résistance supérieure à l'abrasion, pièces en acier inoxydable et élastomères BUNA-N
- Arbre en acier inoxydable résistant à la corrosion avec une conception filetée pour des performances durables
- Écrou de blocage pour éviter d'endommager les composants lors d'une rotation inverse accidentelle
- Fixations en acier inoxydable série 300 pour une durabilité accrue
- Capable de fonctionner à sec sans dommages aux composants pour des performances fiables
- Garantie trois (3) ans standard/quatre (4) ans GPDA


### Applications

- Maisons
- Systèmes d'eaux usées
- Assèchement
- Effluent
- Transfert d'eau

## Spécifications du produit


| Numéro de la commande | HP   | Phase | Volts | TR/MIN | Amp. maximum |
|-----------------------|------|-------|-------|--------|--------------|
| WS0311B               | 0,33 | 1     | 115   | 1 750  | 10,7         |
| WS0318B               |      |       | 208   |        | 6,8          |
| WS0312B               |      |       | 230   |        | 4,9          |
| WS0511B               | 0,5  | 1     | 115   |        | 14,5         |
| WS0518B               |      |       | 208   |        | 8,0          |
| WS0512B               |      |       | 230   |        | 7,3          |
| WS0538B               |      | 3     | 200   |        | 3,8          |
| WS0532B               |      |       | 230   |        | 3,3          |
| WS0534B               |      |       | 460   |        | 1,7          |
| WS0537B               | 0,75 | 1     | 575   |        | 1,4          |
| WS0718B               |      |       | 208   |        | 11,0         |
| WS0712B               |      |       | 230   |        | 9,4          |
| WS0738B               |      | 3     | 200   |        | 4,1          |
| WS0732B               |      |       | 230   |        | 3,6          |
| WS0734B               |      |       | 460   |        | 1,8          |
| WS0737B               | 1    | 1     | 575   |        | 1,5          |
| WS1018B               |      |       | 208   |        | 14,0         |
| WS1012B               |      |       | 230   |        | 12,3         |
| WS1038B               |      | 3     | 200   |        | 6,0          |
| WS1032B               |      |       | 230   |        | 5,8          |
| WS1034B               |      |       | 460   |        | 2,9          |
| WS1037B               |      |       | 575   |        | 2,4          |

## Courbes de performance



## Dimensions

(Toutes les dimensions sont en pouces. Ne pas utiliser à des fins de construction.)



## Matériaux de fabrication

| Nom de la pièce         | Matériau                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Roue                    | Fonte*                                       |
| Corps et dôme du moteur | Fonte                                        |
| Adaptateur du moteur    | Fonte                                        |
| Joint mécanique         | Carbure de silicium/carbure de silicium/buna |
| Cordon                  | STOW ou SJTOW                                |
| Fixations               | Acier inoxydable                             |
| Poignée                 | Acier inoxydable                             |


\* Roue en bronze silicone disponible en option.

## Homologations par les agences



Testé selon UL778 CAN 22.2 par CSA International  
(Canadian Standards Association)

**COMPLÈTE.  
FIABLE. BLEUE.**  
En savoir plus  
sur notre gamme  
complète de produits  
pour traitement des  
eaux usées.



En savoir plus  
sur les pompes  
de la série 3886



En savoir plus  
sur les panneaux de  
commande « Core 4 »



Xylem Inc.

[www.xylem.com/goulds](http://www.xylem.com/goulds)

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

GWT3886WS-SS-120065fr-CA R3 2/2026



**xylem**  
Let's Solve Water