

Flygt Pumpbrunn Compit XL 5


Flygt pumpbrunnar Compit XL för dubbelpumpmontage. Försedd med gjutjärnsbetäckning och avsedd för förläggning i grönyta (kan förläggas i trafikerad yta, Klass D, med kompletterande tyngdavlaster betongplatta). Pumpar och styrutrustning beställs separat i samråd med Xylem

Pumpbrunn Flygt Compit XL 5 är prefabricerad och avsedd främst för pumpning av dag- och dränvatten men kan även användas för pumpning i lättare grå- och spillvatteninstallationer.

Flygt compit XL 5 (röruppsättning dn 50) levereras med behovsanpassad styrutrustning och pumpmodell och finns därför ej som färdiga pumpstationspaket. Rådgör med Xylem om kompatibla pumpar och automation. Se även separat information om färdiga pumpstationspaket för pumpbrunn XL 5 med definerade pumpar.

Flygt Compit XL stationer är försedda med en teleskopisk gjutjärnsbetäckning och avsedda för förläggning i grönyta alternativt i hårdgjord yta med max belastning av gång och/ eller cykeltrafik, Klass A. Om stationen förses med en anpassad avlastningsplatta (av armerad betong) så kan brunnarna installeras i körbar yta med belastning motsvarande Klass D.

FLYGT Compit XL 5 Pumpbrunn




C-XL5P-DC-XXX-35/X
Pumpbrunn Flygt Compit XL5-35.
Höjd 3500mm för dn 50 pumpar.
Vikt exkl. pumpar: Ca 360 Kg.
Yttre Volym ca: 4000L
Produktkod: 01-45 90 27





C-XL5P-DC-XXX-45/X
Pumpbrunn Flygt Compit XL5-45.
Höjd 4500mm för dn 50 pumpar.
Vikt exkl. pumpar: Ca 420Kg
Yttre volym ca: 4900L
Produktkod: 01-45 90 29


COMPIT-XL5P-DC. Höjd 3500mm alt. 4500mm



Fallskydd placerad i teleskopisk del.



RÖRINSTALLATION;




Generell teknisk data


Pumpbrunnen och invändigt rörsystem är tillverkad av PE som är 100% återvinningsbar, med minimalt klimatavtryck utan att ge avkall på styrka och livslängd. Ventilarmaturer och kopplingsfötter är tillverkade av gjutjärn. Förväntad livslängd > 100år

Flygt pumpbrunn Compit XL 5 för dubbelpumpmontage


Compit XL 5, H:3500mm



Compit XL 5-45, H:4500mm



Compit XL 5-35 och XL 5-45





FÖRANKRING:

MED OVAN ELLER UNDERGJUTEN BETONGPLATTA MED VIKT/ OMFÅNG CA; H: 220x L: 2100x B: 2100 OCH VIKT CA 1385KG, SÅ MOTVERKAS UPPFLYTNING VID GRUNDVATTENNIVÅ LIKA MED MARKNIVÅ. MED MOTVIKT AV EN-DAST ÅTERVÄNNINGSMASSOR PÅ FÖRANKRINGSPLATTA MOTVERKAS UPPFLYTNING VID GRUNDVATTENNIVÅ MOTSVARANDE 1450MM FRÅN PUMPSTATIONENS BOTTEN


HÖJDANPASSNING:

MAX SÄNKNING AV TELESKOP
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 3500, KAN SÄNKAS TILL 3300MM.
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 4500, KAN SÄNKAS TILL 4300MM.

MAX HÖJNING AV TELESKOP
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 3500, KAN HÖJAS TILL 3650MM.
PUMPBRUNN XL 5, HÖJD 4500, KAN HÖJAS TILL 4650MM.



Flygt Compit XL 5 utrustas med pumpar och styrning efter behov och förutsättningar i samråd med Xylem. Informera om alla kända förutsättningar för installationen. Exempel på sådana förutsättningar är i vilken typ av yta som stationen skall förläggas i, vilken nivåskillnad som skall övervinnas, ledningsdimensioner, förutsättningar för elinstallation och allt annat som kan påverka installation och drift. Kontrollera att inloppsnivåer och klockslagspositioner överensstämmer med tänkt installation.



KOMPATIBEL STYRUTRUSTNING FÖR COMPIT-XL 5

EXEMPEL; KOMPATIBLA ALTERNATIV FÖR NIVÅREGLERING FÖR XL 5

Alt. 1	1 x LTU 601 (tryckgivare 4-20mA) + ENM 10 (nivåvipa)	834522+ 5828841
Alt. 2	2 x ENM 10. Nivåvipa. Med 13m kabel och sladdhållare	5828841
Alt. 3	1 x LTU 601. Tryckgivare 4-20mA. 12m kabel. Mätomr :0-5m	834522

EXEMPEL; KOMPATIBLA ALTERNATIV FÖR PUMPSTYRNING FÖR XL 5 (2 pumpar)

FGC-323/S5/I	Inomhuskapsl./plast. Max 9A.	40-501608
FGC-323/L5/I	Inomhuskapsl./plast. Huvudbryt. Separat avsäkrade pumpar Max 9A/ pump	40-93530210005
FGC-323/L5/I/EDW100	Inomhuskapsl./plast. Huvudbryt. Sep. avsäkrade pumpar. Max 9A/p Kommunikat. TCP/IP Ethernet. Batteri backup.	01-456998
FGC-323/L5/U/PL	Utomhuskapsl./ plast Huvudbryt. Separat avsäkrade pumpar. Max 9A/ pump. Stolpfäste som tillbehör.	01-456987
FGC-323/L5/U/EDW100/PL	Utomhuskapsl. Huvudbryt. Separat avsäkrade pumpar. Max 9A/pump Kommunikat. TCP/IP Ethernet. Batteri backup.	01-456990
FGC-323/L5/U/EDW100/RF	Utomhuskapsl./rostfritt. Huvudbryt. Sep. avsäkrade pumpar. M: 9A/p. Kommunikat. TCP/IP Ethernet. Batteri backup.	01-456996
FGC-421/L5/U	Utomh.kapsl./plast. M:12A/pump. Serviceuttag 230V över JFB. Modbus via RS232 alt. RS 485. Ej batteri backup.	01-456934

EXEMPEL PÅ KOMPATIBLA PUMPAR FÖR COMPIT-XL5

PUMPMODELL

Model

Motor effekt - kW

Utløpsanslutning - mm

DL/DLV

1.5-2.4

CP 3045







1.2

DP3069

2.4

M3090

4.3



xylem
Let's Solve Water

xylem.com/se

Ring Xylem Kundsupport 010 – 603 50 00

för frågor om försäljning och service,

mån – fre kl 07.30 – 16.30

sverige@xylem.com

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.