


13AI/BF (4 polos)

Comparación de rendimiento

1750 RPM – 4 polos



Impulsor anterior	Diámetro del impulsor anterior	Impulsor actual	Diámetro del impulsor actual
A	13,06" (331,724 mm)	A	13,06" (331,724 mm)
B	12,75" (323,850 mm)	B	12,75" (323,850 mm)
C	11,88" (301,752 mm)	C	12,25" (311,150 mm)
D	11,38" (289,052 mm)	D	11,75" (298,450 mm)
E	9,88" (250,952 mm)	E	11,25" (285,750 mm)
F	9,38" (238,252 mm)	F	10,75" (273,050 mm)
-	-	G	10,25" (260,350 mm)
-	-	H	9,50" (241,300 mm)

Xylem Inc.

xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. **Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.**

© 2026 Xylem Inc. o sus filial. Xylem es una marca comercial de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se utiliza conforme a la licencia. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.