

Joint des pompes centrifuges

Joint e-1510



Taille du joint	Diamètre du joint (pouces)	Type	Numéro de pièce de la trousse	Matériaux
ES	5/8	Norme	186952	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
ES	5/8	Norme	P2001176	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
ES	5/8	Norme	P2001177	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
ES	5/8	Norme	P2001178	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Norme	186862LF	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Norme	186861LF	EPR/Carbone/Bronze/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Norme	P95503	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Norme	P75423	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Boîte à garniture	P85501LF	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	186543LF	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	185225LF	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	P77046	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	P75424	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Boîte à garniture	185050	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
XL	2 3/8	Norme	186828LF	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
XL	2 3/8	Norme	186836LF	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
XL	2 3/8	Norme	P2001693	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
XL	2 3/8	Norme	P2001694	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
XL	2 3/8	Boîte à garniture	P63308	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable



Joint e-1531 et e-1532

Taille du joint	Diamètre du joint (pouces)	Type	Numéro de pièce de la trousse	Matériaux
SM	1 1/4	Norme	186862LF	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Norme	186861LF	EPR/Carbone/Bronze/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Norme	P95503	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Norme	P75423	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
SM	1 1/4	Boîte à garniture	P85501LF	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	186543LF	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	185225LF	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	P77046	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Norme	P75424	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
LG	1 5/8	Boîte à garniture	185050	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable



Jointes e-80 et e-82

Taille du joint	Diamètre du joint (pouces)	Type	Numéro de pièce de la trousse	Matériaux
SM	1 ¼	Norme	186862LF	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Norme	186861LF	EPR/Carbone/Bronze/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Norme	P95503	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Norme	P75423	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Boîte à garniture	P85501LF	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Boîte à garniture (300 lb/po ²)	P75238	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Norme	186543LF	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Norme	185225LF	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Norme	P77046	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Norme	P75424	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Boîte à garniture	185050	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 ¾	Boîte à garniture (300 lb/po ²)	P75378	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
XL	2	Norme	186600	Buna/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
XL	2	Norme	186602	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
XL	2	Norme	186601	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable



Jointes e-80SC et e-82SC

Taille du joint	Diamètre du joint (pouces)	Type	Numéro de pièce de la trousse	Matériaux
SM	1 ¼	Intérieur	P75221	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Intérieur	P75223	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Intérieur	P75225	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Intérieur	P75227	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Extérieur	P75202	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
SM	1 ¼	Extérieur	P2001703	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Intérieur	P75222	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Intérieur	P75224	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Intérieur	P75226	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Intérieur	P75228	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Extérieur	P75203	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
LG	1 ⅝	Extérieur	P2001704	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
XL	2 ⅞	Intérieur	P75396	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
XL	2 ⅞	Intérieur	P75397	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
XL	2 ⅞	Intérieur	P75398	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
XL	2 ⅞	Intérieur	P75399	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
XL	2 ⅞	Extérieur	P75400	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
XL	2 ⅞	Extérieur	P75401	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
XL	2 ⅞	Extérieur	P75402	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
2XL	2 ½	Intérieur	P2000953	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
2XL	2 ½	Intérieur	P2000954	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable

Joint e-80SC et e-82SC (suite)

Taille du joint	Diamètre du joint (pouces)	Type	Numéro de pièce de la trousse	Matériaux
2XL	2½	Intérieur	P2000951	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Céramique/Acier inoxydable
2XL	2½	Intérieur	P2000952	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
2XL	2½	Extérieur	P2000948	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable



Joint e-80SCXL

Diamètre du joint (mm)	Type de joint	Numéro de pièce de la trousse	Matériaux du joint
48	Intérieur	P2005551	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
48	Intérieur	P2005552	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
48	Intérieur	P2005553	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
48	Intérieur	P2005554	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
48	Intérieur	P2005555	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
48	Intérieur	P2005556	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
48	Extérieur	P2005557	FKM/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
70	Intérieur	P2005558	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
70	Intérieur	P2005559	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
70	Intérieur	P2005560	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
70	Intérieur	P2005561	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
70	Intérieur	P2005562	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
70	Intérieur	P2005563	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
70	Extérieur	P2005564	FKM/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
80	Intérieur	P2005565	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
80	Intérieur	P2005566	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
80	Intérieur	P2005567	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
80	Intérieur	P2005568	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
80	Intérieur	P2005569	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
80	Intérieur	P2005570	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
80	Extérieur	P2005571	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
90	Intérieur	P2005572	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
90	Intérieur	P2005573	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
90	Intérieur	P2005574	EPR/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
90	Intérieur	P2005575	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
90	Intérieur	P2005576	EPR/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable
90	Intérieur	P2005577	FKM/Carbone/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Acier inoxydable
90	Extérieur	P2005578	FKM/Carbure de silicium/Acier inoxydable/Carbure de silicium/Acier inoxydable



xylem