



Serie 3872 (WW05)

Bombas para aguas residuales sumergibles

La serie 3872 (WW05), como todas las bombas de vórtice, minimiza las obstrucciones manteniendo una distancia segura entre los sólidos bombeados y el impulsor. Es menos probable que los sólidos fibrosos se unan al producto, lo que ahorrará en costos de servicio. Con una descarga NPT de 2" (5,08 cm) y una manipulación de sólidos de 2" (5,08 cm), esta bomba "Completa. Confiable. Azul." es una excelente opción para sistemas residenciales de alcantarillado.

Aplicaciones

- Sistemas residenciales de alcantarillado
- Desagüe
- Transferencia de agua
- En cualquier lugar donde los desechos o el drenaje deban desecharse rápida, silenciosa y eficientemente




Características

- El impulsor tiene un diseño de vórtice completo termoplástico relleno de vidrio con paletas de bombeo para la protección del sello mecánico
- La carcasa y la base tienen un diseño termoplástico reforzado relleno de vidrio, que proporciona resistencia superior a la corrosión
- Carcasa del motor de hierro fundido para una transferencia de calor, resistencia y durabilidad eficientes
- Cubierta termoplástica del motor con mango integral y puntos de conexión de interruptor flotante
- Construcción de cojinetes de bolas superior e inferior de alta resistencia
- Garantía estándar de tres (3) años/GPDA de cuatro (4) años

Especificaciones del producto


Número de pedido	HP	Voltios	A	Disyuntor mínimo	Fase	Estilo interruptor flotante	Longitud del cable	Conexión de descarga	Nivel mínimo encendido	Nivel mínimo apagado	Diámetro mínimo del tanque	Tamaño máximo de sólidos	Peso de envío en lb (kg)
WW0511	0,5	115	13	20	1	Tapón/ Sin interruptor	10' (3,1 m)	2" (5,08 cm)	Manual	Manual	18" (45,7 cm)	(5,08 cm)	22 (10)
WW0511A						Piggyback/ De ángulo ancho	10' (3,1 m)		15" (38,1 cm)	9" (22,86 cm)			23 (10,4)
WW0511AC						Piggyback/ De ángulo ancho	20' (6,2 m)		15" (38,1 cm)	9" (22,86 cm)			23 (10,4)
WW0512F		230	6,5	10		Tapón/ Sin interruptor	20' (6,2 m)		Manual	Manual			22 (10)

Curva de desempeño



Dimensiones

(Todas las dimensiones están en pulgadas. No utilizar para fines de construcción).



Clasificaciones de agencias



Probado según UL778 CAN 22.2 por CSA International
(Canadian Standards Association)

Obtenga más información sobre las bombas 3872



COMPLETO. CONFIABLE. AZUL.
Obtenga más información sobre nuestra línea completa de productos para aguas residuales.



Materiales de construcción

Nombre de la pieza	Material
Impulsor	Termoplástico
Carcasa y base	Termoplástico
Carcasa del motor	Hierro fundido
Cable	SJTW
Interruptor mecánico	Listado en cURus, 13A, 115V
Pasadores	Acero inoxidable
Mango	Termoplástico



Xylem Inc. www.xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem es una marca comercial registrada de Xylem Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

GWT3872WW-SS-120071es-LA R2 11/2025

xylem
Let's Solve Water