
Schaftverlängerung

SVL 325



Montage

1. Anschlußkabel ① durch Schaft ② führen.

2. Sensor ③ in den Schaft ② drücken.

3. Sensor ③ mit Fixiermutter ④ von Hand in Schaft ② festschrauben.

4. Schutzkorb ⑤ auf Schaft ② schrauben.

Typ	Schaftverlängerung mit Kunststoffschutzkorb	
geeignet für Sensoren	TetraCon 325	bis 20 m Kabellänge
	Cellox 325	bis 20 m Kabellänge
Material	Schaft	PVC
	Schutzkorb	POM
Durchmesser	38 mm	
Länge incl. Schutzkorb	1465 mm	