xylem



Serie e-SV™

Bombas multietapa verticales de acero inoxidable

Diseñadas para ser eficientes. Fabricadas para rendir.



GOULDS WATER TECHNOLOGY
xylem

Donde la eficiencia se combina con el rendimiento



La bomba multietapa vertical fabricada para la serie e-SV es una bomba de ahorro de energía sin cebado, acoplada a un motor estándar de eficiencia premium. Ha sido construida para soportar una variedad de líquidos mecánicamente agresivos y de alta temperatura, y está diseñada para extender el tiempo de actividad y ayudar a reducir los costos del ciclo de vida en una amplia gama de aplicaciones exigentes.

La gama de bombas de la serie e-SV cuenta con 11 modelos y cada una puede configurarse especialmente para una amplia gama de entornos. Además, cuando una e-SV se combina con un variador de velocidad hydrovar® X, HYDROVAR® o AQUAVAR® IPC, proporciona aumentos de ahorro de energía de hasta un 70 % en comparación con las de velocidad fija, y, a la vez, reduce el tiempo de instalación.

También disponible en paquetes preprogramados y preensamblados, la bomba inteligente e-SVE, la bomba inteligente e-SVX (con hydrovar X) y el paquete HYDROVAR (con el HYDROVAR tradicional) son sistemas completos que ofrecen eficiencia y rendimiento en productos listos para usar, líderes en el mercado.

Agricultura | **Servicios de construcción comercial** | **Centros de datos** | **Energía y generación de energía** | **Fabricación general y OEM** | **Sector industrial** | **Agua potable municipal** | **Circulación y enfriamiento del agua**

Sumamente eficiente

El sistema hidráulico de la e-SV, combinado con un motor de alta eficiencia (cumple con EISA) que ofrece máxima eficiencia.

Ahorro de energía


Las bombas se encuentran entre los usuarios más grandes de energía industrial. Haga su parte para reducir las emisiones de CO_2 y su impacto en el medio ambiente y mejore sus resultados aprovechando los requisitos de energía más bajos de la e-SV. Utilice una bomba e-SV junto con un motor de velocidad variable como el Motor Smart, hydrovar X, HYDROVAR o AQUAVAR IPC y ahorre aún más energía y dinero.

Fácil mantenimiento

El diseño de la e-SV permite extraer el sello mecánico sin tener que extraer el motor, lo que reduce el tiempo de reparación hasta en un 50 %. Un sello mecánico estándar, componentes de desgaste, herramientas para el servicio de mantenimiento y motores NEMA estándar permiten un mantenimiento y servicio más rápidos y sencillos.

Mantenimiento económico

Cuenta con un diseño de junta tórica para que se desmonte fácilmente, lo que reduce el tiempo de reparación hasta en un 50 %.



Amplia gama de soluciones que ofrecen **eficiencia y rendimiento** líderes en el mercado



Bombas serie e-SV



Bombas inteligentes e-SVX



Bombas inteligentes e-SVE





HYDROVAR en paquete

Diseñada para funcionar.

1. **Motor (no se muestra):** los motores e-SV estándar de alta eficiencia varían de 0,5 HP a 75HP.
   El e-SVE cuenta con el motor inteligente Xylem y el e-SVX cuenta con el hydrovar X de Xylem, ambos motores “ultra premium” (IE5). Todos los motores están alineados con los requisitos del DOE de 2016.
2. **Carcasa del motor (no se muestra):** las carcasas disponibles son compatibles con una amplia variedad de aplicaciones de edificios industriales y comerciales.
3. **Carcasa**: la carcasa de acero inoxidable proporciona durabilidad y larga vida útil. Hay opciones de pared única y de pared doble disponibles. Son compatibles con aplicaciones de alta presión como el aumento de presión.
4. **Anillo de desgaste**: el anillo de desgaste flotante, con alineación automática, relleno de vidrio y de polímero de alta temperatura del difusor soporta líquidos corrosivos, agresivos y de temperatura alta. Protege contra la abrasión y los residuos para obtener un rendimiento confiable y duradero.
5. **Tapones**: los tapones de llenado superior con ventilaciones de aire permiten una fácil instalación y extracción del aire atrapado en la carcasa de sellado. Están disponibles en todos los modelos.
6. **Cojinetes**: el buje de carburo de tungsteno mejora la longevidad, la confiabilidad y la capacidad para soportar aplicaciones de servicio pesado, como la alimentación de calderas.
7. **Impulsor**: el diseño equilibrado del impulsor reduce el empuje axial para tener una larga vida útil estándar del cojinete del motor.
8. **Barras de acoplamiento**: el extremo del líquido se mantiene en su lugar mediante barras de acoplamiento, para una mayor estabilidad.
9. **Junta tórica**: el diseño del asiento brinda fácil acceso y desmontaje.
10. **Sello mecánico**: el sello es fácil de reemplazar sin extraer el motor. Sólidas opciones de sellado están disponibles en una amplia gama de tipos y materiales, para resistir la corrosión y minimizar el tiempo de inactividad en aplicaciones de edificios industriales y comerciales.

Algunas piezas (1 y 2)
están alineadas con el motor que no está en la vista seccionada





5 Hay disponibles tapones de llenado superior con ventilaciones de aire para todos los modelos



6 Cojinete de buje de carburo de tungsteno para mejorar la vida útil y la capacidad de soportar aplicaciones de tareas pesadas, como la alimentación de calderas



7 El diseño equilibrado del impulsor reduce el empuje axial para prolongar la vida útil de los rodamientos del motor estándar

Bombas de la serie e-SV

La bomba e-SV, el producto principal de la serie e-SVX, es una de las bombas multietapa con mayor eficiencia del mercado en la actualidad. Esta bomba multietapa vertical también es fácil de instalar y su mantenimiento es económico. Cuando se trata de eficiencia, la e-SV cumple.

Beneficios

- La cobertura hidráulica ampliada de una bomba e-SV combinada con un motor de eficiencia premium ofrece el máximo rendimiento.
- La cartera extendida de e-SV le permite seleccionar una bomba alineada con el punto de servicio óptimo de su aplicación.
- Un variador de velocidad como el Motor inteligente, HYDROVAR, hydrovar X, o AQUAVAR IPC aumenta el ahorro de energía de una e-SV hasta en un 70 % en comparación con las de velocidad fija y, a la vez, reduce el tiempo de instalación.
- Los modelos estándar ofrecen NPSH bajo, con modelos NPSH aún más bajos disponibles.
- Las bombas e-SV están disponibles en configuraciones horizontales y verticales.
- Puede elegir la orientación o el tipo de brida para satisfacer sus necesidades de tuberías.
- El sello mecánico puede reemplazarse rápida y fácilmente, lo que reduce el tiempo de reparación hasta en un 50 %.
- La bomba puede repararse fácilmente directamente en la tubería.
- El asiento de la junta tórica está diseñado para facilitar el desmontaje del manguito exterior.
- Un sello mecánico estándar, los componentes de desgaste, las herramientas para el servicio de mantenimiento y motores NEMA permiten un mantenimiento y servicio más rápidos y sencillos.
- Para simplificar el mantenimiento, un conjunto de pila de reparación está disponible para una instalación y reparación rápidas y eficientes.





Especificaciones de la bomba e-SV

- **Entrega:** hasta 725 GPM
- **Carga:** hasta 1200 pies
- **Presión de funcionamiento máxima:**
  - 1-22SV con bridas ovaladas: 230 psi (16 bar)
  - 1-22SV con bridas redondas o Victaulic: 360 o 575 psi (25 o 40 bar)
  - 33 y 46SV: 360 o 580 psi (25 o 40 bar)
  - 66 y 92SV: 360 o 580 psi (25 o 40 bar)
  - 125SV: 360 o 580 psi (25 o 40 bar)
- **Temperatura del líquido bombeado:** -20° F a 250° F (-30° C a 120° C) versión estándar
- **Dirección de rotación:** en el sentido de las agujas del reloj mirando la bomba desde arriba hacia abajo (marcada con una flecha en el adaptador y en el acoplamiento).


Curvas de rendimiento


Curvas de rendimiento de la serie e-SV de 60 Hz





Curvas de rendimiento de la serie e-SV de 50 Hz





Bombas inteligentes e-SVX

Las bombas inteligentes e-SVX cuentan con la combinación adecuada de motores eficientes ultraprémium con variadores de velocidad integrados y bombas para garantizar un excelente rendimiento y un rápido retorno de la inversión en casi cualquier aplicación. El resultado es inteligencia, desempeño, conectividad y sencillez en un paquete integral que le ofrece una fuente confiable: Goulds Water Technology.





- **Sencillo:** el software de aplicación integrado hace que el variador sea uno de los más fáciles de poner en marcha, programar y operar, lo que lo hace compatible prácticamente con cualquier configuración de bombas.
- **Sostenible:** no se utilizan materiales de tierras raras para minimizar los desafíos de disponibilidad de productos y abordar las preocupaciones ambientales mientras se ofrece tecnología inteligente y desempeño superior.
- **Rendimiento inteligente:** Los controles avanzados del sistema (hasta 8 bombas) se pueden personalizar para una gran variedad de aplicaciones. El motor inteligente Hydrovar X "Ultra Premium" IE5 ofrece una de las gamas de eficiencia más amplias de la industria.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** El diseño integrado de la bomba y el motor Hydrovar X, elimina la necesidad de cableado adicional, mano de obra y costos asociados.
- **Protecciones integradas:** Las funciones integradas ofrecen protección para la bomba y el motor, al tiempo que optimizan el desempeño.
- **Mantenimiento sencillo:** El variador de frecuencia (VFD, por sus siglas en inglés) o el motor se pueden reemplazar fácilmente de forma individual, lo que reduce al mínimo los tiempos de inactividad y las reparaciones costosas.
- **Diseño compacto:** los motores hydrovar X ofrecen un mayor rendimiento con una huella reducida en comparación con las soluciones HYDROVAR en paquetes tradicionales. El mayor desempeño reduce el consumo de electricidad y los costos del ciclo de vida.

Especificaciones de la bomba inteligente e-SVX

- **Caudal:** hasta 640 GPM (145 m³/h)
- **Cabezal:** hasta 1200 pies (366 m)
- **Temperatura de líquido bombeado:** -20° F a 250° F (-30° C a 121° C)
- **Presión máxima de funcionamiento**: 580 psi (40 bar)
- **Temperatura ambiental:** -4° F a 122° F (-20° C a 50° C)

Curvas de la familia de bombas inteligentes e-SVX






Desate el poder de hydrovar X





No contenga su imaginación

Con la pantalla gráfica a color, puede configurar y navegar rápidamente el menú de su unidad: verifique todos los parámetros y elija la configuración perfecta de la unidad para su instalación. ¿No tiene tiempo para hacerlo? Genie arrancará y operará la unidad por usted.

Revise sus sistemas desde cualquier lugar







Descargue la aplicación móvil

hydrovar X y Avensor, mejor juntos

hydrovar X puede comunicarse con Avensor, la plataforma IoT de Xylem, para obtener una descripción general completa de todos los activos conectados, en cualquier momento y lugar. Avensor recopila datos históricos para analizar tendencias y generar alertas que previenen fallas y tiempos de inactividad del equipo.

Obtenga más información sobre las bombas inteligentes e-SVX

Especificaciones del motor inteligente hydrovar X

- **Pantalla:** Gráfica a color
- **Modos de control:** Actuador, presión constante. Presión proporcional, presión cuadrática proporcional, flujo constante, temperatura constante, nivel constante
- **Bombas múltiples** hasta 8 bombas
- **Carcasa:** IP55/NEMA4
- **Temperatura de operación:** -4°/+122° F (-20°/+50° C)
- **Protocolos de comunicación:** MODBUS ® RTU, BACnet MS/TP
- **Características:** Motor sincrónico IE5
- **Aplicación móvil:** Bluetooth®

Bombas inteligentes e-SVE



Piense más allá de los componentes individuales

Para lograr la máxima eficiencia en las aplicaciones residenciales, comerciales ligeras, industriales, agrícolas y de suministro de agua OEM y de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), necesita la combinación correcta de 1) motores; 2) variadores de velocidad; y 3) bombas hidráulicas, lo que garantiza un rendimiento confiable, ahorros máximos y un rápido retorno de la inversión. Las bombas inteligentes e-SVE preprogramadas combinan esos tres componentes esenciales en un paquete fácil de instalar.


Beneficios

- Cuenta con el motor inteligente Xylem, un motor "ultra-premium", magnético, permanente IE5, que proporciona eficiencia muy por encima de un motor asíncrono estándar IE3.
- Incluye una amplia gama de funciones de monitoreo, control y seguridad listas para usar, sin necesidad de configurar.
- Puede operar sistemas de bombas simples o múltiples de hasta tres bombas, sin necesidad de un panel de control externo o PLC.
- Supera el rendimiento hidráulico de las versiones de velocidad fija en un diseño más compacto.
- Seis rangos de bombas e-SVE están disponibles con múltiples diseños de construcción que ofrecen flexibilidad para una amplia lista de aplicaciones, incluidas aplicaciones residenciales y comerciales livianas, aplicaciones OEM y HVAC.
- Una variedad de conexiones (bridas roscadas, redondas, abrazaderas y ovaladas, Victaulic) configuradas verticalmente; los puertos pueden estar en el mismo lado para ahorrar espacio.
- Diseñado para un mantenimiento rápido y fácil con un sello mecánico equilibrado, un diseño del asiento con junta tórica y un anillo de desgaste difusor reemplazable.
- Menor empuje axial del impulsor para prolongar la vida útil de los rodamientos del motor estándar.
- Certificado según el estándar de componentes del sistema de agua potable NSF/ANSI 61.
- Las opciones incluyen sellos de alta temperatura, diseño NPSH bajo, diseño de alta presión y versiones pasivadas y electropulidas.

Especificaciones de la bomba e-SVE

- **Entrega:** Hasta 85 GPM (19m³/h) máx.
- **Carga:** Hasta 710 pies (215 m)
- **Temperatura del líquido:** Hasta 250° F (120° C)
- **Presión de funcionamiento máxima:**
  - SV1-10 con bridas ovaladas: 230 psi (16 bar)
  - SV1-10 con bridas redondas o Victaulic: 360 o 575 psi (25 o 40 bar)
- **Rango de potencia:** 0,5-3 HP (0,37 – 2,2 kW)

Curvas de rendimiento de bomba inteligente e-SVE



AGUA POTABLE
NSF/ANSI 61 y 372

Serie e-SV HYDROVAR en paquete



Reduce el uso de energía y el costo

La serie HYDROVAR en paquete es un sistema de presurización de agua de velocidad variable que integra una bomba vertical multietapa de la serie e-SV con desconexión por fusible. Cuenta con el controlador HYDROVAR, nuestra solución inteligente comprobada para el control de la bomba, que ajusta continuamente el rendimiento de la misma para satisfacer la demanda del sistema. Estos sistemas completamente ensamblados, programados en fábrica y probados simplifican la selección y los pedidos, al tiempo que ofrecen una eficiencia líder en la industria en una amplia gama de rendimientos. La serie HYDROVAR en paquete es ideal para aplicaciones comerciales y municipales que requieren presión constante, control preciso del flujo o regulación de presión diferencial.

Características

- Variador predimensionado y seleccionado.
- Instalada, programada y probada en fábrica.
- Listado de paquetes UL.
- Instalación rápida como una sola unidad, solo traiga potencia.
- Los kits ofrecen una unidad precableada y desconexión fundida para reacondicionar las bombas en el campo.

Componentes principales

- Una bomba vertical de varias etapas, Goulds Water Technology serie e-SV.
- Variador de velocidad montado en la bomba HYDROVAR, con gabinete NEMA 1.
- Transductor de presión para un control de presión constante, conectado a la unidad HYDROVAR.
- Panel de desconexión con fusible NEMA 4X con plástico duradero resistente a la corrosión; interruptor externo de encendido/apagado con bloqueo/etiquetado. El panel es un soporte montado directamente en la bomba. Incluye fusibles de acción rápida.

Aplicaciones

- Suministro de red de agua en condominios, oficinas, hoteles, centros comerciales, fábricas, tratamiento de agua, control de procesos.
- Suministro de agua a redes de agua agrícolas (p. ej., irrigación).
- Aplicaciones de demanda/flujo variable que requieren un control de presión constante.

Especificaciones de HYDROVAR en paquete

- **Caudal:** hasta 725 GPM
- **Carga:** hasta 1.080' TDH
- **Suministro de entrada:**
  - 1Ø Entrada 208/230 voltios 2 y 3 HP
  - 3Ø Entrada 208/230 voltios 2 y 3 HP
  - 3Ø Entrada 460 voltios 2 - 5 HP
  - (208 – 240V ± 10 %, 15 – 70 Hz)
  - (380 – 460V ± 10 %, 15 – 70 Hz)
- **Voltaje de salida:**
  - 3Ø, 230 V 2 – 3 HP
  - 3Ø, 460 V 2 – 5 HP
- **Frecuencia de entrada:** 50 o 60 Hz
- **Voltaje de control externo:** 0-5 VDC; 0-10 VDC; 0-20 mA
- **Clase de protección:**
  - Panel: NEMA 4X
  - Unidad: NEMA1 hasta 30 HP
- **HP máximo:** 5 HP
- **Arranque del motor suave**
- **Bomba de diseño vertical:** serie e-SV (clase de aislamiento del motor, F, carcasa TEFC)
- **Presión de funcionamiento máxima:** 360 PSI
- **Temperatura máxima del líquido bombeado:** 250° F

Haga que su e-SV sea aún más eficiente

Existen oportunidades significativas para reducir el consumo de energía de un sistema de bombeo, por ejemplo, el diseño de un sistema hidráulico inteligente, las prácticas operativas eficientes y la adaptación para el rendimiento de velocidad variable. Para construir y operar un sistema de agua eficiente, necesita los productos adecuados y expertos que conozcan la aplicación.

Los controladores HYDROVAR y AQUAVAR IPC fueron diseñados por ingenieros de Xylem teniendo en cuenta estas cosas. Incorporan controles y monitoreo de protección de la bomba integrados para ayudarlo a optimizar las operaciones de la bomba. Además, cuando se combinan con bombas eficientes de la serie e-SV, aumentan sus ahorros de energía hasta en un 70 % en comparación con las bombas de velocidad fija y reducen el tiempo de instalación.

Controlador de velocidad variable AQUAVAR IPC



Características

- La puesta en marcha de Genie hace que el arranque y la programación sean más fáciles.
- Una amplia gama de motores de imanes estándar y permanentes proveen una potencia de hasta 600 hp.
- AQUAVAR puede controlar hasta cuatro bombas, sin necesidad de un controlador lógico programable.
- Puede ponerse en marcha y controlarse de forma remota, e incluye conectividad USB y software.
- La conexión de bomba múltiple de dos cables hace que la instalación sea rápida y fácil.
- Hay disponibles botones de encendido, apagado y encendido automático para facilitar el funcionamiento de la bomba con el teclado. No se necesita alternar entre la operación local y remota.
- Incluye redundancia del sistema con control multimaestro en caso de falla de la unidad.
- BACnet y MODBUS de serie para una integración perfecta de BMS.

Especificaciones de AQUAVAR IPC

- **Gabinetes interiores:** IP20 abierto, Tipo 1, Tipo 12
- **Gabinetes exteriores:** Tipo 3R, Tipo 4X
- **Suministro de entrada:** Montaje en pared o base de 1,5 – 600 HP (marco A – D)
- **Temperatura ambiente:** 14° F° – 113° F (-10° C - 45° C); pueden lograrse temperaturas más altas reduciendo el amperaje de salida de la unidad en un 10% hasta 122° F (50° C).
- **Comunicación:** MODBUS RTU, Metasys N2, FLN y BACnet de serie. Otros disponibles con tarjetas opcionales
- **Humedad relativa:** Menos del 95 % sin condensación
- **Altitudes:** A altitudes de 0 a 1000 metros (0 a 3300 pies). La corriente nominal de la placa de identificación está disponible. Disminución de potencia para altitudes superiores a 1000 (3300 pies) con una altitud operativa máxima de 3000 metros (9900 pies). Consulte a la fábrica para aplicaciones superiores a 3000 metros (9900 pies).
- **Eléctrico - alimentación de entrada:**
  - 1 fase 200 V a 240 V ±10 %
  - 3 fases 380 V a 480 V ±10 %
  - 3 fases 200 V a 240 V ±10 %
  - 3 fases 525 V a 600 V ±10 %
  - Frecuencia 50 o 60 Hz, ±2Hz
- **Eléctrico - potencia de salida:** trifásico con suministro de 0 a V


Aplicaciones

Las bombas multietapa e-SV tienen un historial de rendimiento al operar con agua y líquidos como glicol, aceites/solventes y más en los mercados de servicios industriales, municipales, de construcción comercial y agrícolas. Algunas de las muchas aplicaciones incluyen:



Industria general

- Sistemas de refuerzo de presión/ aplicaciones de refuerzo
- Lavadoras comerciales
- Transporte de agua
- Agua potable
- Sistemas de lavado y limpieza
- Sistemas de lavado de vehículos grandes
- Refrigeración y calefacción de procesos
- Refrigeración de la máquina herramienta
- Refrigeración electrónica
- Lavado/limpieza en el lugar
- Transferencia de fluidos industriales y transporte
- Líquidos de transferencia de calor
- Bombas jockey del sistema de extinción de incendios
- Sistemas de rociadores
- Aplicaciones auxiliares




Servicios de construcción comercial

- Transporte de agua
- Redes de agua
- Sistemas de refuerzo de presión (plantas, edificios/hoteles, complejos residenciales)
- Paquetes de refuerzo
- Agua potable
- Bombas jockey del sistema de extinción de incendios
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado:
  - Torres y sistemas de refrigeración
  - Sistemas de control de temperatura
  - Refrigeradores
  - Calefacción por inducción
  - Intercambiadores de calor
  - Calderas
  - Recirculación de agua y calefacción



Servicios públicos de agua

- Sistemas de ultra filtración
- Filtración
- Sistemas de ósmosis inversa
- Purificación
- Suavizadores de agua y desmineralización
- Sistemas de destilación
- Sistemas de refuerzo
- Sistemas de transporte/ tratamiento de agua
- Sistemas de refrigeración y calefacción




OEM industrial

- Incremento de la presión de agua
- Alimentación de calderas
- Centros de datos
- Ósmosis inversa



Generación de energía

- Alimentación de calderas
- Refuerzo de alimentación de la caldera
- Sistemas de refrigeración y calefacción
- Sistema auxiliar



Agricultura


- Transporte de agua
- Humidificadores
- Rociador/irrigación (granja/golf/ invernadero/fuentes de agua)

Apoyo experto

La selección y configuración adecuadas de la bomba son fundamentales para la eficiencia y confiabilidad a largo plazo. Así que llámenos. Nuestro equipo de soporte técnico de atención al cliente se asegurará de que su bomba esté optimizada para su aplicación y diseñada para ofrecer el servicio duradero y confiable que espera.

Herramienta de selección en línea

Simplifique el proceso de selección con Solver, nuestra herramienta fácil de usar de selección en línea. Configure fácilmente su bomba según su aplicación. La ensamblaremos y se la enviaremos. Comience en **solver.xylem.com**.



Xylem Solver es un software de solución de bombas con múltiples opciones de búsqueda y facilidades útiles de gestión de proyectos. Xylem Solver permite a cualquier usuario buscar por aplicación o por tipo de producto sin tener un conocimiento detallado de los productos Xylem. También tiene la capacidad de buscar por series o modelos en toda nuestra cartera. La plataforma Solver tiene la capacidad de guiar al usuario hacia el producto adecuado para sus necesidades particulares.

La búsqueda puede realizarse de la siguiente manera:

- Aplicación
- Tipo de producto
- Punto de servicio

Xylem Solver proporciona un resultado detallado:

- Lista con resultados de búsqueda
- Curvas de rendimiento (flujo, carga, potencia, eficiencia, NPSH)
- Datos del motor
- Planos dimensionales
- Documentación técnica

La mejor manera de trabajar con Xylem Solver es crear una cuenta personal. Esto permite:

- Establecer sus propias unidades estándar
- Crear y guardar proyectos
- Compartir proyectos con otros usuarios de Xylem Solver

Cada usuario registrado tiene un espacio apropiado, donde se guardan todos los proyectos.

Para obtener más información sobre Xylem Solver, comuníquese con nuestra red de ventas o envíe un correo electrónico a solver@xylem.com.

Más información sobre la línea de productos e-SV

Seguridad cibernética de los productos de Xylem:
Xylem valora la seguridad de su sistema y la disponibilidad de sus servicios críticos. Para obtener más información sobre las prácticas de seguridad cibernética de Xylem o para comunicarse con el equipo de seguridad cibernética, acceda a xylem.com/security.

Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem Inc. o su filial. Todos los derechos reservados. Xylem es una marca comercial de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

BROeSVes-LA R8 8/2026