

## Flygt Compit 901P

### Pumpstationspaket C-901P-EP-IEL-18/M3069

Pumpstationspaket med 1x 3-fas tuggerpump och 1x styrschåp för inomhusmontage.

#### Pumpstationspaket med pump och inomhusautomatik. Försedd med tåligt PE-lock

Pumpstationspaketet levereras med en 3-fas tuggerpump MP3069. Pumpbrunnen är utformad med bottenmonterad kopplingsfot och rörutlopp PEM 40. Pumpstationspaketet är avsett för avloppspumpning där både högt flöde och hög tryckkapacitet eftersträvas. Compit 901P-MP3069 är en pumpstation med hög driftsäkerhet, med en kraftig Flygt tuggerpump. Medföljande automatikschåp har en plastkapsling avsedd för inomhusmontage och med funktionalitet för motionskörning, motorskydd, larm, larmlogg, larmutgång m.m.

Pumpstationspaketet klarar perioder av inflöde upp till ca 4 l/s förutsatt att pumpen har kapacitet att pumpa ut motsvarande flöde i ledningsnätet. Paketet med lock av PE-material är lämpligt för förläggning i öppen markyta.

#### Alternativa pumpbrunnar kan också beställas med:



- Betonglock, Klass A (maxbelastning från fotgängare eller cyklist)
- Betonglock, Klass B (gångtrafik och parkeringsområden)
- Gjutjärnsbeteckning/avlastningsplatta för körbara ytor, Klass D 40 ton.

Flygt Compit pumpstationer kan kompletteras med en kapbar förhöjningsdel i längd 1400 mm eller 750 mm som kan förlänga Compitstationen till max höjd 3000 mm respektive till 2400 mm.

Compit pumpstationspaket finns i flera olika utföranden med olika pumpkapacitet för olika applikationer. Önskas optimal driftsäkerhet (redundans) finns pumpstationspaket för dubbelpumpsutförande.

Enkelpumpstation Flygt Compit  
C-901P-EP-IEL-18/MP3069

Pump: Flygt MP 3069-250,  
2,4kW, 5,1A



**Styrning:** Flygt Automatik FGC 211/S5 (inomhus/plastkapsling), nivågivare och larmgivare ENM-10






## Compit 901P, Enkelpumpstation C-901P-EP-IEL-18/M3069


| Betäckning           | A MÅTT [mm] | Artikelnummer |
|----------------------|-------------|---------------|
| PE-lock              | 72          | 00-82 95 35   |
| Betonglock, Klass A: | 33          | 00-82 92 53   |
| Betonglock, Klass B: | 78          | 00-82 92 54   |

Gjutjärnslock. Klass D, 40 ton, inkl. avlastningsplatta

Kontakta Xylem för information



## Sprängskiss

|                                                                                                                                                            | Optioner                                                                                      | Art.nr.      | RSK nr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  <p>Förhöjning med förlängningsdel med gejdorr samt o-ringstättning</p> | <b>Compit 901P-750, Förlängningsenhet 750mm</b><br>Förlänger till installationsdjup, 2355mm   | 00-85 08 21  | 5893019   |
|                                                                                                                                                            | <b>Compit 901P-1400, Förlängningsenhet 1400mm</b><br>Förlänger till installationsdjup, 3000mm | 00-85 08 22  | 5893018   |
|                                                                         | <b>Isolationsskiva</b><br>Isolationsskiva med förankringslist för förhöjningsdel.             | 00-654 09 08 | —         |
|                                                                         | <b>Compit 901H/P Inloppstättning, d110mm rör</b><br>Håltagning/hålsåg 102-108mm krävs.        | 00-85 08 62  | 581 95 69 |
|                                                                                                                                                            | <b>Compit 901H/P Inloppstättning, d160mm rör</b><br>Håltagning/hålsåg 152-158mm krävs.        | 00-85 08 63  | 581 95 70 |
|                                                                                                                                                            | Övrig medföljande utrustning                                                                  | Art.nr.      | RSK nr.   |
|                                                                         | <b>Tätningshylsa för kabel, DN100-rör</b><br>Kabelanslutning, start- och manöverpanel         | 00-83 00 63  | —         |
|                                                                         | <b>Rörkoppling</b><br>PE-koppling. PEM 40mm till PEM 50mm.                                    | 00-85 08 22  | —         |
|                                                                         | <b>Isolationsskiva</b><br>Isolationsskiva med förankringslist för pumpbrunn.                  | 00-654 09 07 | —         |

Xylem Water Solutions Sweden AB  
Gesällvägen 33  
174 53 Sundbyberg

Tel 010-603 50 00  
sverige@xylem.com  
xylem.com/sv-se

All information som presenteras i detta dokument anses vara tillförlitlig och i enlighet med vedertagen teknisk praxis. Xylem lämnar dock inga garantier för att denna information är fullständig. Användare är ansvariga för att utvärdera enskilda produkters lämplighet för specifika tillämpningar. Xylem kan inte hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av försäljning, återförsäljning eller felaktig användning av dess produkter. Kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2025 Xylem Inc. or its affiliate. All rights reserved. Flygt Compit is a trademark of Xylem or one of its subsidiaries.



**xylem**  
Let's Solve Water