



Série 3888 (D3/D4)

Pompes à eaux usées en fonte



Les pompes à eaux usées des séries 3888 D3 et 3888 D4 sont fabriquées en fonte pour une durabilité durable. Leurs joints mécaniques de qualité supérieure réduisent la probabilité et la fréquence de la maintenance. Elles comportent des logements de moteur remplis d'huile pour un refroidissement supérieur. La D3 a un refoulement à bride de 3 po (7,62 cm) et laisse passer des solides de 2 ½ po (6,35 cm). La D4 a un refoulement à bride de 4 po (10,16 cm) et laisse passer des solides de 3 po (7,62 cm). Ces pompes « Complètes. Fiables. Bleues. » peuvent prendre en charge le contrôle des inondations et de la pollution et constituent d'excellentes options pour les systèmes d'eaux usées dans les environnements commerciaux et industriels légers.

Applications

Spécialement conçu pour les utilisations suivantes :

- Systèmes d'eaux usées
- Contrôle des inondations et de la pollution
- Courts de remorque
- Hôpitaux
- Assèchement des effluents
- Fermes.
- Motels.

Caractéristiques

- Roue en fonte, à deux aubes, semi-ouverte et imbouchable avec aubes de pompage arrière pour la protection du joint mécanique et équilibrée pour un fonctionnement fluide (une roue en bronze de silicium disponible en option)
- Corps de type volute en fonte grise robuste avec refoulement horizontal
- Joints mécaniques doubles avec pièces en acier inoxydable et élastomères BUNA-N : le joint extérieur a des faces d'étanchéité en carbure de silicium contre carbure de silicium, le joint intérieur a des faces d'étanchéité en carbone contre céramique
- Joints d'arbre supérieur et inférieur, positionnés indépendamment et séparés par une chambre remplie d'huile
- Arbre en acier inoxydable série 300 avec conception clavetée
- Fixations en acier inoxydable série 300
- Capable de fonctionner à sec temporairement sans dommages aux joints ou au moteur
- Garantie trois (3) ans standard/quatre (4) ans GPDA

Spécifications du produit

Numéro de la commande	HP	Phase	Volts	TR/ MIN	D3 am-pères max.	D4 am-pères max.
WS1518D3/D4M	1,5	1	208	1 750	15,0	17,2
WS1512D3/D4M			230		12,5	14,7
WS1538D3/D4M			200		11,5	11,5
WS1532D3/D4M		3	230		10,0	10,0
WS1534D3/D4M			460		5,0	5,0
WS1537D3/D4M			575		4,0	4,0
WS1518D3/D4		1	208		15,0	17,2
WS1512D3/D4			230		12,5	14,7
WS1538D3/D4			200		11,5	11,5
WS1532D3/D4		3	230		10,0	10,0
WS1534D3/D4			460		5,0	5,0
WS1537D3/D4			575		4,0	4,0
WS2018D3/D4	2	1	208	1 750	19,0	20,3
WS2012D3/D4			230		16,0	17,3
WS2038D3/D4		3	200		11,5	13,3
WS2032D3/D4			230		10,0	11,6
WS2034D3/D4			460		5,0	5,8
WS2037D3/D4		3	575		4,0	4,6
WS3018D3/D4	3	1	208		25,5	25,5
WS3012D3/D4			230		21,5	21,5
WS3038D3/D4		3	200		15,2	16,6
WS3032D3/D4			230		12,0	14,4
WS3034D3/D4			460		6,0	7,2
WS3037D3/D4	5	3	575		4,8	5,8
WS5012D3/D4			230		26,5	26,5
WS5038D3/D4			200		18,8	19,1
WS5032D3/D4			230		16,4	16,6
WS5034D3/D4			460		8,2	8,3
WS5037D3/D4	7,5	3	575		6,8	6,6
WS7532D4			230		S.O.	23,0
WS7534D4			460		S.O.	11,5
WS7537D4			575		S.O.	9,2

Raccords


Coude à rayon court

- Construction en fonte
- 125 lb. Bride ANSI côté pompe
- Matériel de fixation inclus
- Raccord fileté NPT 3 po ou NPT 4 po pour le tuyau de refoulement



Taille de la bride	Numéro de la commande	Utilisé avec
3 po	A1-5	Bride ANSI 3 po n° 125
4 po	A1-6	Bride ANSI 4 po n° 125



Courbes de performance





Dimensions

(Toutes les dimensions sont en pouces. Ne pas utiliser à des fins de construction.)


3888D3



3888D4



Homologations par les agences



COMPLÈTE. FIABLE. BLEUE.

En savoir plus sur notre gamme complète de produits pour traitement des eaux usées.

Xylem Inc. www.xylem.com/goulds

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2025 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

GWT3888-SS-120069fr-CA R2 12/2025

En savoir plus sur :

Pompes
3888 D3



Pompes
3888 D4



Panneaux de commande
« Core 4 »

