



**Trabajo:**

**Representante:**

Etiqueta de la unidad: \_\_\_\_\_ Número de pedido: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Ingeniero: \_\_\_\_\_ Presentado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Contratista: \_\_\_\_\_ Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## Kit de válvula AF3BB Circuit Sentry™ Flo-Setter II



### Descripción

El kit de válvula AF3BB de Bell & Gossett es una colección empaquetada y ensamblada previamente de forma parcial, de componentes comunes necesarios para poner en marcha una unidad terminal. Bell & Gossett no suministra válvulas de control de temperatura, tuberías ni bobinas.

El kit AF3BB consta de:

| Globo | Número de pieza | Conexión de entrada | Conexión de salida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     |                 |                     |                    | <b>Modelo UBV:</b> válvula de cierre de combinación y extremo de unión con un puerto de presión/temperatura, válvula de drenaje y tubo de desagüe                                                                                             |
| B     |                 |                     |                    | Tamaño de la conexión para bobina/terminal                                                                                                                                                                                                    |
| C     |                 |                     |                    | <b>Modelo UA:</b> accesorio de unión con un puerto de presión/temperatura, ventilación de aire manual, tubo de desagüe y extremo para unión                                                                                                   |
| D     |                 |                     |                    | Tamaño de la conexión para la válvula de control de temperatura bidireccional (de otros)                                                                                                                                                      |
| E     |                 |                     |                    | <b>Modelo AF:</b> Circuit Sentry™ Flo-Setter II, válvula de regulación y puesta en servicio externamente ajustable con válvula opcional de aislamiento/cierre de bola, dos puertos de presión/temperatura, tubo de desagüe y extremo de unión |
| F     |                 |                     |                    | <b>Modelo UBY:</b> válvula de cierre de combinación y extremo de unión con un puerto de presión/temperatura y tubo de desagüe                                                                                                                 |

Xylem Inc. [xylem.com/bellgossett](http://xylem.com/bellgossett)

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem Inc. o su filial. Todos los derechos reservados. Xylem, Bell & Gossett y Circuit Sentry son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

A-616.7es-LA C 2/2026