xylem
Let's Solve Water



Maintenir la bonne température ...

... AVEC LES ARMOIRES THERMOSTATIQUES POUR OXITOP®

WTW
a xylem brand

Maintenir la bonne température

- Incubation conforme aux normes
- Convient pour DBO, OCDE 301F, respiration des sols, dégradation anaérobie
- Température réglable par incréments de 1 K entre 10° et 40 °C
- Réfrigérant R600a écologique



TS 608-G/2i

Les nouvelles armoires thermostatiques WTW® sont disponibles en trois tailles et en différentes variantes.

Remarque : La constance de température nécessaire n'est atteinte qu'en association avec les échantillons !

TS 608/2i

Armoire thermostatique compacte pouvant accueillir jusqu'à deux plateformes d'agitation OxiTop® IS 12. Elle est facile à intégrer dans l'environnement de travail et parfaitement adaptée aux applications standard. Elle dispose de deux prises internes pour raccorder les plateformes d'agitation.

TS 608-G/2i

Comme TS 608/2i mais avec une porte en verre isolant. Permet un contrôle visuel des têtes OxiTop® sans ouvrir la porte.

TS 608/4i

Armoire thermostatique pour une grande capacité de traitement des échantillons. Peut mesurer simultanément jusqu'à quatre plateformes d'agitation IS 12. Elle est dotée de quatre prises internes pour raccorder les plateformes d'agitation.

TS 608-G/4i

Comme TS 608/4i mais avec une porte en verre isolant. Permet un contrôle visuel des têtes OxiTop® sans ouvrir la porte.

TS 1008i

Armoire thermostatique pour applications spéciales. Offre un espace supplémentaire pour des récipients spéciaux, par ex. pour la mesure du biogaz ou de la respiration des sols. Elle est dotée de quatre prises internes pour raccorder les plateformes d'agitation.

Données techniques et informations de commande

Modèle	TS 608/2i	TS 608-G/2i	TS 608/4i	TS 608-G/4i	TS 1008i
Référence	208450	208452	208454	208456	208458
Volume (l)	180	180	360	360	500
Dimensions ext. (mm)					
H	850	850	1640	1640	1640
l	600	600	600	600	750
P	600	600	610	610	730
Dimensions int. (mm)					
H	702	702	1452	1452	1452
l	513	513	470	470	600
P	441	441	440	440	560
Poids net (kg)	34	43	53	69	69
Plage de réglage de température	10 °C … 40 °C				
Incrément	1 K				
Stabilité de température	±0,5 K				
Puissance absorbée max. (W)	160	320	380	380	380
Prises internes	2	2	4	4	4

a xylem brand

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, WTW · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · D-82362 Weilheim · Germany
Telefon: +49 881 183-0 · Fax: +49 881 183-420 · E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com · **www.WTW.com**

Tous les noms cités dans ce document sont des noms ou marques déposés de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Sous réserve de modifications techniques.
© 2018 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.

999253FR Septembre 2018