


10AI/BF (2 y 4 polos)


Comparación de rendimiento

3500 RPM – 2 polos




Impulsor anterior	Diámetro del impulsor anterior	Impulsor actual	Diámetro del impulsor actual
A	7,88" (200,152 mm)	A	8,06" (204,724 mm)
B	7,75" (196,850 mm)	B	7,75" (196,850 mm)
C	7,50" (190,500 mm)	C	7,50" (190,500 mm)
D	7,25" (184,150 mm)	D	7,25" (184,150 mm)
E	7,00" (177,800 mm)	E	6,75" (171,450 mm)
F	6,75" (171,450 mm)	F	6,50" (165,100 mm)
G	6,50" (165,100 mm)	G	6,06" (153,924 mm)
H	6,06" (153,924 mm)	H	5,75" (146,050 mm)
J	5,75" (146,050 mm)	-	-

2900 RPM – 2 polos



Impulsor anterior	Diámetro del impulsor anterior	Impulsor actual	Diámetro del impulsor actual
A	7,88" (200,152 mm)	A	8,06" (204,724 mm)
B	7,75" (196,850 mm)	B	7,75" (196,850 mm)
C	7,50" (190,500 mm)	C	7,50" (190,500 mm)
D	7,25" (184,150 mm)	D	7,25" (184,150 mm)
E	7,00" (177,800 mm)	E	6,75" (171,450 mm)
F	6,75" (171,450 mm)	F	6,50" (165,100 mm)
G	6,50" (165,100 mm)	G	6,06" (153,924 mm)
H	6,06" (153,924 mm)	H	5,75" (146,050 mm)
J	5,75" (146,050 mm)	-	-

1750 RPM – 4 polos



Impulsor anterior	Diámetro del impulsor anterior	Impulsor actual	Diámetro del impulsor actual
A	7,88" (200,152 mm)	A	8,06" (204,724 mm)
C	7,50" (190,500 mm)	C	7,50" (190,500 mm)
D	7,25" (184,150 mm)	D	7,25" (184,150 mm)
F	6,75" (171,450 mm)	E	6,75" (171,450 mm)
G	6,50" (165,100 mm)	F	6,50" (165,100 mm)
J	5,75" (146,050 mm)	H	5,75" (146,050 mm)



Obtenga más información sobre nuestra línea completa de bombas de succión final



Xylem Inc.

xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. **Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.**

© 2026 Xylem Inc. o sus filial. Xylem es una marca comercial de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se utiliza conforme a la licencia. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

C10AIBFPERFes-LA R2 3/2026

xylem
Let's Solve Water