




Pompes à jet

Table des matières

JETS

Trousses de réparation de jet.....	3
JRS.....	4
JRD.....	5
JRSG	déplacé vers un livre obsolète
J+ et JS+.....	6
JB	déplacé vers un livre obsolète
HSJ	7
VJ	déplacé vers un livre obsolète
SJ	8
GT Irri-Gator™	9
BF03S.....	déplacé vers un livre obsolète
Pièces de réparation du moteur.....	10

La gamme de produits Goulds Water Technology de Xylem offre une large gamme de pompes à jet idéales pour la fourniture et l'amplification de l'eau dans une variété d'applications. Résistant à des tests rigoureux, ces pompes à jet offrent des avantages de pointe et sont soutenues par plus de 170 ans de l'entretien et l'assistance. Faites confiance aux pompes à jet et aux pièces de rechange de la technologie Goulds Water pour des performances fiables et à long terme.

Modèle JRS et JRD

Description de pièce	Quantité requise	No de pièce de réparation
Trousse de réparation pour JRS5 et JRD5	1	JRS5KIT
Trousse de réparation pour JRS7 et JRD7		JRS7KIT
Trousse de réparation pour JRS10 et JRD10		JRS10KIT

Pour les composants individuels, voir page 4 pour JRS, page 5 pour JRD

Modèles J+ et JS+

Description de pièce	Quantité requise	No de pièce de réparation
Trousse de réparation pour J5	1	J5KIT-2
Trousse de réparation pour J7		J7KIT-2
Trousse de réparation pour J10		J10KIT-2
Trousse de réparation pour J15		J15KIT-2

Pour les composants individuels, voir page 6

Modèle SJ

Description de pièce	Quantité requise	No de pièce de réparation
Trousse de réparation pour SJ10	1	SJ10KIT

Pour les composants individuels, voir page 8

Modèle GT


Description de pièce	Quantité requise	No de pièce de réparation
Trousse de réparation pour GT10	1	GT10KIT
Trousse de réparation pour GT15		GT15KIT
Trousse de réparation pour GT20		GT20KIT
Trousse de réparation pour GT30		GT30KIT

Pour les composants individuels, voir page 9

Modèle JRS

No d'article	Description de pièce	Matériau	Node pièce de réparation				
			JRS5	JRS5H	JRS5LT	JRS7	JRS10
3	Connecteur coudé – tubulure	Polypropylène	6K94				
7*	Bague d'étanchéité de la plaque de séparation	EPDM	—				
8*	Plaque de séparation	Polypropylène	—				
9*	Diffuseur (guide de vanne)	Composite technique rempli de verre	—			3K65	
10*	Turbine	Composite technique rempli de verre	—			—	—
11*	Joint torique	EPDM	—				
12*	Joint mécanique – rotatif	Teeplelite	10K258				
13*	Joint mécanique – fixe	Céramique					
14	Logement de joint	Amodel®	1K366				
16	Pressostat	S.O.	AS4				

*Pièce incluse avec la trousse de réparation




Modèle JRD

No d'article	Description de pièce	Matériau	No de pièce de réparation			
			JRD5	JRD5LT	JRD7	JRD10
5	Joint	BUNA – FDA/NSF	5K108			
7	Tube Venturi	Composite technique rempli de verre	-		-	AD3538
9	Connecteur coudé – tubulure	Polypropylène	6K94			
11*	Bague d'étanchéité de la plaque de séparation	EPDM	-			
12*	Plaque de séparation	Polypropylène	-			
13*	Diffuseur (aube directrice)	Composite technique rempli de verre	-		3K65	
14*	Turbine	Composite technique rempli de verre	2K900		-	2K902
15*	Joint torique	EPDM	-			
16*	Joint mécanique – rotatif	Teeplelite	10K258			
17*	Joint mécanique – fixe	Céramique				
18	Logement de joint	Amodel®	1K366			
20	Pressostat	S.O.	AS4			

*Pièce incluse avec la trousse de réparation


JRD avec adaptateur de puits peu profond




Modèles J+ et JS+

No d'article	Description de pièce	Matériau	No de pièce de réparation de la série j+					No de pièce de réparation de la série js+				
			J5	J5H	J7	J10	J15	J5S	J5SH	J7S	J10S	J15S
7	Joint	BUNA - FDA/NSF	5K108					–				
11*	Bague d'étanchéité	BUNA - FDA/NSF	5K555 ①					5K555 ①				
12*	Diaphragme	BUNA - FDA/NSF	5K557					5K557				
14*	Diffuseur (guide de vanne)	Composite technique rempli de verre 10 % G.F.	3K75		3K67		3K68	3K75		3K67		3K68
15*	Roue	Composite technique rempli de verre 20 % G.F.	2K4		2K60	2K61	2K706	2K4		2K60	2K61	2K706
16*	Joint mécanique, rotatif	Teeplelite	10K258					10K258				
17*	Joint mécanique, fixe	Céramique										
18	Adaptateur du moteur	Fonte	1K310					1K310				
20	Connecteur coudé	Polypropylène	6K94					6K94				
23	Pressostat	S.O.	AS4					AS4				

*Pièce incluse avec la trousse de réparation




Modèle HSJ



No de pièce	Nom de la pièce	No de modèle
1K201	Corps (4 boulons S.W.A.)	59160
2K289	Roue – Modèles HSJ ¾ et 1½ HP	
2K290	Roue – Modèles HSJ 1 et 2 HP	
4K376	Pied - (estampillé)	
4K379	Retenue – ensemble manchon d'arbre	
5K7	Défecteur	
5K108	Joint – Adaptateur S.W. (4 boulons)	
6K94	Raccord coudé (tuyau)	
10K258	Ensemble joint d'arbre	

No de pièce	Nom de la pièce	No de modèle
AS4	Pressostat – ¾, 1, 1½ HP	
AV22	Vanne de contrôle de pression	

Modèle SJ



Numéro de n°	Nom de la pièce	Modèle n°
2K289 2K290* 4K375	Roue – Modèles ¾ et 1 ½ HP Roue – Modèles 1 et 2 HP Bague de retenue (OBSOLÈTE)	
5K7 –* 5K550*	Défecteur Joint torique – boulons de l’adaptateur moteur Joint torique – corps et étage intermédiaire	
6K94 10K258*	Raccord coudé (tuyau) Ensemble joint d’arbre	
AS4 AV21	Pressostat – ¾, 1 HP, 1 ½ HP nominal Vanne de contrôle de pression	


*Pièce incluse avec la trousse de réparation SJ10

Modèle GT IRRI-GATOR

No d'article	Description	Matériau	No de pièce				
			GT07/ GT073	GT10/ GT103	GT15/ GT153	GT20/ GT203	GT30/ GT303
3*	Joint d'étanchéité de l'aube directrice	BUNA	5K555				
4*	Diaphragme	Nitrile	—				
5	Vis de la machine à tête du réservoir	Acier inoxydable	—				
6*	Guidon	Composite technique rempli de verre 10 % G.F.	—	—	3K70	3K70	—
7*	Roue	Composite technique rempli de verre 20 % G.F.	2K715	2K716	2K714	2K713	2K712
8*	Garniture mécanique	Teepelite/Céramique	10K258				
11	Adaptateur du moteur	Fonte	1K310				

***Pièce incluse avec la trousse de réparation**

Remarque : de nombreux moteurs TEFC ont un facteur de service de 1,0, tandis que les moteurs ODP ont des facteurs de service NEMA compris entre 1,15 et 1,6. Par conséquent, le HP du moteur sera plus élevé pour les modèles TEFC que pour les modèles ODP. P. ex. Une GT15 a un moteur ODP de 1,5 HP avec un S.F. de 1,3, la GT153 nécessitera un moteur TEFC de 2 HP qui a un S.F. de 1,0. Le catalogue de prix montre le moteur HP réel utilisé sur chaque modèle tandis que ce tableau montre uniquement les numéros de commande du moteur.



Pièces de réparation du moteur

HP	Fournisseur	Pièce du fournisseur	Valeur nominale du capuchon de fonctionnement (mfd)	Valeur nominale du capuchon de démarrage (mfd)	Pompes utilisé sur
1/2	Regal	C48A93A06		124/148	J+,JS+,SJ, VJ,HSJ,BF
3/4	Regal	C48AA33A06		161/177	
1	Regal	C48AA34A06		161/177	
1,5	Regal	C48C53A06		189/227	
2	Regal	K48A34A06	30	565/678	
1/2	Regal	C48C04A06		161/177	JRS, JRD
3/4	Regal	C48C05A06			
1	Regal	C48C06A06			
3/4	Nidec	C055JWL2191013H		208	GT
1	Nidec	C055JWM2192013H			
1,5	Nidec	T063CLU2103013H			
2	Nidec	T063CLZ2108013H			
3	Nidec	T063CMA2109013H	50		

En savoir plus
à propos des por
à jet



Xylem Inc.
2881 rue East Bayard Ext., Bureau A
Seneca Falls, NY 13148

Téléphone : (866) 325-4210
Télécopieur : (888) 322-5877
xylem.com/goulds

Ces informations sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem Inc. ou sa filiale. Tous droits réservés. Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

RJETPARTSfr-CA R11 4/2026

xylem
Let's Solve Water