xylem



AquaCase

Sistema de refuerzo de presión residencial todo en uno con conexión Wi-Fi



Según una encuesta, más del 50 % de las personas que viven en hogares conectados a un suministro de agua municipal no saben que existe una solución para su presión de agua baja o inconstante.

Experimente una presión de agua confiable y energéticamente eficiente con AquaCase de Xylem de Goulds Water Technology. AquaCase es un sistema de refuerzo compacto todo en uno diseñado para uso residencial y comercial ligero. Esta innovadora unidad combina una bomba de velocidad variable, un motor, un tanque, un sensor de presión y un controlador inteligente, todo en un solo paquete fácil de instalar.

Con conectividad Wi-Fi y Bluetooth® incorporadas, los usuarios pueden monitorear y controlar su sistema de forma remota a través de un teléfono inteligente, en casa o en otro lugar. Su diseño inteligente, de bajo consumo y compacto garantiza una presión constante y ahorros a largo plazo.

Potente. Compacto. Confiable. ¡Simplemente abra la caja y refuerce con confianza!

Modelo	Voltaje de entrada	Designación de la bomba	GPM máx. (LPM)	Punto de ajuste máximo	Tamaño del disyuntor[1]
AC10*	115 V	10 GPM a 56 PSI (37.8 l/min a 3,86 Bar)	30 GPM (113,5 LPM)	80 PSI (5,52 Bar)	15 A
	230 V	20 GPM a 50 PSI (75,7 l/min a 3,45 Bar)	38 GPM (143,8 LPM)		

[1] *Siempre siga los códigos de cableado nacionales y locales.*
** Kits de conectores opcionales disponibles*

GOULDS WATER TECHNOLOGY
xylem

Características

Rendimiento confiable: Fabricado con materiales duraderos y construcción de doble sello para garantizar un funcionamiento duradero y reducir las visitas de servicio.

Variador de frecuencia de bajo consumo: Ajusta automáticamente la velocidad de la bomba para mantener una presión constante y reducir el uso de energía.

Diseño y colocación de conectores MNPT optimizados: Permite una instalación rápida y fácil.

Uso en interiores y exteriores: El gabinete está diseñado para uso en interiores y exteriores, UL Tipo 3R (NEMA 3R).

Tecnología conectada: con Bluetooth® y Wi-Fi para monitoreo remoto y soporte mediante una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes.

Funcionamiento silencioso: Diseñado para lograr una baja emisión de ruido y minimizar las molestias.


Diseño de sello doble: Sellos mecánicos principales y secundarios integrados para un funcionamiento prolongado y sin fugas.

Software actualizable en campo: Acceda a nuevas características y mejoras de rendimiento sin necesidad de retirar la unidad del servicio.

Roscas de tubería moldeadas y duraderas: Diseñadas para ofrecer un ajuste firme y hermético a fin de simplificar la instalación y minimizar el riesgo de fugas, lo que se traduce en confiabilidad a largo plazo.

Protección eléctrica integral: Las protecciones integradas protegen contra sobrecorriente, voltaje incorrecto, cortocircuitos y más.

Curvas de rendimiento




Especificaciones

Potencia de entrada	Monofásica 115 V/230 V
Programación	Preprogramado
Controles de entrada	Pantalla HMI con controles de botón pulsador
Luces indicadoras de estado	LED rojos y azules
Clasificación de temperatura	32° - 122°F (0-50°C)
Gabinete	UL Tipo 3R (NEMA 3R)
Conector eléctrico	Conector macho de 115V
Longitud del cable	6 pies (1,8 m)
Peso	48 lb (21,7 kg)
Garantía estándar	24 meses/30 meses (código de instalación/fecha)
Garantía GPDA	36 meses/42 meses (código de instalación/fecha)

Certificaciones

- NSF 61 y 372
- FCC Clase B
- Bluetooth
- CSA
- UL
- Proposition 65
- Toxic Substances Control Act (TSCA) 40 CFR 751
- Canada Prohibition of Certain Toxic Substances
- Toxics in Packaging Clearinghouse (TPCH)

Diagramas dimensionales (Todas las dimensiones se expresan en pulgadas [milímetros])



Las dimensiones están sujetas a cambios. No deben utilizarse para fines de construcción.

Obtenga más información sobre AquaCase

Seguridad cibernética de los productos de Xylem:
Xylem valora la seguridad de su sistema y la disponibilidad de sus servicios críticos. Para obtener más información sobre las prácticas de seguridad cibernética de Xylem o para comunicarse con el equipo de seguridad cibernética, acceda a **xylem.com/security.**

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem Inc. o su filial. Todos los derechos reservados. Xylem es una marca comercial de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

GWT-ACSS-120094es-LA R6 7/2026

xylem
Let's Solve Water