



Serie 3885 (WE)

Bombas de efluentes de hierro fundido

Las bombas de efluentes de la serie 3885 (WE) están construidas con carcasa de hierro fundido duradera, carcasa e impulsor semiabiertos para un rendimiento duradero. Las bombas cuentan con una descarga NPT de 2" (5,08 cm) y pueden manejar sólidos de hasta 3/4" (1,905 cm).

El sello mecánico de primera calidad ayuda a reducir los requisitos de mantenimiento y el domo del motor lleno de aceite proporciona un enfriamiento superior. Esta bomba "Completa. Confiable. Azul." es ideal para sistemas de efluentes en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.



Características

- Impulsor de hierro fundido, semiabierto, sin obstrucciones con paletas de bombeo, equilibrado para un funcionamiento suave (impulsor de bronce y silicio disponible como opción)
- Carcasa tipo voluta de hierro fundido para máxima eficiencia
- El diseño del sello mecánico de carburo de silicio proporciona una protección superior contra daños por arena y abrasivos
- Herrajes y eje roscado de acero inoxidable duraderos y resistentes a la corrosión
- Tuerca de seguridad en todos los modelos para la protección contra daños en los componentes en rotación inversa accidental
- Capaz de funcionar en seco sin dañar los componentes
- Diseñada para un funcionamiento continuo cuando está completamente sumergida
- Tres (3) años de garantía/GPDA de cuatro (4) años


Aplicaciones

- Hogares
- Escuelas
- Granjas
- Hospitales
- Canchas de remolque
- Pequeñas empresas
- Moteles
- Sistemas de efluentes

Especificaciones del producto



Número de pedido	HP	Fase	Voltios	RPM	Amperios máximos
WE0311L	0,33	1	115	1750	10,7
WE0318L			208		6,8
WE0312L			230		4,9
WE0311M			115		10,7
WE0318M			208		6,8
WE0312M			230		4,9
WE0511H	0,5	1	115	1750	14,5
WE0518H			208		8,1
WE0512H			230		7,3
WE0538H			200		4,9
WE0532H			230		3,3
WE0534H			460		1,7
WE0537H		3	575		1,4
WE0511HH			115		14,5
WE0518HH			208		8,1
WE0512HH			230		7,3
WE0538HH			200		4,9
WE0532HH		3	230		3,6
WE0534HH			460		1,8
WE0537HH			575		1,5
WE0718H		1	208	3450	11,0
WE0712H			230		10,0
WE0738H			200		6,2
WE0732H			230		5,4
WE0734H			460		2,7
WE0737H			575		2,2
WE1018H	1	1	208	3450	14,0
WE1012H			230		12,5
WE1038H		3	200		8,1
WE1032H			230		7,0
WE1034H			460		3,5
WE1037H			575		2,8
WE1518H		1	208		17,5
WE1512H			230		15,7
WE1538H		3	200		10,6
WE1532H			230		9,2
WE1534H			460		4,6
WE1537H			575		3,7
WE1518HH	1,5	1	208	3450	17,5
WE1512HH			230		15,7
WE1538HH		3	200		10,6
WE1532HH			230		9,2
WE1534HH			460		4,6
WE1537HH			575		3,7
WE2012H		1	230		18,0
WE2038H			200		12,0
WE2032H			230		11,6
WE2034H			460		5,8
WE2037H			575		4,7

Curvas de rendimiento



Dimensiones

(Todas las dimensiones están en pulgadas.
No utilizar para fines de construcción).



Materiales de construcción

Nombre de la pieza	Material
Impulsor	Hierro fundido*
Carcasa y domo del motor	Hierro fundido
Adaptador del motor	Hierro fundido
Sello mecánico	Carburo de silicio/ carburo de silicio/BUNA
Cable	STOW o SJTOW
Pasadores	Acero inoxidable
Mango	Acero inoxidable


* Impulsor de bronce y silicio disponible como opción.

Clasificaciones de agencias

Probado según
UL778 CAN 22.2 por
CSA International
(Canadian Standards
Association)



**COMPLETO.
CONFIABLE. AZUL.**
Obtenga más
información sobre
nuestra línea completa
de productos para
aguas residuales.



Obtenga más
información sobre
las bombas de la
serie 3885



Xylem Inc. www.xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2025 Xylem es una marca comercial registrada de Xylem Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.