



Trousse de bassin de rail de guidage
typique



Série A2D
commutateur à flotteur



S10020 NEMA 4X extérieur
panneau de commande

RGS

Ensembles de meuleuse

Trousses de bassin


(Chaque trousse de pompe nécessite l'un des trousse de bassin suivants pour compléter l'ensemble de pompe résidentielle.)

* Les cuves ne sont pas préperçées pour un passe-fil électrique de 1,5 po (3,81 cm) ou pour un passe-fil d'entrée de 4 po (102 mm). Les pièces sont expédiées en vrac. L'installateur doit percer des trous pour les œillets.

Installation du bassin équipé d'un rail de guidage (la pompe est suspendue par sa décharge)

Simplex


- Bassin en fibre de verre de 24 po (60,69 cm) de diamètre avec bague anti-flottaison intégrée.
- Matériel en acier inoxydable.
- Couvercle en fibre de verre solide vert herbe.
- Passe-fil électrique 1,5 po (3,81 cm). *
- Passe-fil d'entrée 4 po (10,16 cm). *
- Raccord rapide en laiton.
- Tuyau de refoulement en acier galvanisé de calibre 40.
- Clapet anti-retour à bille en fonte.
- Clapet d'obturation en bronze.
- Câble de levage de pompe en acier inoxydable 1/4 po (0,63 cm).
- Système de glissière de pompe complet avec tuyau de guidage en PVC et support de guidage intégral en acier inoxydable pour les installations nécessitant un système de type rail de guidage.



S4UGR48

Duplex

- Bassin en fibre de verre de 36 po (91,44 cm) de diamètre avec bague anti-flottaison intégrée.
- Matériel en acier inoxydable.
- Couvercle en fibre de verre solide vert herbe.
- Passe-fil électrique 1,5 po (3,81 cm). *
- Passe-fil d'entrée 4 po (10,16 cm). *
- (2) Raccords rapides en laiton.
- Tuyaux de refoulement en acier galvanisé de la gamme 40.
- (2) Clapets anti-retour à billes en fonte.
- (2) robinets-vannes en bronze.
- (2) câbles de levage de pompe en acier inoxydable 1/4 po (0,63 cm).
- Système de glissière de pompe complet avec tuyau double système de rail de guidage en acier inoxydable pour les installations nécessitant un système de type rail de guidage.



D4UGR48

No de la trousse	Tuyauterie de refoulement (SS)	Rail de glissade	Diamètre du bassin	Profondeur du bassin	« A » atténuée.
S4UGR48	1,25 po (3,175 cm)	Acier inoxydable support de guidage en acier et tuyau de guidage en PVC	24 po (60,9 cm)	48 po (121,92 cm) (haut)	20 po (50,8 cm)
S4UGR84	1,25 po (3,175 cm)		24 po (60,9 cm)	84 po (213,36 cm) (haut)	42 po (106,68 cm)

No de la trousse	Tuyauterie de refoulement (SS)	Rail de glissade	Diamètre du bassin	Profondeur du bassin	« A » atténuée.
D4UGR48	1,25 po (3,175 cm)	Acier inoxydable support de guidage en acier et tuyau de guidage en PVC	36 po (91,44 cm)	48 po (121,92 cm) (haut)	20 po (50,8 cm)
D4UGR84	1,25 po (3,175 cm)		36 po (91,44 cm)	84 po (213,36 cm) (haut)	42 po (106,68 cm)

Trousses de bassin


(Chaque trousse de pompe nécessite l'un des trousse de bassin suivants pour compléter l'ensemble de pompe résidentielle.)

* Les cuves ne sont pas préperçées pour un passe-fil électrique de 1,5 po (3,81 cm) ou pour un passe-fil d'entrée de 4 po (102 mm). Les pièces sont expédiées en vrac. L'installateur doit percer des trous pour les œillets.

Installation du bassin sans rail de guidage


Simplex

- Bassin en fibre de verre de 24 po (60,9 cm) de diamètre avec bague anti-flottaison intégrée.
- Matériel en acier inoxydable.
- Couvercle en fibre de verre solide vert herbe.
- Passe-fil électrique 1,5 po (3,81 cm). *
- Passe-fil d'entrée 4 po (10,16 cm). *
- Raccord rapide en laiton avec tige de traction en acier inoxydable.
- Tuyau de drainage en PVC de type Schedule 80.
- Clapet anti-retour à bille en PVC.
- Clapet d'obturation en PVC.
- Câble de levage de pompe en acier inoxydable 1/4 po (0,63 cm).



Duplex

- Bassin en fibre de verre de 36 po (91,44 cm) de diamètre avec bague anti-flottaison intégrée.
- Matériel en acier inoxydable.
- Couvercle en fibre de verre solide vert herbe.
- Passe-fil électrique 1,5 po (3,81 cm). *
- Passe-fil d'entrée 4 po (10,16 cm). *
- (2) raccords rapides en laiton avec tiges de traction en acier inoxydable.
- Tuyaux de drainage en PVC de type Schedule 80.
- (2) clapets anti-retour à bille en PVC.
- (2) robinets-vannes en PVC.
- Câble de levage de pompe en acier inoxydable 1/4 po (0,63 cm).



No de la trousse	Tuyauterie de refoulement (PVC)	Diamètre du bassin	Profondeur du bassin	« A » atténuée.
S4NGRD48	1,25 po (3,175 cm)	24 po (60,9 cm)	48 po (121,92 cm) (haut)	20 po (5,08 cm)
S4NGRD84	1,25 po (3,175 cm)	24 po (60,9 cm)	84 po (213,36 cm) (haut)	42 po (106,68 cm)
S2NGRD48	2,00 po (5,08 cm)	24 po (60,9 cm)	48 po (121,92 cm) (haut)	20 po (5,08 cm)
S2NGRD84	2,00 po (5,08 cm)	24 po (60,9 cm)	84 po (213,36 cm) (haut)	42 po (106,68 cm)

No de la trousse	Tuyauterie de refoulement (PVC)	Diamètre du bassin	Profondeur du bassin	« A » atténuée.
D4NGRD48	1,25 po (3,175 cm)	36 po (91,44 cm)	48 po (121,92 cm) (haut)	20 po (5,08 cm)
D4NGRD84	1,25 po (3,175 cm)	36 po (91,44 cm)	84 po (213,36 cm) (haut)	42 po (106,68 cm)
D2NGRD48	2,00 po (5,08 cm)	36 po (91,44 cm)	48 po (121,92 cm) (haut)	20 po (5,08 cm)
D2NGRD84	2,00 po (5,08 cm)	36 po (91,44 cm)	84 po (213,36 cm) (haut)	42 po (106,68 cm)

Xylem Inc.

xylem.com/goulds

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem Inc. ou sa filiale. Tous droits réservés. Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.