



Serie 3886 (WS_B)

Bombas de hierro fundido para aguas residuales

Las bombas para aguas residuales de la serie 3886 (WS_B) están fabricadas con una construcción de hierro fundido resistente para una durabilidad prolongada. Diseñadas para un rendimiento sin complicaciones, cuentan con un domo del motor lleno de aceite que garantiza una refrigeración y confiabilidad superiores. Con una descarga NPT de 2" (5,08 cm) y la capacidad de pasar sólidos hasta 2" (5,08 cm), esta bomba "Completa. Confiable. Azul." ofrece un funcionamiento confiable para una amplia gama de aplicaciones residenciales.



Características

- Impulsor de hierro fundido, semiabierto, dinámicamente equilibrado, sin obstrucciones, con paletas de bombeo para la protección del sello mecánico (se dispone de un impulsor opcional de bronce y silicio)
- Carcasa de tipo voluta de hierro fundido para una máxima eficiencia, diseñada para una fácil instalación
- Sello mecánico con caras de sellado de carburo de silicio frente a carburo de silicio para una resistencia superior a la abrasión, piezas de acero inoxidable y elastómeros BUNA-N
- Eje de acero inoxidable resistente a la corrosión con un diseño roscado para un rendimiento duradero
- Tuerca de seguridad para la protección contra daños en los componentes en rotación inversa accidental
- Sujetadores de acero inoxidable de la serie 300 para mayor durabilidad
- Capaz de funcionar en seco sin dañar los componentes para un rendimiento confiable
- Garantía estándar de tres (3) años/GPDA de cuatro (4) años


Aplicaciones

- Hogares
- Sistemas de alcantarillado
- Desagüe
- Efluentes
- Transferencia de agua

Especificaciones del producto


Número de pedido	HP	Fase	Voltios	RPM	Amperios máximos
WS0311B	0,33	1	115	1750	10,7
WS0318B			208		6,8
WS0312B			230		4,9
WS0511B	0,5	1	115		14,5
WS0518B			208		8,0
WS0512B			230		7,3
WS0538B		3	200		3,8
WS0532B			230		3,3
WS0534B			460		1,7
WS0537B	0,75	1	575		1,4
WS0718B			208		11,0
WS0712B			230		9,4
WS0738B		3	200		4,1
WS0732B			230		3,6
WS0734B			460		1,8
WS0737B	1	1	575		1,5
WS1018B			208		14,0
WS1012B			230		12,3
WS1038B		3	200		6,0
WS1032B			230		5,8
WS1034B			460		2,9
WS1037B			575		2,4

Curvas de rendimiento



Dimensiones

(Todas las dimensiones están en pulgadas. No utilizar para fines de construcción).



Materiales de construcción

Nombre de la pieza	Material
Impulsor	Hierro fundido*
Carcasa y domo del motor	Hierro fundido
Adaptador del motor	Hierro fundido
Sello mecánico	Carburo de silicio/carburo de silicio/BUNA
Cable	STOW o SJTOW
Pasadores	Acero inoxidable
Mango	Acero inoxidable


* Impulsor de bronce y silicio disponible como opción.

Clasificaciones de agencias



Probado según UL778 CAN 22.2 por CSA International
(Canadian Standards Association)

COMPLETO. CONFIABLE. AZUL.
Obtenga más información sobre nuestra línea completa de productos para aguas residuales.



Obtenga más información sobre las bombas de la serie 3886



Obtenga más información sobre los paneles de control "Core 4"



Xylem Inc.

www.xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem es una marca comercial registrada de Xylem Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

GWT3886WS-SS-120065es-LA R3 2/2026



xylem
Let's Solve Water