xylem



McDonnell & Miller

Interrupteur à bas niveau d'eau électronique (LWCO)





McDonnell & Miller
xylem



Simplifiez les contrôles de votre chaudière avec McDonnell & Miller

Lorsqu'il s'agit de dispositifs de contrôle de chaudière... la simplicité, la sécurité et la fiabilité sont des facteurs clés. La marque McDonnell & Miller de Xylem offre tous ces facteurs importants dans l'une des gammes les plus avancées d'interrupteurs à bas niveau d'eau (LWCO) électroniques offertes aujourd'hui. Avec les modèles GuardDog® RB-24SE et RB-122E ainsi que le boilerwize® FPC-1000, cette gamme vedette utilise une technologie brevetée pour protéger contre les conditions de faible niveau d'eau, garantissant sécurité et fiabilité. Ces contrôles d'interrupteur à bas niveau d'eau de type sonde sont rétrocompatibles et peuvent être utilisés comme protection primaire ou secondaire pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Conçus pour protéger les chaudières à eau chaude et à vapeur contre les conditions de faible niveau d'eau, ces dispositifs de contrôle aident à prévenir les résultats catastrophiques, tels que la défaillance du système, les explosions, les incendies et même la perte de vies.

De plus, le boilerwize FPC-1000 est le premier interrupteur à bas niveau d'eau configurable sur le terrain qui peut fonctionner à 24 V ou 120 V, en mode automatique ou manuel, pour les chaudières à vapeur et à eau chaude. C'est un remplacement facile pour presque tous les interrupteurs à bas niveau d'eau électroniques sur le marché aujourd'hui, vous permettant d'utiliser le FPC-1000 pour couvrir une large gamme d'installations avec moins d'inventaires.

Donc, lorsque vous serez prêt à en faire PLUS avec MOINS, simplifiez les choses avec la gamme innovante d'interrupteurs à bas niveau d'eau électroniques de McDonnell & Miller!

Caractéristiques des interrupteurs à bas niveau d'eau électroniques :

- **Sonde autonettoyante** – la fonction exclusive équipant l'interrupteur de type sonde réduit la formation de tartre et allonge les intervalles de nettoyage recommandés à tous les cinq (5) ans plutôt que chaque année.
- **Filets en laiton** – le joint métal contre métal assure une installation sans fuite.
- **Prises pour clé plate** – permettent une installation facile et rapide sur tout système à vapeur ou hydronique.
- **Faisceau de câblage universel** – le RB-24SE est doté d'un faisceau de câblage universel prêt à brancher, compatible avec la plupart des chaudières résidentielles.
- **Voyant d'état**
  - FPC-1000 – Équipé d'un témoin DEL multifonction indiquant quand un appareil est sous tension en mode automatique (vert) ou en mode manuel (jaune) et quand un niveau d'eau bas est détecté (rouge) pour une confirmation visuelle facile de l'état du système.
  - RB-24SE et RB-122E – Comportent une DEL rouge qui indique une condition de faible niveau d'eau. Une DEL distincte devient verte lorsque l'unité est sous tension.
- **Réinitialisation automatique** – remet l'appareil en marche après une coupure de courant lorsque l'eau se trouve au niveau de la sonde.
- **Première commande configurable sur le terrain** – configurez facilement le dispositif boilerwize FPC-1000 en mode 24 V, 120 V, automatique ou manuel pour les chaudières à vapeur ou à eau chaude. Le FPC-1000 est également un remplacement facile pour presque TOUS les interrupteurs à bas niveau d'eau électroniques sur le marché aujourd'hui.
- **Bouton à trois fonctions** – offre standard sur le boilerwize FPC-1000 :
  - Bouton-poussoir de test – testez rapidement et facilement la commande pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement sans vidanger la chaudière.*
  - Réinitialisation manuelle – lorsqu'il est configuré en mode de réinitialisation manuel, appuyez sur ce bouton pour réinitialiser le dispositif.
  - Configuration – sélectionnez facilement la configuration souhaitée.

** Le bouton-poussoir de test est également une fonctionnalité standard sur le RB-24SE et le RB-122E*

Applications et caractéristiques des interrupteurs à bas niveau d'eau LWCO électroniques :



RB-24SE




RB-122E



FPC-1000

	RB-24SE	RB-122E	FPC-1000
Applications			
Résidentiel	•	•	•
Commercial			•
Industrie			•
Chaudière à eau chaude	•	•	•
Chaudière à vapeur			•
Caractéristiques standard			
Sonde autonettoyante	•	•	•
Filets en laiton	•	•	•
Prises pour clé plate	•	•	•
Câblage facile d'accès	•	•	•
Voyant d'état	•	•	•
Voyant de mise sous tension	•	•	•
Réinitialisation automatique	•	•	•
Bouton-poussoir de test	•	•	•
Installation prête à l'emploi	•		
Bouton à trois fonctions			•
Configurable sur le terrain			•
Boîtier électrique NEMA 1 à usage général	•	•	•


Caractéristiques du boilerwize® FPC-1000 :



Prises pour clé plate
Permet une installation facile et sans fuite. Installation rapide sur presque tous les systèmes.

Sonde autonettoyante brevetée
Minimise la formation de tartre et allonge les intervalles de nettoyage recommandés à tous les 5 ans au lieu de tous les ans.

Filets en laiton
Le joint métal contre métal assure une installation sans fuite.



Bouton à trois fonctions
Fonctionnalités de configuration, de test et de réinitialisation sur le terrain.

Témoin DEL
DEL rouge — Bas niveau d'eau
DEL verte — Mise sous tension (automatique)
DEL jaune — Mise sous tension (manuelle)

Contrôle de la chaudière simplifié



boilerwize FPC-1000

Le tout premier interrupteur à bas niveau d'eau configurable sur le terrain de l'industrie, boilerwize est un dispositif de contrôle universel qui peut être configuré pour n'importe quelle application. Combinez cela avec l'héritage de McDonnell & Miller en tant que chef de file dans le domaine des dispositifs de contrôle de chaudière, et vous avez un appareil qui brille parmi une gamme d'interrupteurs à bas niveau d'eau pour l'ère moderne.


- Conforme aux exigences de la norme ASME CSD-1.
- Sensibilité de la sonde : 20 000 ohms (eau chaude)/7 500 ohms (vapeur)
- Pression maximale de l'eau : 15 psi (1,0 kg/cm^2)
- Pression maximale de l'eau : 160 psi (11,2 kg/cm^2)
- Température maximale de l'eau : 121 °C (250 °F)
- Température :
  - Entreposage : De −40 °C à 49 °C (de −40 °F à 120 °F)
  - Ambiant : de 0 °C à 49 °C (de 32 °F à 120 °F)
- Humidité : 85 % (sans condensation)

Informations de commande

Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description	Poids lbs. (kgs.)
FPC-1000**	144704	Interrupteur à bas niveau d'eau – sans sonde	2,0 (0,9)
FPC-1000-P	144705	Interrupteur à bas niveau d'eau – avec sonde standard (« P »)	2,5 (1,1)
FPC-1000-U	144706	Interrupteur à bas niveau d'eau – avec sonde à cylindre allongé (« U »)	2,5 (1,1)
FPC-1000-SP	144707	Interrupteur à bas niveau d'eau – avec sonde courte (« SP »)	2,5 (1,1)
FPC-1000-RX2	144708	Interrupteur à bas niveau d'eau – avec sonde RX2	2,5 (1,1)
FPC-1000-P-AS	144737	Interrupteur à bas niveau d'eau LWCO – Sonde standard configurée pour le réarmement automatique dans une chaudière à vapeur	2,5 (1,1)
FPC-1000-P-MH	144738	LWCO – Sonde STD configurée pour réarmement manuel dans une chaudière à eau chaude	2,5 (1,1)
FPC-1000-P-67	149705	FPC-1000 avec sonde standard et raccord adaptateur 67	3,0 (1,3)

***Le capteur à distance doit être commandé séparément.*

Dimensions, po (mm)



Caractéristiques électriques

Modèle	Tension	Capacité nominale du commutateur (ampères)		Fonction pilote
		Pleine charge	Rotor bloqué	
24 VCA	24 VCA	–	–	50 VA à 24 VCA
120 VCA	120 VCA	7,5	43,2	125 VA à 120 c.a. V, 50 Hz ou 60 Hz

A	B	C***	D	E
5 1/4 (133)	4 (101)	3 23/32 (95)	3 1/8 (92)	3/4 NPT

***Pour FPC-1000-P



Applications exigeantes. Jamais un problème.

GuardDog RB-122E

Ce contrôleur électronique polyvalent n'a pas peur des applications de chaudière à eau chaude résidentielle plus exigeantes. Utilisé comme interrupteur de coupure primaire pour les chaudières à eau chaude résidentielles, le RB-122E est facile à installer et à câbler. Ce dispositif de contrôle de chaudière robuste est doté d'un bouton de test et d'une réinitialisation automatique.



Informations de commande

Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description	Poids lbs. (kgs.)
RB-122E	144703	Interrupteur à bas niveau d'eau	1,7 (0,8)


Caractéristiques électriques


Tension	Consommation énergétique	Commutation de charge
120 VCA	3,1 VA	5,8 A à 120 VCA

Dimensions, po (mm)

A	B	C	D	E
2 7/8 (72)	2 29/32 (74)	3 5/8 (92)	3/4 NPT	3 3/8 (85)

- Installation et câblage faciles
- Aucune purge nécessaire
- Sensibilité de la sonde : 20 000 ohms
- Température ambiante maximale : 49 °C (120 °F)
- Température maximale de l'eau : 121 °C (250 °F)
- Pression maximale de l'eau : 160 psi (11,2 kg/cm²)









GuardDog RB-24SE

Ne vous laissez pas tromper par la taille! Plus petit que les appareils standard, ce dispositif de contrôle puissant est idéal pour les installations dans lesquelles trouver l'espace est un défi. Des faisceaux de câblage d'installation facile sont disponibles pour s'adapter à une large gamme de chaudières et simplifier les installations. Le RB-24SE est conçu pour les chaudières à eau chaude résidentielles.

- Le faisceau de câblage universel s'adapte à 100 % des chaudières à gaz actuelles
- Les modèles -S, -A , -L et -B permettent une installation prête à l'emploi avec la plupart des chaudières résidentielles
- Nouvelle taille plus compacte
- Installation et câblage faciles
- Sensibilité de la sonde : 15 000 ohms
- Température ambiante maximale : 49 °C (120 °F)
- Température maximale de l'eau : 121 °C (250 °F)
- Pression maximale de l'eau de 160 psi (11 kg/cm²)


Informations de commande

Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description	Poids lbs. (kgs.)
RB-24SE	144701	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel	1,2 (0,5)
RB-24SE-A	144723	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de volet d'aération	1,2 (0,5)
RB-24SE-B	144724	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de commande de chaudière	1,2 (0,5)
RB-24SE-S	144725	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de bouchon de transformateur	1,2 (0,5)
RB-24SE-L	144726	Interrupteur à bas niveau d'eau résidentiel avec faisceau de panneau de contrôle	1,2 (0,5)
UWH-RB-24A	144681	Câble de rechange pour RB-24SE-A	0,8 (0,4)
UHW-RB-24L	144691	Câble de rechange pour RB-24SE-L	0,8 (0,4)

Caractéristiques électriques

Tension	Consommation	Commutation de charge
24 VCA	2,5 VA	2 A à 24 VCA

Remarque : Un appel de courant minimum de 15 mA est nécessaire.








Dimensions, po (mm)

A	B	C	D	E
¾ NPT	1 5/32 (29,4)	1 3/32 (27,8)	4 7/16 (112,7)	2 (50,8)



Série RS – capteurs et sondes haute pression pour les contrôles actionnés par conductance


Capteurs série RS

Series-RS-X-BR-1 :

- Boîtier NEMA 4X
- Pour un contrôle sophistiqué sur plusieurs niveaux dans les réservoirs, les chaudières et les systèmes hydroniques
- Des capteurs à distance, qui se vissent dans le haut de la chaudière ou du réservoir, sont disponibles avec 1, 2, 3, 4 ou 5 sondes de longueurs variables qui peuvent être facilement coupées aux points de consigne souhaités
- Longueurs de la sonde : 12 à 72 po (305 à 1829 mm) par incréments de 12 po (305 mm) (vendu séparément)
- Les dispositifs de commandes, capteurs à distance et sondes doivent être commandés séparément. Commandez l'entretoise S-4 lorsque 2 sondes ou plus d'une longueur supérieure à 36 po (914 mm) seront utilisées
- Aucune purge nécessaire
- Température maximale : 208 °C (406 °F)
- Pression maximale : 250 psig (17,6 kg/cm^2)




Modèle de capteur à distance haute pression RS-1-BR-1






Capteur haute pression à distance
Modèle RS-2-BR-1
Modèle RS-3-BR-1





Capteur haute pression à distance
Modèle RS-4-BR-1
Modèle RS-5-BR-1



Capteurs et sondes haute pression à distance

Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description	Poids lbs. (kgs.)
RS-1-BR-1	179524	Capteur à distance; 1 niveau	1,7 (0,8)
RS-2-BR-1	179525	Capteur à distance; 2 niveaux	3,3 (1,5)
RS-3-BR-1	179526	Capteur à distance; 3 niveaux	3,3 (1,5)
RS-4-BR-1	179527	Capteur à distance; 4 niveaux	4,0 (1,8)
RS-5-BR-1	179528	Capteur à distance; 4 niveaux pour réservoirs non métalliques	4,3 (2,0)

Dimensions, po (mm)

Capteur à distance	A	B	C	D	E	F
1 sonde	1 NPT	1 11/16 (43)	1/2 NPT	4 9/16 (116)	1 1/4 (32)	3 1/4 (83)
2 ou 3 sondes	2 NPT	2 11/32 (59,5)	1/2 NPT	3 7/8 (98)	4 (102)	–
4 ou 5 sondes	2 1/2 NPT	2 15/32 (63)	1/2 NPT	4 (102)	4 (102)	–

Capteurs – haute pression


Chambre série 750B-C3
avec 3 sondes

Chambre série 750B-C4
avec 4 sondes

Spécifications de la chambre

- Boîtier de la chambre NEMA 4X
- Pression maximale de l'eau : 250 psig (17,6 kg/cm²)
- Conçu pour être utilisé avec un contrôleur monté à distance pour en faire un système complet de contrôle du niveau dans une chaudière ou un autre réservoir.





Chambre à distante

Informations de commande


Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description	Poids lbs. (kgs.)
750B-C3	176316	Chambre en fonte avec 3 sondes	26 (11,8)
750B-C4	176317	Chambre en fonte avec 4 sondes	26 (11,8)

Tiges de sonde

- Acier inoxydable – matériau série 316
- Les extrémités de sonde revêtues de PTFE offrent une protection contre les faux signaux [disponible sur les sondes de 24 à 72 po (610 à 1 829 mm)]
- Pour utilisation avec les capteurs RS

Informations de commande

Numéro de modèle	Numéro de pièce	Description	Poids lbs. (kgs.)
G-2-SS	179156	Sonde de mise à la terre de 24 po (610 mm)	1,0 (0,5)
G-3-SS	179157	Sonde de mise à la terre de 36 po (914 mm)	1,5 (0,7)
G-4-SS	179158	Sonde de mise à la terre de 48 po (1 219 mm)	2,0 (0,9)
G-6-SS	179160	Sonde de mise à la terre de 72 po (1 829 mm)	3,0 (1,4)
P-1-SS	179530	Sonde de 12 po (305 mm)	0,5 (0,2)
P-2-SS	179535	Sonde de 24 po (610 mm) avec PTFE	1,0 (0,5)
P-3-SS	179540	Sonde de 36 po (914 mm) avec PTFE	1,5 (0,7)
P-4-SS	179545	Sonde de 48 po (1 219 mm) avec PTFE	2,0 (0,9)
P-5-SS	179550	Sonde de 60 po (1 524 mm) avec PTFE	2,5 (1,1)
P-6-SS	179555	Sonde de 72 po (1 829 mm) avec PTFE	3,0 (1,4)



Sondes P-SS



Sondes G-SS

Lors de la sélection du dispositif de contrôle en fonction de l'utilisation prévue, le capteur doit être sélectionné en fonction du nombre de sondes requises. Les tiges de sonde sont commandées séparément en fonction de la longueur nécessaire. Le contrôle, le capteur et chaque tige de sonde doivent être spécifiés séparément, en utilisant le modèle et les numéros de pièce appropriés.

Tableau des références croisées des produits

Nouveau modèle	Nouveau numéro de pièce	Ancien modèle	Ancien numéro de pièce	Hydrolevel	Taco
FPC-1000	144704	750-T-120	176206		LFA
		750-MT-120	176207		LFM
		750-MT-24	176293		
		750-T-24	176294		
FPC-1000-P	144705	PSE-801-M-120	153601		LFM
		PSE-802-M-24	153602		LFM
		PSE-801-120	153827	450, CG450	LFA
		PSE-802-24	153927	400, CG400	LFA
		751P-MT-120	176234	550, 750	
		752P-MT-24	176296	500, 700	LTA
				170, 650	LTA
				24, 600	
FPC-1000-U	144706	PSE-801-M-U-120	153603		
		PSE-802-M-U-24	153604		
		PSE-801-U-120	153828	CG450P	
		PSE-802-U-24	153928	CG400P	
		751P-MT-U-120	176214	550P	
		752P-MT-U-24	176298		
				650P	
FPC-1000-SP	144707	751P-MT-SP-120	176295	550SV, 750SV	
				170SV, 650SV	
		752P-MT-SP-24	176297	500SV, 700SV	
				24SV, 600SV	
FPC-1000-RX2	144708	PSE-802-RX2-24	153929		
RB-122E	144703	RB-122E	144676	1 150	LTA
RB-24SE-L	144726	RB-24E-L	144690	1100 H5	
RB-24SE	144701	RB-24E	144692	1 100	LTR
RB-24SE-S	144725	RB-24E-S	144693		
RB-24SE-A	144723	RB-24E-A	144694	1100 H7	
RB-24SE-B	144724	RB-24E-B	144696		

Foire aux questions


Qu'est-ce qu'un interrupteur à bas niveau d'eau ou LWCO?
Afin d'éviter l'explosion d'une chaudière de chauffage ou les dommages dus à une perte d'eau, les interrupteurs à bas niveau d'eau sont destinés à arrêter l'équipement de chauffage dangereux en coupant l'alimentation électrique du brûleur à huile ou à gaz si le niveau d'eau ou la pression dans le système de chauffage tombe en dessous d'un niveau sûr.


Comment cela fonctionne-t-il?
Nos tout derniers interrupteurs à bas niveau d'eau électroniques utilisent un capteur au lieu d'un commutateur à flotteur mécanique. À l'aide d'une technologie brevetée, les commandes électroniques McDonnell & Miller surveillent les changements de conductivité de l'eau. Lorsque les paramètres définis sont dépassés, le dispositif décide d'éteindre le brûleur en fonction de la volatilité/variabilité des lectures de résistance. Cette technologie brevetée offre la meilleure protection possible sans éteindre le brûleur, sauf en cas de bas niveau d'eau. Par mesure de sécurité supplémentaire, la commande éteindra le brûleur en cas de détection d'un bas niveau d'eau lorsque le seuil de sensibilité est dépassé.


Un interrupteur à bas niveau d'eau est-il un dispositif de sécurité obligatoire?
Le code ASME pour les chaudières reconnaît l'importance de protéger les chaudières contre la perte soudaine d'eau en exigeant que toutes les chaudières à eau chaude avec des valeurs nominales d'entrée égales ou supérieures à 400 000 BTU/h soient équipées de dispositifs de coupure du combustible en cas de faible niveau d'eau. Le Code mécanique international et le Code résidentiel international, sur lesquels sont basés de nombreux codes locaux, exigent tous deux l'utilisation d'interrupteurs à bas niveau d'eau sur toutes les chaudières à eau chaude et à vapeur.

Gardez à l'esprit que ce sont finalement les codes locaux et les inspecteurs locaux qui prendront la décision finale en ce qui concerne les exigences en matière d'interrupteur à bas niveau d'eau pour votre installation. La plupart des chaudières à eau chaude résidentielles sont expédiées par le fabricant de la chaudière sans interrupteur à bas niveau d'eau. Par conséquent, il appartient à l'entrepreneur/installateur de prendre la décision d'installer un tel dispositif. Les installateurs devront se soumettre à la décision de leur inspecteur local pour l'interprétation des codes locaux applicables.

Où l'interrupteur à bas niveau d'eau doit-il être monté?
Le fabricant de la chaudière spécifiera le point où il souhaite que l'interrupteur à bas niveau d'eau de type sonde soit inséré. Il y a généralement deux endroits où l'interrupteur à bas niveau d'eau de type sonde peut être inséré – inséré directement sur la chaudière généralement juste en dessous de la ligne de niveau de l'eau ou inséré sur un raccord en T au-dessus de la chaudière. Lorsqu'elle est insérée sur un raccord en T, il est également important que la sonde soit positionnée de manière à ce que la pointe soit suffisamment loin dans le tuyau pour minimiser le risque qu'elle soit dans une bulle d'air, mais pas trop loin au point de toucher la paroi du tuyau.

<table>
<tr><th>Chaudière à vapeur</th><th colspan="2">Chaudière à eau chaude</th></tr>
<tr>
<td>

1. Niveau d'eau sécuritaire minimum (variable selon le fabricant de la chaudière)
2. Commande de la sonde</td>
<td>

1. Niveau d'eau sécuritaire minimum (variable selon le fabricant de la chaudière)
2. Commande de la sonde</td>
<td>

1. Raccord en T
2. Tuyau montant
3. Commande de la sonde</td>
</tr>
</table>

Une tradition de sécurité et de qualité

Depuis sa création en 1924, McDonnell & Miller est devenue une marque historique qui a laissé une empreinte indélébile sur le paysage de l'ingénierie et de la fabrication. En tant que fabricant de dispositifs de commande de chaudière, de commutateurs de débit et de dispositifs de contrôle de niveau de liquide, McDonnell & Miller s'engage à améliorer continuellement ses opérations et à développer des produits innovants qui améliorent la sécurité dans les applications de chaudière.

La longue histoire de performance en matière de qualité de McDonnell & Miller est évidente dans son portefeuille de dispositifs de sécurité, y compris ses solutions d'interrupteurs à bas niveau d'eau électroniques exclusives.



GuardDog RB-24SE



boilerwize FPC-1000



GuardDog RB-122E



En savoir plus sur notre gamme complète d'interrupteurs à bas niveau d'eau

Cybersécurité des produits Xylem
Xylem accorde une grande importance à la sécurité de votre système et à la disponibilité de vos services critiques. Pour plus d'informations sur les pratiques de cybersécurité Xylem ou pour contacter l'équipe de cybersécurité, veuillez consulter la page xylem.com/security.

Xylem Inc,
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois 60053

Téléphone : (847) 966-3700
Télécopieur : (847) 965-8379
xylem.com/mcdonnellmiller

Sous réserve de modifications sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Xylem, McDonnell & Miller, boilerwize et GuardDog sont des marques déposées de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MM-ELWCO-120085fr-CA R4 7/2026

xylem
Let's Solve Water