




Bombas de chorro

Índice

CHORROS

Kits de reparación de bombas de chorro	3
JRS	4
JRD	5
JRSG	se movió al libro obsoleto
J+ y JS+	6
JB	se movió al libro obsoleto
HSJ	7
VJ	se movió al libro obsoleto
SJ	8
GT Irri-Gator™	9
BF03S.....	se movió al libro obsoleto
Piezas de reparación del motor	10

La línea de productos Goulds Water Technology de Xylem ofrece una amplia gama de bombas de chorro ideales para suministrar y aumentar el agua en una variedad de aplicaciones. Además de soportar las rigurosas pruebas, estas bombas de chorro proporcionan beneficios líderes en la industria y están respaldadas por más de 170 años de servicio y soporte. Confíe en las bombas de chorro y las piezas de repuesto de Goulds Water Technology para un rendimiento confiable y a largo plazo.

Modelo JRS y JRD

Descripción de las piezas	Cantidad requerida	N.o de pieza de reparación
Kit de reparación para JRS5 y JRD5	1	JRS5KIT
Kit de reparación para JRS7 y JRD7		JRS7KIT
Kit de reparación para JRS10 y JRD10		JRS10KIT

Para ver los componentes individuales, consulte la página 4 para JRS y la página 5 para JRD

Modelos J+ y JS+

Descripción de las piezas	Cantidad requerida	N.o de pieza de reparación
Kit de reparación para J5	1	J5KIT-2
Kit de reparación para J7		J7KIT-2
Kit de reparación para J10		J10KIT-2
Kit de reparación para J15		J15KIT-2

Para ver los componentes individuales, consulte la página 6

Modelo SJ

Descripción de las piezas	Cantidad requerida	N.o de pieza de reparación
Kit de reparación para SJ10	1	SJ10KIT

Para ver los componentes individuales, consulte la página 8

Modelo GT


Descripción de las piezas	Cantidad requerida	N.o de pieza de reparación
Kit de reparación para GT10	1	GT10KIT
Kit de reparación para GT15		GT15KIT
Kit de reparación para GT20		GT20KIT
Kit de reparación para GT30		GT30KIT

Para ver los componentes individuales, consulte la página 9

Modelo JRS

N.o de ítem	Descripción de las piezas	Material	N.o de pieza de reparación				
			JRS5	JRS5H	JRS5LT	JRS7	JRS10
3	Conector del codo: tubería	Polipropileno	6K94				
7*	Anillo del sello de la placa del separador	EPDM	—				
8*	Placa del separador	Polipropileno	—				
9*	Difusor (guía)	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio	—			3K65	
10*	Impulsor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio	—			—	—
11*	Junta tórica	EPDM	—				
12*	Sello mecánico: giratorio	Teeplelite	10K258				
13*	Sello mecánico: estacionario	Cerámico					
14	Carcasa del sello	Amodel®	1K366				
16	Interruptor de presión	N/C	AS4				

*Pieza incluida con el kit de reparación




Modelo JRD

N.o de ítem	Descripción de las piezas	Material	N.o de pieza de reparación			
			JRD5	JRD5LT	JRD7	JRD10
5	Junta	BUNA: FDA/NSF	5K108			
7	Tubo Venturi	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio	-	-	-	AD3538
9	Conector de codo: tubería	Polipropileno	6K94			
11*	Anillo del sello de la placa del separador	EPDM	-			
12*	Placa del separador	Polipropileno	-			
13*	Difusor (álabe de guía)	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio	-	-	3K65	
14*	Impulsor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio	2K900	-	-	2K902
15*	Junta tórica	EPDM	-			
16*	Sello mecánico: giratorio	Teeplelite	10K258			
17*	Sello mecánico: estacionario	Cerámico				
18	Carcasa del sello	Amodel®	1K366			
20	Interrupor de presión	N/C	AS4			

*Pieza incluida con el kit de reparación


JRD con adaptador para pozo poco profundo




Modelos J+ y JS+

N.o de ítem	Descripción de las piezas	Material	N.o de pieza de reparación serie j+					N.o de pieza de reparación serie js+				
			J5	J5H	J7	J10	J15	J5S	J5SH	J7S	J10S	J15S
7	Junta	BUNA - FDA/NSF	5K108					—				
11*	Anillo de sellado	BUNA - FDA/NSF	5K555 ①					5K555 ①				
12*	Diafragma	BUNA - FDA/NSF	5K557					5K557				
14*	Difusor (guía)	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio al 10 % G.F.	3K75		3K67		3K68	3K75		3K67		3K68
15*	Impulsor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio al 20 % G.F.	2K4		2K60	2K61	2K706	2K4		2K60	2K61	2K706
16*	Sello mecánico, giratorio	Teepelite	10K258					10K258				
17*	Sello mecánico, estacionario	Cerámico										
18	Adaptador del motor	Hierro fundido	1K310					1K310				
20	Conector de codo	Polipropileno	6K94					6K94				
23	Interruptor de presión	N/C	AS4					AS4				

*Pieza incluida con el kit de reparación




Modelo HSJ



N.º de pieza	Nombre de la pieza	N.º de patrón
1K201	Carcasa (4 pernos S.W.A.)	59160
2K289	Impulsor: ¾ y 1½ HP modelos HSJ	
2K290	Impulsor: 1 y 2 HP modelos HSJ	
4K376	Pie - (sellado)	
4K379	Retenedor: conjunto del manguito del eje	
5K7	Deflector	
5K108	Junta: adaptador de acero inoxidable (4 pernos)	
6K94	Accesorio del codo (tubería)	
10K258	Conjunto del sello del eje	

N.º de pieza	Nombre de la pieza	N.º de patrón
AS4	Interrupción de presión: ¾, 1, 1½ HP nominal	
AV22	Válvula de control de presión	

Modelo SJ



Pieza n.º	Nombre de la pieza	Patrón n.º
2K289 2K290* 4K375	Impulsor: modelos de ¾ y 1½ HP Impulsor: modelos de 1 y 2 HP Anillo de retención (OBSOLETO)	
5K7 —* 5K550*	Deflector Junta tórica: pernos del adaptador del motor Junta tórica: carcasa y etapa intermedia	
6K94 10K258*	Accesorio de codo (tubería) Conjunto del sello del eje	
AS4 AV21	Interruptor de presión: ¾, 1 HP, 1½ HP nominal Válvula de control de presión	


*Pieza incluida con el kit de reparación SJ10

Modelo GT IRRI-GATOR

N.º de artículo	Descripción	Material	N.º de pieza				
			GT07/ GT073	GT10/ GT103	GT15/ GT153	GT20/ GT203	GT30/ GT303
3*	Anillo de sellado del álabe guía	BUNA	5K555				
4*	Diafragma	Nitrilo	—				
5	Tornillo de la máquina del cabezal del cartucho	Acero inoxidable	—				
6*	Paleta guía	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio al 10 % G.F.	—	—	3K70	3K70	—
7*	Impulsor	Compuesto de ingeniería relleno de vidrio al 20 % G.F.	2K715	2K716	2K714	2K713	2K712
8*	Sello mecánico	Teepelite/cerámica	10K258				
11	Adaptador del motor	Hierro fundido	1K310				

***Pieza incluida con el kit de reparación**

Nota: muchos motores TEFC tienen un factor de servicio de 1.0, mientras que los motores ODP tienen factores de servicio NEMA entre 1.15 y 1.6. Por lo tanto, el HP del motor será mayor para los modelos TEFC que para los modelos ODP. Por ejemplo Un GT15 tiene un motor ODP de 1.5 HP con 1.3 S.F., el GT153 requerirá un motor TEFC de 2 HP que tenga 1.0 S.F. El libro de precios muestra el motor HP real utilizado en cada modelo, mientras que esta tabla muestra solo los números de orden del motor.



Piezas de reparación del motor

HP	Proveedor	N.° de pieza del proveedor	Clasificación de la capacidad de funcionamiento (mfd)	Clasificación de la capacidad de arranque (mfd)	Bombas utilizado en
1/2	Regal	C48A93A06		124/148	J+, JS+, SJ, VJ, HSJ, BF
3/4	Regal	C48AA33A06		161/177	
1	Regal	C48AA34A06		161/177	
1,5	Regal	C48C53A06		189/227	
2	Regal	K48A34A06	30	565/678	
1/2	Regal	C48C04A06		161/177	JRS, JRD
3/4	Regal	C48C05A06			
1	Regal	C48C06A06			
3/4	Nidec	C055JWL2191013H		208	GT
1	Nidec	C055JWM2192013H			
1,5	Nidec	T063CLU2103013H			
2	Nidec	T063CLZ2108013H			
3	Nidec	T063CMA2109013H	50		

Notas

**Obtenga más
información
acerca de las
bombas de chorro**



Xylem Inc.
2881 East Bayard Street Ext., Suite A
Seneca Falls, NY 13148

Teléfono: (866) 325-4210
Fax: (888) 322-5877
xylem.com/goulds

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem Inc. o sus filial. Todos los derechos reservados. Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

RJETPARTSes-LA R11 4/2026

xylem
Let's Solve Water