



xylem

Séries e-SV™

Pompes verticales à plusieurs étages en acier inoxydable
Créées pour l'efficacité. Pensées pour la performance.



 **GOULDS**
WATER TECHNOLOGY
xylem

Là où l'efficacité rencontre la performance

La pompe verticale à plusieurs étages fabriquée de série e-SV est une pompe économe en énergie, sans amorçage, couplée à un moteur standard à haut rendement. Il est conçu pour résister à une variété de liquides mécaniquement agressifs et à haute température, et est conçu pour prolonger la durée de fonctionnement et aider à réduire les coûts de cycle de vie dans une large gamme d'applications exigeantes.

La gamme de pompes de série e-SV comprend 11 modèles, et chacun peut être spécialement configuré pour un large éventail d'environnements. De plus, lorsqu'un e-SV est associé à un entraînement à vitesse

variable Hydrovar® X, HYDROVAR® ou AQUAVAR® IPC, il permet des économies d'énergie allant jusqu'à 70 % par rapport à une vitesse fixe, tout en réduisant le temps d'installation.

Également disponible dans des ensembles préprogrammés et préassemblés, la pompe intelligente e-SVE, la pompe intelligente e-SVX (avec hydrovar X) et l'HYDROVAR emballé (avec l'ancienne pompe HYDROVAR) sont des systèmes complets, offrant une efficacité et des performances de pointe dès la sortie de l'emballage.



Agriculture



Services de construction commerciale



Centres de données



Énergie et génération d'électricité



Fabrication générale et FEO



Industrie



Eau potable municipale



Circulation et refroidissement de l'eau

Très efficace

Le système hydraulique de l'e-SV, combiné à un moteur à haut rendement (conforme EISA) pour une efficacité maximale.

Économie d'énergie

Les pompes font partie des plus gros consommateurs d'énergie industrielle. Faites votre part pour réduire les émissions de CO₂ et votre impact sur l'environnement, et améliorer votre résultat net en tirant parti de la plus faible exigence énergétique de l'e-SV. Utilisez une pompe e-SV avec un entraînement à vitesse variable tel que le moteur intelligent, hydrovar X, HYDROVAR ou AQUAVAR IPC, et économisez encore plus d'énergie et d'argent.

Facile à entretenir

La conception de l'e-SV permet de retirer la garniture mécanique sans avoir à retirer le moteur, réduisant ainsi le temps de réparation jusqu'à 50 %. Un joint mécanique standard, des composants d'usure, des outils de service et des moteurs NEMA standard permettent une maintenance et un entretien plus rapides et plus faciles.

Économique à maintenir

Comprend un joint torique pour un démontage facile, réduisant le temps de réparation jusqu'à 50 %.



Large gamme de solutions offrant efficacité et performance de pointe sur le marché



Pompes de série e-SV



Pompes intelligentes e-SVX



Pompes intelligentes e-SVE




HYDROVAR emballé

Conçu pour fonctionner

1. **Moteur (non illustré)** – Les moteurs haute efficacité standard e-SV vont de 0,5 HP à 75 HP.
L'e-SVE est équipé du moteur intelligent Xylem et l'e-SVX est équipé du moteur Xylem hydrovar X, deux moteurs « ultra premium » (IE5). Tous les moteurs sont alignés sur les exigences DOE 2016.
2. **Boîtier du moteur (non illustré)** – Les boîtiers disponibles sont compatibles avec une grande variété d'applications industrielles de construction commerciale.
3. **Boîtier** – Le boîtier en acier inoxydable offre durabilité et longue durée de vie. Les options à paroi simple et à paroi double sont disponibles. Ils sont compatibles avec des applications à haute pression telles que la surpression.
4. **Bague d'usure** – La bague d'usure flottante, auto-alignée, remplie de verre et en polymère haute température du diffuseur, résiste aux liquides corrosifs, agressifs et à haute température. Il protège contre l'abrasion et les débris pour des performances fiables et durables.
5. **Bouchons** – Les bouchons de remplissage par le haut avec évents d'air permettent une installation et une élimination faciles de l'air emprisonné dans le boîtier d'étanchéité. Ils sont disponibles sur tous les modèles.
6. **Roulements** – La douille en carbure de tungstène améliore la longévité, la fiabilité et la capacité de résister aux applications à usage intensif telles que l'alimentation de chaudière.
7. **Roue** – La conception équilibrée de la roue réduit la poussée axiale pour une longue durée de vie standard du roulement du moteur.
8. **Barres d'accouplement** – La partie avec le liquide est maintenue en place par des barres d'accouplement, pour une stabilité accrue.
9. **Joint torique** – La conception du siège facilite l'accès et le démontage.
10. **Joint mécanique** – Le joint est facile à remplacer sans retirer le moteur. Des options de joint robustes sont disponibles dans une large gamme de types et matériaux, pour résister à la corrosion et minimiser les temps d'arrêt dans les applications industrielles et de construction commerciale.

Certaines pièces (1 et 2)
sont alignées avec le moteur qui n'est pas en coupe



- 5 Bouchons de remplissage supérieurs avec évents d'air disponibles pour tous les modèles

- 6 Roulement à douille en carbure de tungstène pour améliorer la durée de vie et la capacité à résister aux applications à usage intensif, comme l'alimentation de chaudière

- 7 La conception équilibrée de la roue réduit la poussée axiale pour une longue durée de vie standard du roulement du moteur

Pompes de série e-SV

La pompe e-SV, le produit au cœur de la gamme de pompes de série e-SV, est l'une des pompes multi-étapes les plus efficaces sur le marché aujourd'hui. Cette pompe verticale à plusieurs étages fabriquée est également facile à installer et économique à entretenir. Lorsqu'il s'agit d'efficacité, l'e-SV tient ses promesses.

Avantages

- La couverture hydraulique étendue d'une pompe e-SV combinée à un moteur à haut rendement offre des performances maximales.
- La gamme étendue e-SV vous permet de sélectionner une pompe alignée sur le point de service optimal de votre application.
- Un entraînement à vitesse variable comme le moteur intelligent, HYDROVAR, Hydrovar X ou AQUAVAR IPC augmente les économies d'énergie d'un e-SV jusqu'à 70 % par rapport à une vitesse fixe, tout en réduisant le temps d'installation.
- Les modèles standard offrent un NPSH faible, avec des modèles NPSH encore plus bas disponibles.
- Les pompes e-SV sont disponibles en configurations horizontale et verticale.
- Vous pouvez choisir l'orientation ou le type de bride pour répondre à vos besoins de tuyauterie.
- Le joint mécanique peut être remplacé rapidement et facilement, réduisant le temps de réparation jusqu'à 50 %.
- La pompe peut être facilement réparée directement dans la tuyauterie.
- Le siège du joint torique est conçu pour faciliter le démontage du manchon externe.
- Le joint mécanique standard, les composants d'usure, les outils d'entretien et les moteurs NEMA permettent une maintenance et un entretien plus rapides et plus faciles.
- Pour simplifier la maintenance, une pile de réparation est disponible pour une installation et une réparation rapides et efficaces.




Spécifications de la pompe e-SV


- **Livraison** : jusqu'à 725 gal/min
- **Hauteur** : jusqu'à 1 200 pieds
- **Pression de fonctionnement maximale** :
 - 1-22SV avec brides ovales : 230 psi (16 bar)
 - 1-22SV avec brides rondes ou Victaulique : 360 ou 575 psi (25 ou 40 bar)
 - 33 et 46SV : 360 ou 580 psi (25 ou 40 bar)
 - 66 et 92SV : 360 ou 580 psi (25 ou 40 bar)
 - 125SV : 360 ou 580 psi (25 ou 40 bar)
- **Température du liquide pompé** : -20 °F à 250 °F (-30 °C à 120 °C) version standard
- **Sens de rotation** : dans le sens horaire en regardant la pompe du haut vers le bas (marqué d'une flèche sur l'adaptateur et sur l'accouplement).

Courbes de performances

Courbes de performance de série e-SV 60 Hz




Courbes de performance de série e-SV 50 Hz



Pompes intelligentes e-SVX

Les pompes intelligentes e-SVX offrent la bonne combinaison de moteurs, d'entraînements à vitesse variable et de pompes ultra haut de gamme pour assurer un excellent rendement et un retour sur investissement rapide dans presque toutes les applications. Il en résulte une intelligence, un rendement, une connectivité et une simplicité dans un seul ensemble complet, à partir d'une source fiable : Goulds Water Technology.


- **Simple** : Le logiciel d'application intégré fait de l'entraînement l'un des plus faciles à mettre en service, à programmer et à utiliser, ce qui permet de réaliser pratiquement n'importe quelle configuration de pompes.
- **Durable** : Aucune terre rare n'est utilisée pour minimiser les défis de disponibilité des produits et répondre aux préoccupations environnementales tout en offrant une technologie intelligente et une performance supérieure.
- **Performance intelligente** : les contrôles avancés du système (jusqu'à 8 pompes) sont personnalisables pour une large gamme d'applications. Le moteur intelligent IE5 hydrovar X « ultra haut de gamme » offre l'une des plus vastes plages d'efficacité de l'industrie.
- **Facilité d'installation et d'entretien** : la conception intégrée de la pompe et du moteur hydrovar X élimine le besoin au niveau du câblage, de la main-d'œuvre et des coûts associés.
- **Protections intégrées** : les fonctions intégrées assurent la protection de la pompe et du moteur tout en optimisant la performance.
- **Entretien facile** : l'entraînement à fréquence variable (EFV) et/ou le moteur peuvent être facilement remplacés séparément, ce qui permet de minimiser les temps d'arrêt et les réparations coûteuses.
- **Conception compacte** : les moteurs Hydrovar X offrent un rendement supérieur avec une empreinte énergétique réduite par rapport à la solution HYDROVAR emballée traditionnelle. Un rendement accru réduit la consommation d'électricité et les coûts du cycle de vie.



Spécifications de la pompe intelligente e-SVX


- **Débit** : jusqu'à 640 gal/min (145 m³/h)
- **Hauteur** : jusqu'à 1 200 pi (366 m)
- **Température de liquide pompé** : -20 °F à 250 °F (-30 °C à 121 °C)
- **Pression de fonctionnement maximale** : 580 psi (40 bar)
- **Température ambiante** : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)

Courbes de la gamme de pompes intelligentes e-SVX



5e génération
HYDROVAR

Nouveau design
hydrovar X






Libérez la puissance de l'hydrovar X

Débridez votre imagination

Grâce à l'affichage graphique en couleur, vous pouvez rapidement configurer votre appareil et naviguer dans le menu principal : vérifiez tous les paramètres et choisissez la configuration d'appareil parfaite pour votre installation. Pas le temps de le faire? Genie démarrera et administrera l'unité pour vous!



Vérifiez vos systèmes où que vous soyez



Télécharger
l'application
mobile

hydrovar X et Aversor, meilleur ensemble

hydrovar X peut communiquer avec Aversor, la plateforme IoT de Xylem, pour obtenir un aperçu complet de tous les appareils connectés, en tout temps et en tout lieu. Aversor recueille des données historiques pour analyser les tendances et générer des alertes afin de prévenir les pannes et les temps d'arrêt des équipements.



En savoir plus sur
les pompes intelligentes e-SVX

Spécifications du moteur intelligent hydrovar X

- **Affichage** : Couleur graphique
- **Modes de contrôle** : Actionneur, pression constante, pression proportionnelle, pression quadratique proportionnelle, débit constant, température constante, niveau constant
- **Multipompe** : jusqu'à 8 pompes
- **Enceinte** : IP55/NEMA4
- **Température de service** : -4/+122 °F (-20/+50 °C)
- **Protocoles de communication** : MODBUS® RTU, BACnet MS/TP
- **Caractéristiques** : Moteur synchrone IE5
- **Application mobile** : Bluetooth®

Pompes intelligentes e-SVE

Penser au-delà des composants uniques

Pour une efficacité optimale dans les applications résidentielles, commerciales légères, industrielles, agricoles et d'approvisionnement en eau et CVCA d'origine, vous avez besoin de la bonne combinaison de 1) moteurs, 2) entraînements à vitesse variable et 3) pompes hydrauliques, garantissant des performances fiables, des économies maximales et un retour sur investissement rapide. Les pompes intelligentes e-SVE préprogrammées combinent ces trois composants essentiels dans un ensemble facile à installer!

Avantages


- Le moteur intelligent Xylem est un moteur magnétique permanent IE5 ultra haut de gamme, offrant une efficacité bien supérieure à un moteur asynchrone IE3 standard.
- Comprend une large gamme de fonctions de surveillance, de contrôle et de sécurité prêtes à l'emploi sans avoir à configurer.
- Peut faire fonctionner des systèmes à pompe simple ou multiple de trois pompes maximum, sans besoin d'un panneau de commande externe ou d'un PLC.
- Dépasse les performances hydrauliques des versions à vitesse fixe dans une conception plus compacte.
- Six gammes de pompes e-SVE sont disponibles avec plusieurs conceptions de construction offrant une grande flexibilité pour une large liste d'applications, y compris les applications résidentielles et commerciales légères, OEM et HVAC.
- Une variété de connexions (brides filetées, rondes, palourdes et ovales, Victaulic) configurées verticalement ; les ports peuvent être du même côté pour économiser de l'espace.
- Conçu pour un entretien rapide et facile avec un joint mécanique équilibré, une conception de siège à joint torique et une bague d'usure de diffuseur remplaçable.
- Roue à poussée axiale réduite pour une plus longue durée de vie des roulements standard du moteur
- Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 61 Composants du système d'eau potable.
- Les options comprennent des joints à haute température, une conception à faible NPSH, une conception à haute pression et des versions passivées et électropolies.



spécifications de la pompe e-SVE

- **Livraison** : Jusqu'à 85 gal/min (19 m³/h) max
- **Hauteur** : Jusqu'à 710 pieds (215 m)
- **Température du liquide** : Jusqu'à 250 °F (120 °C)
- **Pression de fonctionnement maximale** :
 - SV1-10 avec brides ovales : 230 psi (16 bar)
 - SV1-10 avec brides rondes ou Victaulic : 360 ou 575 psi (25 ou 40 bar)
- **Plage de puissance** : 0,5 à 3 HP (0,37 à 2,2 kW)

Courbes de performance de la pompe intelligente série e-SVE



EAU POTABLE
NSF/ANSI 61 et 372

Série HYDROVAR e-SV emballé

Économie d'énergie et de coûts

La série HYDROVAR groupée est un système de surpresseur d'eau à vitesse variable qui intègre une pompe verticale à plusieurs étages de la série e-SV avec un sectionneur à fusible. Il est doté du contrôleur HYDROVAR, notre solution de contrôle de pompe intelligente éprouvée qui ajuste continuellement les performances de la pompe pour répondre à la demande du système. Ces systèmes entièrement assemblés, programmés en usine et testés simplifient la sélection et la commande tout en offrant une efficacité de pointe sur une large gamme de performances. La série HYDROVAR emballée est idéale pour les applications commerciales et municipales nécessitant une pression constante, un contrôle précis du débit ou une régulation de pression différentielle.



Caractéristiques

- Entraînement prédimensionné et sélectionné.
- Installé, programmé et testé en usine.
- Liste des emballages UL.
- Installation rapide en tant qu'unité unique, il suffit d'alimenter.
- Les kits offrent un entraînement précâblé et un sectionneur à fusible pour moderniser les pompes sur le terrain.

Composants principaux

- Une pompe verticale à plusieurs étages, Goulds Water Technology série e-SV.
- Entraînement à vitesse variable monté sur pompe HYDROVAR avec boîtier NEMA 1.
- Transducteur de pression pour un contrôle constant de la pression, connecté à l'entraînement HYDROVAR.
- Panneau de déconnexion à fusible NEMA 4X avec plastique durable résistant à la corrosion ; interrupteur marche/arrêt externe avec verrouillage/étiquetage. Le panneau est monté directement sur la pompe. Comprend des fusibles à action rapide.

Applications

- Approvisionnement en réseau d'eau dans les appartements, bureaux, hôtels, centres commerciaux, usines, traitement de l'eau, contrôle des processus.
- Alimentation en eau des réseaux d'eau agricoles (par ex. irrigation).
- Applications à débit/demande variable nécessitant un contrôle constant de la pression.

Spécifications de l'HYDROVAR emballé

- **Taux de débit :** jusqu'à 725 gal/min
- **Hauteur :** jusqu'à 1 080 pi TDH
- **Alimentation d'entrée :**
 - 1Ø Alimentation 208/230 volts, 2 et 3 HP
 - 3Ø Alimentation 208/230 volts, 2 et 3 HP
 - 3Ø Entrée 460 volts 2 - 5 HP
 - (208 - 240V $\pm$ 10 %, 15 - 70 Hz)
 - (380 - 460V $\pm$ 10 %, 15 - 70 Hz)
- **Tension de sortie :**
 - 3Ø, 230V 2 – 3 HP
 - 3Ø, 460V 2 – 5 HP
- **Fréquence d'entrée :** 50 ou 60 Hz
- **Tension de contrôle externe :** 0-5 VCC ; 0-10 VCC ; 0-20 mA
- **Classe de protection :**
 - Panneau : NEMA 4X
 - Entraînement : NEMA1 jusqu'à 30 HP
- **HP maximum :** 5 HP
- **Démarrage progressif du moteur**
- **Pompe de conception verticale :** série e-SV (classe d'isolation du moteur, F, boîtier TEFC)
- **Pression de fonctionnement maximale :** 360 PSI
- **Température maximale du liquide pompé :** 250 °F

Rend votre e-SV encore plus efficace

Il existe des opportunités significatives de réduire la consommation d'énergie d'un système de pompage, y compris par la conception intelligente d'un système hydraulique, les pratiques d'exploitation efficace et la modernisation pour des performances à vitesse variable. Pour construire et exploiter un système d'eau efficace, vous avez besoin des bons produits et des bons experts qui connaissent l'application.

Les contrôleurs HYDROVAR et AQUAVAR IPC ont été conçus par les ingénieurs de Xylem en gardant ces éléments à l'esprit. Ils intègrent des contrôles et une surveillance de protection de pompe intégrés pour vous aider à optimiser le fonctionnement de votre pompe. De plus, lorsqu'elles sont associées à des pompes efficaces de la série e-SV, elles augmentent vos économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport à la vitesse fixe tout en réduisant le temps d'installation.

Contrôleur à vitesse variable AQUAVAR IPC



Caractéristiques

- Démarrage et programmation plus faciles avec Start-Up Genie.
- Large gamme de moteurs à aimant permanent et standard avec une puissance allant jusqu'à 600 hp.
- AQUAVAR peut contrôler jusqu'à quatre pompes, sans nécessiter de contrôleur logique programmable.
- Il peut être mis en service et surveillé à distance, et comprend une connectivité USB et un logiciel.
- La connexion multi-pompe à deux fils rend l'installation rapide et facile.
- Les boutons de marche, arrêt et marche automatique sont disponibles pour faciliter le fonctionnement de la pompe au clavier. Pas besoin de basculer entre le fonctionnement local et à distance.
- Il comprend la redondance du système avec contrôle multi-maître en cas de panne de l'entraînement.
- BACnet et MODBUS comme norme pour une intégration BMS fluide.

Spécifications AQUAVAR IPC

- **Boîtiers intérieurs** : IP20 ouvert, type 1, type 12
- **Boîtiers extérieurs** : Type 3R, Type 4X
- **Alimentation d'entrée** : 1,5 à 600 HP (taille A à D) montage mural ou sur socle
- **Température ambiante** : 14 °F à 113 °F (-10 °C à 45 °C) ; des températures plus élevées peuvent être obtenues en réduisant l'ampérage de sortie de l'entraînement de 10 % jusqu'à 122 °F (50 °C).
- **Communications**: MODBUS ® RTU, Metasys N2, FLN et BACnet standard Autres disponibles avec cartes en option
- **Humidité relative** : Inférieure à 95 % sans condensation
- **Altitudes** : À des altitudes de 0 à 3 300 pi (0 à 1 000 m) Le courant nominal de la plaque signalétique est disponible Réduire pour les altitudes supérieures à 3 300 pieds (1 000 mètres) avec une altitude de fonctionnement maximale de 9 900 pieds (3 000 mètres). Consulter l'usine pour les applications supérieures à 9 900 pieds (3 000 mètres).
- **Électrique – puissance d'entrée** :
 - monophasé 200 V à 240 V ± 10 %
 - triphasé 380 V à 480 V ± 10 %
 - triphasé 200 V à 240 V ± 10 %
 - triphasé 525 V à 600 V ± 10 %
 - Fréquence 50 ou 60 Hz, ± 2 Hz
- **Électrique - puissance de sortie** : triphasé à partir de Alimentation 0 à V


Applications

Les pompes multi-étages e-SV ont une histoire de performance dans la manipulation de l'eau et des liquides tels que le glycol, les huiles/solvants et plus encore sur les marchés industriels, municipaux, commerciaux et agricoles. Certaines des nombreuses applications comprennent :



Industrie générale

- Systèmes de surpression/ applications de surpression
- Rondelles commerciales
- Transport d'eau
- Eau potable
- Systèmes de lavage et de nettoyage
- Systèmes de lavage pour grands véhicules
- Refroidissement et chauffage des eaux de traitement
- Refroidissement de la machine-outil
- Refroidissement des électroniques
- Lavage/nettoyage en place
- Transfert et transport de fluide industriel
- Fluides caloporteurs
- Système de lutte contre les incendies pompes jockey
- Systèmes d'arrosage
- Applications auxiliaires



FEO industriel

- Impulsion d'eau
- Alimentation de la chaudière
- Centres de données
- Osmose inverse



Services de construction commerciale

- Transport d'eau
- Réseaux d'eau
- Systèmes de surpression (usines, bâtiments/hôtels, complexes résidentiels)
- Ensembles de suralimentation
- Eau potable
- Système de lutte contre les incendies, pompes jockey
- Chauffage, ventilation et climatisation :
 - Tours et systèmes de refroidissement
 - Systèmes de contrôle de la température
 - Réfrigération
 - Réchauffeur à induction
 - Échangeurs thermiques
 - Chaudières
 - Recirculation de l'eau et chauffage



Production électrique

- Alimentation de la chaudière
- Suralimentation de chaudière
- Systèmes de chauffage et de refroidissement
- Système auxiliaire



Utilitaires d'eau

- Systèmes d'ultrafiltration
- Filtration
- Systèmes d'osmose inverse
- Purification
- Adoucisseurs d'eau et déminéralisation
- Systèmes de distillation
- Systèmes d'impulsion
- Systèmes de transport/ traitement de l'eau
- Systèmes de chauffage et de refroidissement



Agriculture

- Transport d'eau
- Humidificateurs
- Gicleur/irrigation (ferme/golf/serre/ fontaines d'eau)


Assistance experte

La sélection et la configuration appropriées de votre pompe sont essentielles pour une efficacité et une fiabilité à long terme. Alors, appelez-nous. Notre équipe chevronnée de soutien technique du service à la clientèle s'assurera que votre pompe est optimisée pour votre application et conçue pour fournir le service durable et fiable auquel vous vous attendez.

Outil de sélection en ligne

Simplifiez le processus de sélection avec Solver, notre outil de sélection en ligne convivial. Configurez facilement votre pompe en fonction de votre application. Nous l'assemblerons et vous l'enverrons. Commencer sur solver.xylem.com.

Xylem Solver est un logiciel de solution de pompe avec



plusieurs options de recherche et des installations de gestion de projet utiles. Xylem Solver permet à tout utilisateur de rechercher par application ou type de produit sans avoir une connaissance détaillée des produits Xylem. Il peut aussi rechercher par séries ou modèles dans l'ensemble de notre portefeuille. La plateforme Solver a la capacité de guider l'utilisateur vers le bon produit pour ses besoins particuliers.

La recherche peut être effectuée par :

- Application
- Type de produit
- Point de service

Le solveur Xylem donne un résultat détaillé :

- Liste avec résultats de recherche
- Courbes de performance (débit, hauteur, puissance, efficacité, NPSH)
- Données du moteur
- Schémas dimensionnels
- Documents techniques

La meilleure façon de travailler avec Xylem Solver est de créer un compte personnel. Ceci permet de :

- Définir ses propres unités standard
- Créer et enregistrer des projets
- Partager des projets avec d'autres utilisateurs de Xylem Solver

Chaque utilisateur enregistré a un espace approprié, où tous les projets sont enregistrés.

Pour en savoir plus sur Xylem Solver, veuillez contacter notre réseau de vente ou envoyer un courriel à solver@xylem.com.



**En savoir plus sur la
gamme de produits
e-SV**

Cybersécurité des produits Xylem :

Xylem accorde une grande importance à la sécurité de votre système et à la disponibilité de vos services critiques. Pour plus d'informations sur les pratiques de cybersécurité Xylem ou pour contacter l'équipe de cybersécurité, veuillez consulter la page xylem.com/security.



Xylem Inc.
2881 rue East Bayard Ext., Bureau A
Seneca Falls, NY 13148

Téléphone : (866) 325-4210
Fax : (888) 322-5877
xylem.com/goulds

Ces informations sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité desdits renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2026 Xylem Inc. ou sa filiale. Tous droits réservés. Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BROeSVfr-CA R8 8/2026

