



Série 3885 (WE)

Pompes à effluent en fonte

Les pompes à effluent de la série 3885 (WE) sont construites avec un boîtier, un corps et une roue semi-ouverte en fonte durable pour des performances à long terme. Les pompes sont dotées d'un refoulement NPT de 2 po (5,08 cm) et peuvent traiter des solides jusqu'à 3/4 po (1,905 cm). Le joint mécanique de qualité supérieure aide à réduire les besoins de maintenance et le dôme du moteur rempli d'huile fournit un refroidissement supérieur. Cette pompe « Complète. Fiable. Bleue. » La pompe est idéale pour les systèmes d'effluents dans les applications résidentielles et commerciales légères.



Caractéristiques

- Roue en fonte, semi-ouverte et imbouchable avec aubes de pompage arrière, équilibrée pour un fonctionnement fluide (roue en bronze de silicium disponible en option)
- Corps de type volute en fonte pour une efficacité maximale
- La conception du joint mécanique en carbure de silicium offre une protection supérieure contre le sable et les dommages abrasifs
- Matériel en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion et arbre fileté
- Écrou de blocage sur tous les modèles pour éviter d'endommager les composants lors d'une rotation inverse accidentelle
- Capable de fonctionner à sec sans dommages aux composants
- Conçue pour un fonctionnement continu lorsqu'elle est entièrement immergée
- Garantie trois (3) ans/quatre (4) ans GPDA


Applications

- Maisons
- Fermes
- Courts de remorque
- Motels
- Écoles
- Hôpitaux
- Petites entreprises
- Systèmes d'effluents

Spécifications du produit



Numéro de la commande	HP	Phase	Volts	TR/MIN	Amp. maximum
WE0311L	0,33	1	115	1 750	10,7
WE0318L			208		6,8
WE0312L			230		4,9
WE0311M			115		10,7
WE0318M			208		6,8
WE0312M			230		4,9
WE0511H	0,5	1	115	3 450	14,5
WE0518H			208		8,1
WE0512H			230		7,3
WE0538H		3	200		4,9
WE0532H			230		3,3
WE0534H			460		1,7
WE0537H		1	575		1,4
WE0511HH			115		14,5
WE0518HH			208		8,1
WE0512HH			230		7,3
WE0538HH		3	200		4,9
WE0532HH			230		3,6
WE0534HH			460		1,8
WE0537HH		1	575		1,5
WE0718H	0,75	1	208	3 450	11,0
WE0712H			230		10,0
WE0738H		3	200		6,2
WE0732H			230		5,4
WE0734H			460		2,7
WE0737H		1	575		2,2
WE1018H	1	1	208		14,0
WE1012H			230		12,5
WE1038H		3	200		8,1
WE1032H			230		7,0
WE1034H			460		3,5
WE1037H		1	575		2,8
WE1518H	1,5	1	208	3 450	17,5
WE1512H			230		15,7
WE1538H		3	200		10,6
WE1532H			230		9,2
WE1534H			460		4,6
WE1537H		1	575		3,7
WE1518HH			208		17,5
WE1512HH			230		15,7
WE1538HH		3	200		10,6
WE1532HH			230		9,2
WE1534HH			460		4,6
WE1537HH		1	575		3,7
WE2012H	2	1	230	3 450	18,0
WE2038H			200		12,0
WE2032H		3	230		11,6
WE2034H			460		5,8
WE2037H		1	575		4,7

Courbes de performance



Dimensions

(Toutes les dimensions sont en pouces. Ne pas utiliser à des fins de construction.)



Matériaux de fabrication

Nom de la pièce	Matériau
Roue	Fonte*
Corps et dôme du moteur	Fonte
Adaptateur du moteur	Fonte
Joint mécanique	Carbure de silicium/Carbure de silicium/BUNA
Cordon	STOW ou SJTOW
Fixations	Acier inoxydable
Poignée	Acier inoxydable

* Roue en bronze silicone disponible en option.

Homologations par les agences

Testé selon UL778
CAN 22.2 par CSA
c us International
(Canadian Standards Association)



COMPLÈTE. FIABLE. BLEUE.

En savoir plus sur notre gamme complète de produits pour traitement des eaux usées.



En savoir plus sur les pompes de la série 3885



Xylem Inc. www.xylem.com/goulds

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont considérées comme fiables et conformes aux pratiques d'ingénierie acceptées. Xylem n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité des renseignements. Les utilisateurs sont chargés d'évaluer l'adéquation d'un produit individuel à des applications spécifiques. Xylem n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation incorrecte de ses produits.

© 2025 Xylem est une marque déposée de Xylem Inc. ou de l'une de ses filiales. Goulds Water Technology est une marque déposée d'ITT Manufacturing Enterprises LLC et est utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

GWT3885WE-SS-120064fr-CA R2 12/2025

xylem
Let's Solve Water