



Pompe intelligente e-1510X alimentée par hydrovar® X

Exemple de code de produit

Les différentes versions de la gamme e-1510X sont identifiées par un numéro de code de produit. Ce numéro est également le numéro de catalogue pour la pompe. La signification de chaque chiffre dans le numéro de code du produit est indiquée ci-dessous. Remarque : toutes les combinaisons ne sont pas possibles.

1510X	A	1	M	5	S	X	1
-------	---	---	---	---	---	---	---

Matériau de joint

(1) = BUNA/C/SC

(2) = EPR SIC/SIC

Moteur/entraînement

(X) = hydrovar X+(niveau haut)

Tension

(R) = 200 à 240 V (S) = 380 à 460 V (triphasé seulement)

Pôle – Hz – Phase

(4) = 4-60-3 (2 000 à 4 000 TR/MIN)*

(5) = 4-60-3 (1 200 à 2 000 TR/MIN)*

* La fréquence (Hz) indiquée est la fréquence d'alimentation.

Valeur nominale HP

(J) = 3 (R) = 10 (P) = 25

(K) = 5,5 (M) = 15 (Q) = 30

(L) = 7,5 (N) = 20

Taille de la pompe

(1) = AD (5) = BD (10) = GC

(2) = AC (6) = EB

(3) = A (7) = G

(11) = BB (8) = E

(4) = BC (9) = GB

Dimension du refoulement

(A) = 1,25 po (31,8 mm) (E) = 3 po (76,2 mm)

(B) = 1,5 po (38,1 mm) (F) = 4 po (101,6 mm)

(C) = 2 po (50,8 mm) (G) = 5 po (127 mm)

(D) = 2,5 po (63,5 mm) (H) = 6 po (152,4 mm)

Séries de pompes

(1510X) = e-1510 avec technologie hydrovar X/X+

(1531X) = e-1531 avec technologie hydrovar X/X+

(1532X) = e-1532** avec technologie hydrovar X/X+

**Pas de semelle

Cybersécurité des produits Xylem :

Xylem accorde une grande importance à la sécurité de votre système et à la disponibilité de vos services critiques. Pour plus d'informations sur les pratiques de cybersécurité Xylem ou pour contacter l'équipe de cybersécurité, veuillez consulter la page xylem.com/security.

En savoir plus sur
la série e-1510X
Pompes intelligentes

