

xylem



Kwik Kits™

Kits de válvulas de conexión para
serpentes Flo-Setter™ II y Circuit
Setter Plus®



Bell & Gossett
xylem


Pedidos más rápidos, instalación más fácil: Kwik Kits cumple

Los kits de conexión para serpentines configurados de Xylem de Bell & Gossett han demostrado ahorrar tiempo en el pedido y la instalación, y ayudar a reducir problemas en campo. Los Kwik Kits de Bell & Gossett ofrecen todos estos excelentes beneficios, a la vez que permiten una entrega inmediata al permitir que el producto se almacene en los estantes de mayoristas y distribuidores. Con 18 números de pieza diferentes, Kwik Kits ofrece una solución para la mayoría de las aplicaciones que necesitará. Utilizando válvulas de equilibrio de flujo ajustables, tanto manuales como automáticas, y conexiones fijas y de unión de 1/2" (1,27 cm), 3/4" (1,9 cm) y 1" (2,54 cm), Kwik Kits puede resolver sus aplicaciones de conexión de serpentines.

- Nueve (9) kits de serpentines Flo-Setter II preconfigurados y ajustables en campo (1/2" [1,27 cm] – 1" [2,54 cm])
- Nueve (9) kits de serpentines Circuit Setter Plus preconfigurados y ajustables en campo (1/2" [1,27 cm] – 1" [2,54 cm])
- Ensamblados, en caja y listos para instalarse
- Mangueras flexibles disponibles por separado


Kwik Kit AF2Y

- A.** Modelo AF Flo-Setter II: válvula de limitación de caudal independiente de la presión
- B.** Accesorio de unión modelo UA
- C.** Válvula de bola con filtro integrado modelo UBY



Kwik Kit MC2Y

- A.** Válvula de equilibrio manual Circuit Setter Plus modelo MC
- B.** Accesorio de unión modelo UA
- C.** Válvula de bola con filtro integrado modelo UBY



¿Qué diferencia a los Kwik Kits de los kits de serpentines configurados?

Los Kwik Kits y los kits de serpentines configurados proporcionan todas las funciones esenciales de la válvula para operar correctamente un serpentín.

Los **kits de serpentines configurados** son completamente personalizables, con diferentes opciones de tamaño y estilo de conexión para cada componente individual del kit y accesorios personalizados, como puertos PT extendidos, manijas y válvulas de drenaje; los kits de serpentines configurados proporcionan el kit exacto necesario para la gestión de cualquier serpentín, incluyendo aplicaciones estándar y muy específicas.

Los **Kwik Kits** proporcionan las funciones de válvula necesarias para las aplicaciones de serpentín más comunes. Las configuraciones disponibles se han seleccionado cuidadosamente para admitir la mayor cantidad de aplicaciones de serpentines posibles y, al mismo tiempo, evitar un sistema de numeración de piezas demasiado complejo. Con nueve (9) números de pieza de Circuit Setter Plus y nueve (9) números de pieza de Flo-Setter II, los Kwik Kits serán la opción perfecta para trabajos pequeños, reparaciones, errores de pedidos y adiciones de sistemas. Tanto Circuit Setter Plus como Flo-Setter II tienen flujos ajustables en campo, lo que permite que una (1) válvula cumpla con múltiples requisitos de aplicación.

Componentes del Kwik Kit

Cada Kwik Kit de Bell & Gossett incluye una válvula de equilibrio (ya sea un Flo-Setter II o un Circuit Setter Plus), un filtro de cierre/y combinado Modelo UBY y un accesorio de unión Modelo UA.


Modelo AF: válvula limitadora de caudal independiente de la presión

- Extremo de unión NPTM para facilitar el mantenimiento de la válvula de control.
- El exclusivo dial GPM bloqueable es fácil de configurar, no requiere instrumentos, gráficos ni ruedas.
- Mantiene el caudal establecido dentro de $\pm 5\%$ independientemente de las fluctuaciones de presión en el sistema.
- No se requieren longitudes mínimas de tubería recta antes o después de la válvula.
- Incluye dos puertos de presión/temperatura para medir fácilmente la presión diferencial para validar el flujo.
- Cierre integral de clase IV
- Presión máxima de funcionamiento: 375 psi (2586,3 kPa)
- Rango de temperatura de funcionamiento de 14°F (-10°C) a 250°F (121,1°C).



Modelo MC: válvula de equilibrio manual Circuit Setter Plus

- Extremo de unión NPTM para facilitar el mantenimiento de la válvula de control.
- Placa de identificación calibrada con tornillo de detención de memoria para un balanceo simple y constante.
- Incluye dos puertos de presión/temperatura para facilitar el equilibrio adecuado, la medición del flujo y la fácil puesta en marcha del sistema.
- Cierre positivo integral.
- Presión máxima de funcionamiento: 300 psi (2068,4 kPa).
- Rango de temperatura de funcionamiento de -4 °F (-20 °F) a 250 °F (121,1 °C).



Modelo UBY: combinación válvula de bola y filtro

- Ayuda a eliminar el sedimento en el agua que puede asentarse dentro del serpentín y afectar a la transferencia de calor y la eficiencia
- Extremo de unión para facilitar el mantenimiento del serpentín.
- La válvula de aislamiento incorporada permite un mantenimiento sencillo
- Válvula de drenaje incluida
- Incluye un puerto de presión/temperatura para facilitar la medición de la caída de presión a través del serpentín.



Accesorio de unión (UA del modelo)

- Extremo de unión para facilitar el servicio de la válvula de control o el serpentín.
- Incluye un escape de aire para ayudar a eliminar el aire atrapado en el serpentín
- Incluye un puerto de presión/temperatura para facilitar la medición de la caída de presión a través del serpentín.

Tabla de referencia del número de pieza de Kwik Kits

Kits Kwik Flo-Setter II modelo AF Kits

Número de pieza	Tamaño y tipo de conexión de derivación/serpentín	Tamaño y tipo de conexión de válvula de control	Peso aproximado de envío (lb/kg)	Rango de flujo gal/min (L/min)
117645	NPTF de 1/2" (1,27 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	6,80/3,08	0,26 – 4,75 (0,98 – 17,98)
117646	SWTF de 1/2" (1,27 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)		
117647	NPTF de 3/4" (1,9 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	8,90/4,03	0,45 – 8,50 (1,70 – 32,18)
117648	NPTF de 3/4" (1,9 cm)	NPTI de 3/4" (1,9 cm)		
117649	SWTF de 3/4" (1,9 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)		
117650	SWTF de 3/4" (1,9 cm)	NPTI de 3/4" (1,9 cm)		
117651	NPTF de 1" (2,54 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	13,6/6,17	0,60 – 10,56 (2,27 – 39,96)
117652	NPTF de 1" (2,54 cm)	NPTI de 3/4" (1,9 cm)		
117653	NPTF de 1" (2,54 cm)	NPTM de 1" (2,54 cm)		

Kwik Circuit Setter Plus modelo MC

Número de pieza	Tamaño y tipo de conexión de derivación/serpentín	Tamaño y tipo de conexión de válvula de control	Peso aproximado de envío (lb/kg)
117654	NPTF de 1/2" (1,27 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	7,90/3,58
117655	SWTF de 1/2" (1,27 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	
117656	NPTI de 3/4" (1,9 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	10,10/4,58
117657	NPTF de 3/4" (1,9 cm)	NPTI de 3/4" (1,9 cm)	
117658	SWTF de 3/4" (1,9 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	
117659	SWTF de 3/4" (1,9 cm)	NPTI de 3/4" (1,9 cm)	
117660	NPTF de 1" (2,54 cm)	NPTM de 1/2" (1,27 cm)	12,00/5,44
117661	NPTF de 1" (2,54 cm)	NPTI de 3/4" (1,9 cm)	
117662	NPTF de 1" (2,54 cm)	NPTM de 1" (2,54 cm)	

Mangueras flexibles de acero inoxidable*

Pieza número	Tamaño	Peso aproximado de envío (lbs/kgs)
V1000037	0,50" (1,27 cm) x 12" (30,5 cm) de longitud	0,61/0,27
V1000043	0,50" (1,27 cm) x 18" (45,7 cm) de longitud	0,70/0,32
V1000031	0,50" (1,27 cm) x 24" (60,9 cm) de longitud	0,79/0,36
V1000049	0,50" (1,27 cm) x 36" (91,4 cm) de longitud	0,97/0,44
V1000038	0,75" (1,91 cm) x 12" (30,5 cm) de longitud	0,99/0,45
V1000044	0,75" (1,91 cm) x 18" (45,7 cm) de longitud	1,12/0,51
V1000032	0,75" (1,91 cm) x 24" (60,9 cm) de longitud	1,25/0,57
V1000050	0,75" (1,91 cm) x 36" (91,4 cm) de longitud	1,51/0,68
V1000039	1,00" (2,54 cm) x 12" (30,48 cm) de longitud	2,04/0,93
V1000045	1,00" (2,54 cm) x 18" (45,7 cm) de longitud	2,23/1,01
V1000033	1,00" (2,54 cm) x 24" (60,9 cm) de longitud	2,42/1,09
V1000051	1,00" (2,54 cm) x 36" (91,4 cm) de longitud	2,80/1,27

Referencia de presentación**

Número de presentación	Descripción
A-606.9	Presentación del kit de serpentín MC2Y
A-616.3	Presentación del kit de serpentín AF2Y
A-606.17	Presentación de la válvula Circuit Setter Plus modelo MC
A-611.1	Presentación de la válvula Flo-Setter II modelo AF
A-606.20	Presentación de la válvula de bola/válvula de filtro combinada modelo UBY
A-606.18	Presentación de la válvula accesorio de unión modelo UA

**Ubicado en nuestras páginas web de productos:



*conexión de extremo fijo NPTM x conexión de compresión a adaptador NPTM

Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove, Illinois 60053

Teléfono: (847) 966-3700
Fax: (847) 965-8379
xylem.com/bellgossett

Sujeto a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem Inc. o sus filial. Todos los derechos reservados. Xylem y Bell & Gossett son marcas registradas de Xylem Inc. o una de sus subsidiarias. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños.

A-634es-LA R2 3/2026

xylem
Let's Solve Water