





# 1GA y 2GA

Bombas trituradoras sumergibles


# 10 curvas compuestas



| Código del impulsor | Número de pedido | HP  |
|---------------------|------------------|-----|
| G                   | 1GA81H1GD        | 5,4 |
| H                   | 1GA71G1HD        | 3   |
| K                   | 2GA81H1KD        | 5,4 |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Cliente                  | _____                               |
| Artículo de la bomba     | _____                               |
| Condición de servicio    | Diámetro del impulsor_____          |
| _____GPM                 | _____TDH_____EFF%                   |
| Certificado para:        | Aprobación <input type="checkbox"/> |
| Registro _____ por _____ | fecha <input type="checkbox"/>      |


3Ø curvas compuestas



| Código del impulsor | Número de pedido | HP |
|---------------------|------------------|----|
| B                   | 1GA-1J-BD        | 6  |
| C                   | 1GA-1H-CD        | 4  |
| D                   | 2GA-1K-DD        | 11 |
| E                   | 2GA-1J-ED        | 6  |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Cliente                  | _____                               |
| Artículo de la bomba     | _____                               |
| Condición de servicio    | Diámetro del impulsor _____         |
| _____ GPM                | _____ TDH _____ EFF%                |
| Certificado para:        | Aprobación <input type="checkbox"/> |
| Registro _____ por _____ | fecha <input type="checkbox"/>      |

## Curva "H" 1GA 3 HP monofásico




□ = Mejor eficiencia


L = Limitado a servicio intermitente por debajo de este punto

C = Límite de cavitación

## Curva "G" 1GA 5,4 HP monofásico




## Curva "K" 2GA 5,4 HP monofásico



□ = Mejor eficiencia

L = Limitado a servicio intermitente por debajo de este punto

## Curva "C" 1GA 4 HP trifásico




└ = Mejor eficiencia

L = Limitado a servicio intermitente por debajo de este punto

C = Límite de cavitación


## Curva "B" 1GA 6 HP trifásico



┌ = Mejor eficiencia

L = Limitado a servicio intermitente por debajo de este punto


Curva "E" 2GA 6 HP trifásico



┌ = Mejor eficiencia

L = Limitado a servicio intermitente por debajo de este punto

Curva "D" 2GA 11 HP trifásico



┌ = Mejor eficiencia  
L = Limitado a servicio intermitente por debajo de este punto

## Notas

---

Xylem Inc.                      Teléfono: (866) 325-4210  
2881 East Bayard Street Ext.,    Fax: (888) 322-5877  
Suite A                        [www.xylem.com/goulds](http://www.xylem.com/goulds)  
Seneca Falls, NY 13148

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información presentada aquí se considera confiable y en concordancia con las prácticas de ingeniería aceptadas. Xylem no garantiza la integridad de esta información. Los usuarios son responsables de evaluar la idoneidad individual del producto para aplicaciones específicas. Xylem no asume ninguna responsabilidad por daños especiales, indirectos o emergentes que surjan de la venta, reventa o uso indebido de sus productos.

© 2026 Xylem es una marca registrada de Xylem, Inc. o una de sus filiales. Goulds Water Technology es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises LLC y se usa con autorización. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

C1GA2GAes-LA R5 2/2026

**xylem**  
Let's Solve Water