

EH/W 170

Wandhalterung
Wall holding device

Art.-Nr. / Order No.: 109 274




1 Montage */ Assembly*




- Den Pendelkopf (2) in den Ausleger (1) einführen und mit den beiden Schrauben (3) fixieren.

- *Insert the pendulum head (2) in the outrigger (1) and fix it with the two screws (3).*




- Den Fuss (6) mit den vier Schrauben (7), Unterlegscheiben (8) und Dübeln (9) an der Wand befestigen.

- *Fix the support (6) to the wall with the four screws (7), washers (8) and dowels (9).*



- Den Ausleger (1) in den Fuss einführen und mit der Klemmschraube (10) fixieren.

- *Insert the outtrigger (1) in the support and fasten it wit the attachment screw (10).*




<u>Sensor (bzw. Armatur) montieren:</u>

- Den Sensor durch den Pendelkopf schieben.
- Den Sensor in die gewünschte radiale und axiale Position bringen und mit den Schrauben (11) fixieren.

<u>Mount the sensor (or armature):</u>

- *Push the sensor through the pendulum head.*
- *Bring the sensor into the required radial and axial position and fix it with the screws (11).*



Starre Montage:
- Die Achse des Pendelkopfs mit der Schraube (4) fixieren.

Pendelnde Montage:
- Die mittlere Bohrung am Auslegerrohr mit dem Verschlussstopfen (5) verschließen.

Fixed installation:
- *Fix the axis of the pendulum head with the screw (4).*


Pendulous installation:
- *Close the center boring of the outrigger pipe with the plug (5).*

Hinweis
Bei der pendelnden Montage empfehlen wir, eine lange (ca. 1,3 m) Armatur zu verwenden. Ansonsten eine eventuelle Kopflastigkeit beachten.

Note
We recommend to use a long (approx. 1.3 m) armature with the pendulous installation. Otherwise pay attention to a possible top-heaviness!

2 Technische Daten */ Technical Data*

Maßzeichnung /
Dimensional drawing



(Maße in mm */ Dimensions in mm)*

Materialien

Pos.	Bezeichnung	Material
1	Ausleger	V2A Edelstahl 1.4301
2	Pendelkopf	POM
3	Zylinderschrauben M5 x 8	V2A Edelstahl 1.4301
4	Zylinderschraube M5 x 25	V2A Edelstahl 1.4301
5	Verschlussstopfen	PE
6	Fuss	Aluminium-Druckguss
7	Holzschraube 8 x 60	V2A Edelstahl 1.4301
8	Beilagscheibe 8.4	V2A Edelstahl 1.4301
9	Dübel	PE
10	Klemmschraube M8 x 35	V2A Edelstahl 1.4301
11	Zylinderschraube M5 x 25	V2A Edelstahl 1.4301

Materials

Pos.	*Designation*	*Material*
1	*Outtrigger*	*V2A Stainless steel 1.4301*
2	*Pendulum head*	*POM*
3	*Cap screw M5 x 8*	*V2A Stainless steel 1.4301*
4	*Cap screw M5 x 25*	*V2A Stainless steel 1.4301*
5	*Plug*	*PE*
6	*Support*	*Aluminum die-cast*
7	*Wood screw 8 x 60*	*V2A Stainless steel 1.4301*
8	*Washer 8.4*	*V2A Stainless steel 1.4301*
9	*Dowel*	*PE*
10	*Attachment screw M8 x 35*	*V2A Stainless steel 1.4301*
11	*Cap screw M5 x 25*	*V2A Stainless steel 1.4301*

Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH

Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1
D-82362 Weilheim

Germany

Tel: +49 (0) 881 183-0
+49 (0) 881 183-100
Fax: +49 (0) 881 183-420
E-Mail: Info@WTW.com
Internet: http://www.WTW.com