

Flygt Compit 901P

Pumpstationspaket C-901P-EP- AXL-18/DXGM 25-11

Pumpstationspaket för avloppspumpning med 1-fas tuggerpump, DXGM. Pumpen är försedd med integrerad nivågivare för start och stopp funktion. Optimerad för enkel installation.

Pumpstationspaket med 1-fas tuggerpump DXGM, pumpbrunn med PE-lock

Pumpstationspaketet levereras med en 1-fas tuggerpump, DXGM, med integrerad nivågivare för start och stopp funktion. Pumpbrunnen är i övrigt utformad med en bottenmonterad kopplingsfot och gejdörssystem samt försett med rörsystem PEM 40 (SDR11). Pumpstationspaketet är avsett för enklare avloppspumpning.


Pumpens låga vikt och enkel placering på gejdör för nedsänkning till kopplingsfoten ger enkel installation och service. Pumpstationspaketet är lämpligt för förläggning i öppen markyta.

Alternativa pumpbrunnar kan också beställas med:

- Betonglock, Klass A (maxbelastning från fotgängare eller cyklister)
- Betonglock, Klass B (gångtrafik och parkeringsområden)
- Gjutjärnsbeteckning/ avlastningsplatta för körbara ytor, Klass D 40 ton.

Flygt Compit kan kompletteras med en kapbar förhöjningsdel i längd 1400 mm eller 750 mm som förlänger Compitstationen till max höjd 3000 mm respektive till 2400 mm.

Enkelpumpstation Flygt Compit C-901P-EP- AXL-18/DXGM 25-11




Styrklo/
glidsko

DXGM 25-1
med vippa

Lyftkätting/
schackel

Pump; 1x Flygt DXGM 25-11, 1,1kW, 7,02A med integrerad start/stopp vippa. 1-fas 230V



Larm: Larmvippa ENM-10. Kan kompletteras t.ex. med Flygt larmbox ATU-001 eller larm-skåp ELS 1-7.






Compit 901P, Enkelpumpstation C-901P-EP- AXL-18/DXGM 25-11

Betäckning	A MÅTT [mm]	Artikelnummer
PE-lock	72	00-82 95 35
Betonglock, Klass A:	33 (standardleverans)	00-82 92 53
Betonglock, Klass B:	78	00-82 92 54

Gjutjärnslock. Klass D, 40 ton, inkl. avlastningsplatta

Kontakta Xylem för information



Sprängskiss

	Optioner	Art.nr.	RSK nr.
 Förhöjning med förlängningsdel med gejdorr samt o-ringstättning	Compit 901P-750, Förlängningsenhet 750mm Förlänger till installationsdjup, 2355mm	00-85 08 21	5893019
	Compit 901P-1400, Förlängningsenhet 1400mm Förlänger till installationsdjup, 3000mm	00-85 08 22	5893018
	Isolationsskiva Isolationsskiva med förankringslist för förhöjningsdel.	00-654 09 08	—
	Compit 901H/P Inloppstättning, d110mm rör Håltagning/hålsåg 102-108mm krävs.	00-85 08 62	581 95 69
 Förhöjning med förlängningsdel med gejdorr samt o-ringstättning	Compit 901H/P Inloppstättning, d160mm rör Håltagning/hålsåg 152-158mm krävs.	00-85 08 63	581 95 70
	Övrig medföljande utrustning	Art.nr.	RSK nr.
	Tätningshylsa för kabel, DN100-rör Kabelanslutning, start- och manöverpanel	00-83 00 63	—
 Förhöjning med förlängningsdel med gejdorr samt o-ringstättning	Rörkoppling PE-koppling. PEM 40mm till PEM 50mm.	00-85 08 22	—
	Isolationsskiva Isolationsskiva med förankringslist för pumpbrunn.	00-654 09 07	—

Xylem Water Solutions Sweden AB
Gesällvägen 33
174 53 Sundbyberg

Tel 010-603 50 00
sverige@xylem.com
xylem.com/sv-se

All information som presenteras i detta dokument anses vara tillförlitlig och i enlighet med vedertagen teknisk praxis. Xylem lämnar dock inga garantier för att denna information är fullständig. Användare är ansvariga för att utvärdera enskilda produkters lämplighet för specifika tillämpningar. Xylem kan inte hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av försäljning, återförsäljning eller felaktig användning av dess produkter. Kan komma att ändras utan föregående meddelande.

© 2025 Xylem Inc. or its affiliate. All rights reserved. Flygt Compit is a trademark of Xylem or one of its subsidiaries.

xylem
Let's Solve Water